LED de gran altura y de gran eficiencia energética

Essential LED Highbay

Essential LED Highbay es un LED de gran altura muy eficiente a un precio muy competitivo.

Beneficios

- Gran calidad y fiabilidad de Philips
- Larga duración
- Eficacia energética

Características

- Luminarias fuertes y resistentes al agua
- Múltiples niveles de luz y ópticas disponibles
- Instalación flexible (gancho o anclaje)

Aplicaciones

- Fábricas
- Depósitos
- Salas de exposición

Essential LED Highbay

Versions

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C

Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP65

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No

Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	120 a 277 V

Funcionamiento de emergencia	
Ángulo de haz de la fuente de luz	90 x 90 °
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Controlador incluido	Si
Fuente de luz reemplazable	No

Información general	
Índice de reproducción de color inic.	80
Flujo luminoso inicial	30000 lm
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Potencia de entrada inicial	230 W

Datos técnicos de la luz	
Color	negro

Información general

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada inic.
919053055583	BY018P LED300/NW PSU WB	4000 K
919053055584	BY018P LED300/CW PSU WB	6500 K

© 2020 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.