



LED de gran altura y de gran eficiencia energética

Essential LED Highbay

Essential LED Highbay es un LED de gran altura muy eficiente a un precio muy competitivo.

Beneficios

- Gran calidad y fiabilidad de Philips
- Larga duración
- Eficacia energética

Características

- Luminarias fuertes y resistentes al agua
- Múltiples niveles de luz y ópticas disponibles
- Instalación flexible (gancho o anclaje)

Aplicaciones

- Fábricas
- Depósitos
- Salas de exposición

Essential LED Highbay

Versions



Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente -20 a +40 °C

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso IP65

Controles y regulación

Con regulación de intensidad No

Mecánicos y de carcasa

Tensión de entrada 120 a 277 V

Funcionamiento de emergencia

Ángulo de haz de la fuente de luz 90 x 90 °

Clase de protección IEC Seguridad clase I

Controlador incluido Si

Fuente de luz reemplazable No

Información general

Índice de reproducción de color inic. 80

Tolerancia del flujo luminoso +/-10%

Datos técnicos de la luz

Color negro

Información general

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada inic.	Flujo luminoso inicial	Potencia de entrada inicial
919053055572	BY018P LED110/CW PSU WB	6500 K	11000 lm	85 W
919053055575	BY018P LED200/NW PSU WB	4000 K	20000 lm	155 W
919053055576	BY018P LED200/CW PSU WB	6500 K	20000 lm	155 W
919053055580	BY018P LED240/CW PSU WB	6500 K	24000 lm	190 W
919053055584	BY018P LED300/CW PSU WB	6500 K	30000 lm	230 W

