



A Essential LED HighBay oferece segurança em primeiro lugar e falhas não são uma opção para uma luminária altamente eficiente.

Essential LED Highbay

A luminária Essential LED Highbay está presente em ambientes de produção que tendem a compreender uma grande variedade de atividades sendo robustas e oferecendo baixo índice de falhas.

Benefícios

- Alta eficácia luminosa.
- Fácil instalação – fornecida com cabo paraligação à rede elétrica.
- Elevada durabilidade.

Características

- Substituição das soluções tradicionais de até 400W.
- Fornecida com gancho para instalação.
- Opções de fluxo e fotometrias para melhor atender às mais diversas aplicações.

Essential LED Highbay

Aplicação

- Indústria
- Centro de convenções
- Aeroportos

Versions



Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente -20 a +40 °C

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada IP65

Controles e dimerização

Regulável Não

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada 120 to 277 V

Informações gerais

Proteção/Classe IEC CLI (I)

Driver incluído Sim

Fonte de luz substituível Não

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Índice de reprodução de cor inicial 80

Tolerância do fluxo luminoso +/-10%

Dados mecânicos e de compartimento

Cor black

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Ângulo de feixe da fonte de luz
919053055569	BY018P LED110/NW PSU NB	60 °
919053055571	BY018P LED110/NW PSU WB	90 x 90 °
919053055573	BY018P LED200/NW PSU NB	60 °
919053055575	BY018P LED200/NW PSU WB	90 x 90 °
919053055577	BY018P LED240/NW PSU NB	60 °
919053055578	BY018P LED240/CW PSU NB	60 °
919053055579	BY018P LED240/NW PSU WB	90 x 90 °
919053055580	BY018P LED240/CW PSU WB	90 x 90 °
919053055581	BY018P LED300/NW PSU NB	60 °
919053055583	BY018P LED300/NW PSU WB	90 x 90 °

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada inicial	Fluxo luminoso inicial	Potência de entrada inicial
919053055569	BY018P LED110/NW PSU NB	4000 K	11000 lm	85 W

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada inicial	Fluxo luminoso inicial	Potência de entrada inicial
919053055571	BY018P LED110/NW PSU WB	4000 K	11000 lm	85 W

Essential LED Highbay

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor	Fluxo	Potência de
		correlacionada	luminoso	entrada
		inicial	inicial	inicial
919053055573	BY018P LED200/NW PSU NB	4000 K	20000 lm	155 W
919053055575	BY018P LED200/NW PSU WB	4000 K	20000 lm	155 W
919053055577	BY018P LED240/NW PSU NB	4000 K	24000 lm	190 W
919053055578	BY018P LED240/CW PSU NB	6500 K	24000 lm	190 W

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor	Fluxo	Potência de
		correlacionada	luminoso	entrada
		inicial	inicial	inicial
919053055579	BY018P LED240/NW PSU WB	4000 K	24000 lm	190 W
919053055580	BY018P LED240/CW PSU WB	6500 K	24000 lm	190 W
919053055581	BY018P LED300/NW PSU NB	4000 K	30000 lm	230 W
919053055583	BY018P LED300/NW PSU WB	4000 K	30000 lm	230 W

