



Solusi pencahayaan kantor yang ekonomis

SmartBright Slim Panel G2

SmartBright Slim Panel menyediakan solusi LED yang paling terjangkau. Rangkaian produk lengkap memberikan berbagai jenis pemasangan, dimensi produk, & pilihan lumen. Generasi baru memastikan daya penerangan sistem yang lebih tinggi serta keseragaman pencahayaan yang luar biasa.

Benefits

- Tampilan serta suasana yang elegan dan ramping
- Pencahayaan jendela penuh – menghasilkan cahaya nyaman dengan keseragaman yang luar biasa

Features

- Daya penerangan sistem 90lm/W, Hemat energi 50% dibandingkan dengan TL troffer
- Tertanam, langit-langit plester (PCV) – Berbagai pemasangan untuk melengkapi beragam aplikasi
- Rangkaian produk lengkap dengan berbagai dimensi: 70cm x 70cm & 35cm x 35cm

Application

- Kantor terbuka
- Ruang Rapat
- Rumah sakit
- Area Sirkulasi

SmartBright Slim Panel G2

Versions



SmartBright Slim Panel G2

Kondisi Aplikasi

Kisaran suhu ambien	-10 hingga +35 °C
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Sesuai untuk sakelar acak	TIDAK

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode pelindung dampak mekanis	IK02
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	salah
------------------	-------

Pengoperasian dan Kelistrikan

Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
----------------	------------------

Informasi Umum

Sudut sumber cahaya	- °
Tanda CE	Tanda CE
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Penutup optis/tipe lensa	Polystyrene bowl/ cover prismatic
Driver tercakup	Benar
Tanda ENEC	TIDAK
Tanda dapat menyala	NO
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
Sumber cahaya yang dapat diganti	salah
Jumlah unit alat	1 unit
Tipe optik	TIDAK

Performa Awal (Kesesuaian IEC)

Kromatisitas awal	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Indeks Renderasi Warna Awal	>80
Daya penerangan LED awal	90 lm/W
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Mekanis dan Housing

Warna	Putih
-------	-------

Performa Awal (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Koreksi Awal Suhu Warna	Fluks cahaya awal	Daya input awal
911401723852	RC091V LED26S/840 PSU W60L60 GM G2 MR	4000 K	2600 lm	29 W
911401723862	RC091V LED26S/865 PSU W60L60 GM G2 MR	6500 K	2600 lm	29 W
911401723902	RC091V LED36S/865 PSU W60L60 GM G2 MR	6500 K	3600 lm	40 W
911401727112	RC091V LED26S/865 PSU W60L60 G2 MR PCV	6500 K	2600 lm	29 W
911401727152	RC091V LED36S/865 PSU W60L60 G2 MR PCV	6500 K	3600 lm	40 W
911401723912	RC091V LED36S/840 PSU W30L120 GM G2 MR	4000 K	3600 lm	40 W
911401727122	RC091V LED26S/840 PSU W30L120 G2 MR PCV	4000 K	2600 lm	29 W
911401727172	RC091V LED36S/865 PSU W30L120 G2 MR PCV	6500 K	3600 lm	40 W

