

PHILIPS

Lighting



Sản phẩm đem đến độ linh hoạt cao, dòng sản phẩm hoàn thiện và khả năng tích hợp hệ thống liên mạch cho các khách hàng trong lĩnh vực Nhà hàng – Khách sạn..

Greenspace Flex

GreenSpace Flex là dòng sản phẩm hiệu suất cao dành riêng cho phân khúc Nhà hàng-Khách sạn ở các quốc gia GC/GM. Với ý tưởng thiết kế dạng mô-đun, động cơ nhẹ và các loại viền khác nhau, sản phẩm này có thể kết hợp với nhiều thiết bị khác để đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng.

Lợi ích

- Danh mục sản phẩm hoàn thiện từ 400lm đến 3000lm, 3CCT và 3 góc chùm sáng.
- Độ linh hoạt cực kỳ cao với thiết kế mô-đun và các loại viền khác nhau để phù hợp với nhiều ứng dụng đa dạng.
- Kết nối thông minh để tích hợp liên mạch với Interact Hospitality.
- Khả năng lắp đặt âm sâu tạo sự dễ chịu về thị giác
- Dễ lắp đặt và bảo trì

Tính năng

- 6w ~42w (400lm~3200lm)
- CRI 90, SDCM <3
- Góc chùm sáng: NB, MB, WB
- CCT: 2700K, 3000K, 4000K
- Độ tin cậy cao, 50.000 giờ (L80B50@25°C)

Ứng dụng

- Phòng khách
- Phòng tắm
- Hành lang
- Sảnh

Phiên bản



RS378B P33 M87





RS378B P42 M102





Greenspace Flex, Prof GCGM



Bản vẽ kích thước



Bản vẽ kích thước



Modular Type	D, mm	H, mm
RS378B P6/P11 M55	55	49
RS378B P15 M55	55	49
RS378B P24 M70	70	90
RS378B P33 M87	87	107
RS378B P42 M102	102	116



Thông tin chung	
Dấu CE	-
Dấu ENEC	-
Ký hiệu tính dễ cháy	-
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Kiểu chụp quang học	-
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>90
Loại quang	-
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Nhiệt độ	
Dải nhiệt độ màu ánh sáng	-20 đến +45°C
Cơ khí và vỏ đèn	
Màu vỏ đèn	Ghi sẫm
Phê duyệt và ứng dụng	
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK04
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Bao gồm		
		bộ điều khiển	Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Số lượng bộ điều khiển
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	-	-	-
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	-	-	-
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	-	-	-
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	-	-	-
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-	-	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	-	-	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	-	-	-
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	-	-	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721102	RS378B P6 927 PSR-E MB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị

Order Code	Full Product Name	Bao gồm		
		bộ điều khiển	Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Số lượng bộ điều khiển
911401721132	RS378B P6 927 PSR-E WB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721142	RS378B P6 930 PSR-E WB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	-	-	-
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	-	-	-
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	-	-	-
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	-	-	-
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	-	-	-
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	-	-	-
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	-	-	-
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	-	-	-
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	-	-	-
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	-	-	-
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721462	RS378B P24 927 PSU-E MB M70	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-	-	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-	-	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-	-	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-	-	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị

Order Code	Full Product Name	Bao gồm		
		bộ điều khiển	Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Số lượng bộ điều khiển
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-	-	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-	-	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-	-	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-	-	-
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	-	-	-
911401546471	RS378B P11 930 PSD-E WW S	-	-	-
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	-	-	-
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	-	-	-
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	-	-	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	-	-	-
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	-	-	-
911401536971	RS378B P15 927 PSD-E WB M55	-	-	-
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	-	-	-
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	-	-	-
911401540371	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V NB M55	-	-	-
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	-	-	-
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	-	-	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-	-	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-	-	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-	-	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-	-	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-	-	-
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	-	-	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	-	-	-
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	-	-	-
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	-	-	-
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	-	-	-
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	-	-	-
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	-	-	-
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	-	-	-
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	-	-	-
911401721252	RS378B P15 927 PSU-E NB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị

Order Code	Full Product Name	Bao gồm		
		bộ điều khiển	Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Số lượng bộ điều khiển
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721392	RS378B P15 940 PSR-E MB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	Có	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây	1 thiết bị

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu của nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông
		°	K	lm/W	lm
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	-	2700 K	76 lm/W	836 lm
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	-	2700 K	87 lm/W	957 lm
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	-	2700 K	87 lm/W	957 lm
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	-	3000 K	92 lm/W	1.012 lm
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-	3000 K	92 lm/W	1.012 lm
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	-	4000 K	87 lm/W	957 lm
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	-	4000 K	100 lm/W	1.100 lm
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	-	4000 K	100 lm/W	1.100 lm
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	- °	2700 K	75 lm/W	450 lm
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	- °	3000 K	78 lm/W	468 lm
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	- °	4000 K	82 lm/W	492 lm
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	- °	2700 K	75 lm/W	450 lm
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	- °	3000 K	78 lm/W	468 lm
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	- °	4000 K	82 lm/W	492 lm
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	- °	2700 K	90 lm/W	595 lm
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	- °	3000 K	78 lm/W	468 lm
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	- °	4000 K	82 lm/W	492 lm
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	-	2700 K	76 lm/W	836 lm

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu của nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông
		°	K	lm/W	lm
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	-	3000 K	78 lm/W	858 lm
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	-	4000 K	87 lm/W	957 lm
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	-	2700 K	87 lm/W	957 lm
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	-	3000 K	92 lm/W	1.012 lm
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	-	4000 K	100 lm/W	1.100 lm
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	-	2700 K	87 lm/W	957 lm
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	-	3000 K	92 lm/W	1.012 lm
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	-	4000 K	100 lm/W	1.100 lm
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	-	2700 K	58 lm/W	348 lm
911401721102	RS378B P6 927 PSR-E MB M55	-	2700 K	58 lm/W	348 lm
911401721132	RS378B P6 927 PSR-E WB M55	-	2700 K	58 lm/W	348 lm
911401721142	RS378B P6 930 PSR-E WB M55	-	3000 K	60 lm/W	360 lm
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	-	2700 K	87 lm/W	957 lm
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	-	2700 K	87 lm/W	957 lm
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	-	3000 K	92 lm/W	1.012 lm
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	-	4000 K	101 lm/W	4.242 lm
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	- °	3000 K	95 lm/W	3.990 lm
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	- °	4000 K	101 lm/W	4.242 lm

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu của nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông
911401721682	RS378B P42 930 PSU- E WB M102	- °	3000 K	95 lm/W	3.990 lm
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	-	2700 K	75 lm/W	450 lm
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	-	2700 K	70 lm/W	420 lm
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	-	2700 K	70 lm/W	420 lm
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	-	3000 K	73 lm/W	438 lm
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	-	3000 K	73 lm/W	438 lm
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	-	4000 K	82 lm/W	492 lm
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	-	2700 K	80 lm/W	1.920 lm
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	-	3000 K	83 lm/W	1.992 lm
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	-	4000 K	90 lm/W	2.160 lm
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	-	4000 K	90 lm/W	2.160 lm
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	-	2700 K	80 lm/W	1.920 lm
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	-	4000 K	90 lm/W	2.160 lm
911401721462	RS378B P24 927 PSU-E MB M70	-	2700 K	80 lm/W	1.920 lm
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	-	3000 K	83 lm/W	1.992 lm
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	-	4000 K	90 lm/W	2.160 lm
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	-	2700 K	80 lm/W	1.920 lm
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	-	4000 K	90 lm/W	2.160 lm
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-	2700 K	80 lm/W	2.640 lm
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-	2700 K	80 lm/W	2.640 lm
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-	3000 K	83 lm/W	2.739 lm
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-	4000 K	90 lm/W	2.970 lm
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	-	2700 K	80 lm/W	2.640 lm
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	-	3000 K	83 lm/W	2.739 lm

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu của nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	-	4000 K	90 lm/W	2.970 lm
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	-	3000 K	83 lm/W	2.739 lm
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-	3000 K	95 lm/W	3.990 lm
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-	3000 K	95 lm/W	3.990 lm
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-	4000 K	101 lm/W	4.242 lm
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-	3000 K	78 lm/W	858 lm
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	-	4000 K	87 lm/W	957 lm
911401546471	RS378B P11 930 PSD-E WW S	-	3000 K	78 lm/W	858 lm
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	-	4000 K	87 lm/W	957 lm
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	-	4000 K	87 lm/W	1.305 lm
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	-	3000 K	78 lm/W	1.170 lm
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	-	2700 K	76 lm/W	1.140 lm
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	-	2700 K	78 lm/W	1.170 lm
911401536971	RS378B P15 927 PSD-E WB M55	-	2700 K	87 lm/W	1.305 lm
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	-	3000 K	78 lm/W	1.170 lm
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	-	3000 K	87 lm/W	1.305 lm
911401540371	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V NB M55	-	2700 K	76 lm/W	1.140 lm
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	-	2700 K	78 lm/W	1.170 lm
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	-	4000 K	87 lm/W	1.305 lm
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-	2700 K	75 lm/W	450 lm
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-	2700 K	75 lm/W	450 lm
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-	3000 K	78 lm/W	468 lm
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-	3000 K	78 lm/W	468 lm
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-	3000 K	78 lm/W	468 lm

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu của nguồn sáng				Quang thông
		Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)			
9114015332871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	-	4000 K	82 lm/W		492 lm
9114015332971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	-	4000 K	82 lm/W		492 lm
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	-	4000 K	82 lm/W		492 lm
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	-	2700 K	58 lm/W		348 lm
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	-	3000 K	60 lm/W		360 lm
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	-	3000 K	60 lm/W		360 lm
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	-	4000 K	65 lm/W		390 lm
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	-	3000 K	73 lm/W		438 lm
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	-	4000 K	78 lm/W		468 lm
911401721252	RS378B P15 927 PSU-E NB M55	-	2700 K	76 lm/W		1.140 lm

Vận hành và diện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	11 W
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	11 W
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	11 W
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	11 W
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	11 W
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	11 W
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	11 W
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	11 W
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	6 W
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	6 W
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	6 W
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	6 W
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	6 W
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	6 W
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	6 W
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	6 W
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	6 W
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	11 W
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	11 W
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	11 W
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	11 W
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	11 W
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	11 W
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	11 W

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu của nguồn sáng				Quang thông
		Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)			
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	-	3000 K	78 lm/W		1.170 lm
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	-	4000 K	87 lm/W		1.305 lm
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	-	2700 K	76 lm/W		1.140 lm
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	-	3000 K	78 lm/W		1.170 lm
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	-	3000 K	78 lm/W		1.170 lm
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	-	4000 K	87 lm/W		1.305 lm
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	-	2700 K	76 lm/W		1.140 lm
911401721392	RS378B P15 940 PSR-E MB M55	-	4000 K	87 lm/W		1.305 lm
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	-	4000 K	87 lm/W		1.305 lm

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	11 W
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	11 W
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	6 W
911401721102	RS378B P6 927 PSR-E MB M55	6 W
911401721132	RS378B P6 927 PSR-E WB M55	6 W
911401721142	RS378B P6 930 PSR-E WB M55	6 W
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	11 W
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	11 W
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	11 W
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	42 W
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	42 W
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	42 W
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	42 W
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	6 W
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	6 W
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	6 W
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	6 W
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	6 W
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	6 W
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	24 W
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	24 W
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	24 W
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	24 W
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	24 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	24 W
911401721462	RS378B P24 927 PSU-E MB M70	24 W
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	24 W
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	24 W
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	24 W
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	24 W
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	33 W
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	33 W
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	33 W
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	33 W
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	33 W
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	33 W
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	33 W
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	33 W
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	42 W
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	42 W
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	42 W
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	11 W
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	11 W
911401546471	RS378B P11 930 PSD-E WW S	11 W
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	11 W
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	15 W
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	15 W
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	15 W
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	15 W
911401536971	RS378B P15 927 PSD-E WB M55	15 W
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	15 W
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	15 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401540371	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V NB M55	15 W
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	15 W
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	15 W
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	6 W
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	6 W
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	6 W
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	6 W
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	6 W
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	6 W
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	6 W
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	6 W
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	6 W
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	6 W
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	6 W
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	6 W
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	6 W
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	6 W
911401721252	RS378B P15 927 PSU-E NB M55	15 W
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	15 W
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	15 W
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	15 W
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	15 W
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	15 W
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	15 W
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	15 W
911401721392	RS378B P15 940 PSR-E MB M55	15 W
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	15 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	Có
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	Có
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	Có
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	Có
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	Có
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	Có
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	Có
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	Có
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	Không
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	Không
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	Không
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	Không
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	Không
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	Không
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	Không
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	Không
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	Không
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	Không
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	Không
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	Không

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	Không
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	Không
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	Không
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	Không
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	Không
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	Không
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	Có
911401721102	RS378B P6 927 PSR-E MB M55	Có
911401721132	RS378B P6 927 PSR-E WB M55	Có
911401721142	RS378B P6 930 PSR-E WB M55	Có
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	Có
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	Có
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	Có
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	Không
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	Không
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	Không
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	Không
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	Có
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	Có
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	Có

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	Có
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	Có
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	Có
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	Có
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	Có
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	Có
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	Có
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	Không
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	Không
911401721462	RS378B P24 927 PSU-E MB M70	Không
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	Không
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	Không
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	Không
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	Không
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	Có
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	Có
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	Có
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	Có
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	Không
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	Không
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	Không
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	Không
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	Có
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	Có
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	Có
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	Không
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	Không
911401546471	RS378B P11 930 PSD-E WW S	Có
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	Có
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	Không
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	Có
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	Có

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	Có
911401536971	RS378B P15 927 PSD-E WB M55	Có
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	Có
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	Có
911401540371	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V NB M55	Có
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	Có
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	Có
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	Không
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	Không
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	Không
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	Không
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	Không
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	Không
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	Không
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	Không
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	Có
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	Có
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	Có
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	Có
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	Có
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	Có
911401721252	RS378B P15 927 PSU-E NB M55	Không
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	Không
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	Không
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	Không
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	Không
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	Không
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	Không
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	Có
911401721392	RS378B P15 940 PSR-E MB M55	Có
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	Có

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	-
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	-
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	-
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	-
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	-
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	SDCM<3
911401721102	RS378B P6 927 PSR-E MB M55	SDCM<3
911401721132	RS378B P6 927 PSR-E WB M55	SDCM<3
911401721142	RS378B P6 930 PSR-E WB M55	SDCM<3
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	SDCM<3
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	SDCM<3
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	SDCM<3
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	SDCM<3
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	SDCM<3
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	SDCM<3
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	-
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	-
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	-
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	-
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	-
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	-
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	-
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	-
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	-
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	-
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	SDCM<3
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	SDCM<3
911401721462	RS378B P24 927 PSU-E MB M70	SDCM<3
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	SDCM<3
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	SDCM<3
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	SDCM<3
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	SDCM<3
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	SDCM<3
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	SDCM<3
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	SDCM<3
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	SDCM<3
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	-
911401546471	RS378B P11 930 PSD-E WW S	-

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	-
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	-
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	-
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	-
911401536971	RS378B P15 927 PSD-E WB M55	-
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	-
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	-
911401540371	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V NB M55	-
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	-
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	-
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	-
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	-
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	-
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	-
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	-
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	-
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	-
911401721252	RS378B P15 927 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	SDCM<3
911401721392	RS378B P15 940 PSR-E MB M55	SDCM<3
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	SDCM<3

Hiệu suất theo thời gian (Tuần thử IEC)

Order Code	Full Product Name	Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	-
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	-
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	-
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	-
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	-
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	50.000 h
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	50.000 h
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	50.000 h

Order Code	Full Product Name	Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	50.000 h
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	50.000 h
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	50.000 h
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	50.000 h
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	50.000 h
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	50.000 h
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	50.000 h
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	50.000 h
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	50.000 h
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	50.000 h
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	50.000 h

Order Code	Full Product Name	Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	50.000 h
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	50.000 h
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	50.000 h
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	50.000 h
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	50.000 h
911401721102	RS378B P6 927 PSR-E MB M55	50.000 h
911401721132	RS378B P6 927 PSR-E WB M55	50.000 h
911401721142	RS378B P6 930 PSR-E WB M55	50.000 h
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	50.000 h
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	50.000 h
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	50.000 h
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	50.000 h
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	50.000 h
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	50.000 h
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	50.000 h
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	-
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	-
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	-
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	-
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	-
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	-
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	-
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	-
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	-
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	-
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	50.000 h
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	50.000 h
911401721462	RS378B P24 927 PSU-E MB M70	50.000 h
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	50.000 h
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	50.000 h
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	50.000 h
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	50.000 h
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	50.000 h
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	50.000 h
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	50.000 h
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	50.000 h
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-

Điều kiện ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Độ mờ tối đa	Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	-	-
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	-	-
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	-	-
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	-	-

Order Code	Full Product Name	Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	-
911401546471	RS378B P11 930 PSD-E WW S	-
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	-
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	-
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	-
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	-
911401536971	RS378B P15 927 PSD-E WB M55	-
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	-
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	-
911401540371	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V NB M55	-
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	-
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	-
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	-
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	-
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	-
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	-
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	-
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	-
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	-
911401721252	RS378B P15 927 PSU-E NB M55	50.000 h
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	50.000 h
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	50.000 h
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	50.000 h
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	50.000 h
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	50.000 h
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	50.000 h
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	50.000 h
911401721392	RS378B P15 940 PSR-E MB M55	50.000 h
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	50.000 h

Order Code	Full Product Name	Độ mờ tối đa	Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	-	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	-	-
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	-	-

Order Code	Full Product Name	Độ mở tối đa	Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	Không áp dụng	Không
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	Không áp dụng	Không
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	Không áp dụng	Không
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	Không áp dụng	Không
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	Không áp dụng	Không
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	Không áp dụng	Không
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	Không áp dụng	Không
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	Không áp dụng	Không
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	Không áp dụng	Không
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	Không áp dụng	Không
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	Không áp dụng	Không
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	Không áp dụng	Không
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	Không áp dụng	Không
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	Không áp dụng	Không
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	Không áp dụng	Không
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	Không áp dụng	Không
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	Không áp dụng	Không
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	Không áp dụng	Không
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	10%	Không
911401721102	RS378B P6 927 PSR-E MB M55	10%	Không
911401721132	RS378B P6 927 PSR-E WB M55	10%	Không
911401721142	RS378B P6 930 PSR-E WB M55	10%	Không
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	10%	Không
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	10%	Không
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	10%	Không
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	Không áp dụng	Không
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	Không áp dụng	Không
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	Không áp dụng	Không
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	Không áp dụng	Không
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	-	-
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	-	-
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	-	-
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	-	-
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	-	-
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	-	-
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	-	-
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	-	-
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	-	-
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	-	-
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	Không áp dụng	Không
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	Không áp dụng	Không
911401721462	RS378B P24 927 PSU-E MB M70	Không áp dụng	Không
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	Không áp dụng	Không
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	Không áp dụng	Không
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	Không áp dụng	Không
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	Không áp dụng	Không
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-	-

Order Code	Full Product Name	Độ mở tối đa	Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	Không áp dụng	Không
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	Không áp dụng	Không
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	Không áp dụng	Không
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	Không áp dụng	Không
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-	-
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	-	-
911401546471	RS378B P11 930 PSD-E WW S	-	-
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	-	-
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	-	-
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	-	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	-	-
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	-	-
911401536971	RS378B P15 927 PSD-E WB M55	-	-
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	-	-
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	-	-
911401540371	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V NB M55	-	-
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	-	-
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	-	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-	-
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	-	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	-	-
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	-	-
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	-	-
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	-	-
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	-	-
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	-	-
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	-	-
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	-	-
911401721252	RS378B P15 927 PSU-E NB M55	Không áp dụng	Không
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	Không áp dụng	Không
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	Không áp dụng	Không
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	Không áp dụng	Không
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	Không áp dụng	Không
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	Không áp dụng	Không
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	Không áp dụng	Không
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	10%	Không
911401721392	RS378B P15 940 PSR-E MB M55	10%	Không
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	10%	Không

