

# Philips TownTune Asymmetric: Ev hissini sokağa taşır

## TownTune Asymmetric DR

Mevcut ve yeni kentsel alanlar için hazırlanmış bir aydınlatma armatürü ailesi olarak TownTune; performans, ışık kalitesi ve kontrol açısından yakın zamandaki tüm aydınlatma yeniliklerini sunar. Philips TownTune ailesi üç üyeden oluşur: merkezi üstten montajlı model, asimetrik direğe yandan montajlı bir model, ve lyre braket ile üstten montaj braketini kullanan bir model. Bu üç modelin her biri muhafaza için farklı şekil seçenekleriyle ve iki renkte sunulan, isteğe bağlı dekoratif halka ile özelleştirilebilir. Bu seçeneklerin mevcut olmasıyla şehre özel bir aydınlatma imzası oluşturulabilir ve bölgelere ve şehirlere ayırt edilebilir bir kimlik kazandırılabilir. Aydınlatma armatürü ailesinde ayrıca, kurulum ve bakım işlemlerini desteklemenin yanı sıra aydınlatma öğelerini ve yedek parçaları içeren dijital kitaplığın oluşturulmasına olanak tanıyan QR kod tabanlı Philips Service Tag bulunur. TownTune, özel Ledgine Optimized optik seçenekleri sayesinde her zaman doğru aydınlatma seviyesini garanti eder. Üstelik SR (System Ready) özelliği sayesinde TownTune ürün ailesine çeşitli sensör bağlantılarını kolayca soketler üzerinden yapılabilir.

## TownTune Asymmetric DR

### Faydaları

- Özel olarak tasarlanmış çanağı ile kentsel alanlarda görsel konfor ve konforlu aydınlatma deneyimleri sunar
- Yalın, sade tasarım ürünlerin şehirler ile bütünleşmesini mümkün kılar ve geniş aksesuar yelpazesi sayesinde özelleştirilebilir. Towntune aydınlatma armatürleri gündüzleri de kent mobilyasının bir parçası haline gelebilecek benzersiz bir ışık imzası oluşturmaya olanak sağlar.
- Geniş bir uygulama kapsamına sahiptir ve en yeni Ledgine LED platformunu kullanarak ve çok çeşitli ışık dağılımlarına erişim sağlayarak mükemmel performans sunar
- Philips Service Tag sayesinde servis kolaylığı ve Philips SR (System Ready) soketi ile donatılmış olarak aydınlatma kontrolü ve yazılım uygulamalarıyla eşleştirilmeye hazır



### Özellikler

- Optimize edilmiş Toplam Sahip Olma Maliyeti
- Philips Ledgine optimize edilmiş platform ile sağlanan mükemmel ışık kalitesi
- Muhafaza için farklı şekil seçeneği (konik, kubbe), dekoratif halka ve renk seçeneği (şeffaf ve altın sarısı)
- LumiStep, DynaDimmer ve Lineswitch gibi bağımsız aydınlatma kontrolleriyle ve Interact City gibi gelişmiş sistem ve yazılım uygulamasıyla eşleştirilmeye hazır
- 600 lümen'den 12.000 lümen'e kadar geniş bir yelpazede lümen paketi seçeneği
- Renk sıcaklığı seçeneği: 3000 K (sıcak beyaz) veya 4000 K (doğal beyaz)
- 100.000 saatlik faydalı lümen ömrü L80'e göre
- IK08, IP66

### Uygulama

- Kentsel alanlar ve konut alanları
- Bisiklet yolları, yürüyüş yolları ve yaya geçitleri
- Şehir merkezleri ve meydanlar
- Araç park yerleri

### Boyutlu çizim




## TownTune Asymmetric DR

### ÜRÜN BİLGİLERİ



TownTune ASY BDP265




TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

## TownTune Asymmetric DR

### Genel Bilgiler

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| CE işareti                    | Evet                                  |
| Tertibat dahildir             | Evet                                  |
| Alev alma işareti             | Normalde yanıcı yüzeylere montaj için |
| Değiştirilebilen ışık kaynağı | Evet                                  |
| Sürücü birimi sayısı          | 1 ünite                               |
| Ürün ailesi kodu              | BDP266                                |

### Işık Teknik Ayrıntıları

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Işık kaynağı rengi                  | 740 nötr beyaz                     |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)      | 4000 K                             |
| Optik kapak tipi                    | Polikarbon çanak/UV dirençli kapak |
| Standart devirme açısı yandan giriş | 0°                                 |
| Standart eğim açısı üstten montaj   | -                                  |
| Yukarı doğru ışık çıkış oranı       | 0                                  |

### Kontroller ve Dim Etme

|                |      |
|----------------|------|
| Dim Edilebilir | Evet |
|----------------|------|

### Mekanik ve Muhafaza

|                |     |
|----------------|-----|
| Muhafaza Rengi | Gri |
|----------------|-----|

### Onay ve Uygulama

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Mekanik çarpışma koruma kodu           | IK09                                           |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı           | IP66                                           |
| Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel) | Philips standart aşırı gerilim koruma seviyesi |

### Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 5000 saatte sürücü arıza oranı | 0,5 % |
|--------------------------------|-------|

### Uygulama Koşulları

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Maksimum dim seviyesi | 10% |
|-----------------------|-----|

### Genel Bilgiler

| Order Code | Full Product Name                        | Lamba ailesi kodu |
|------------|------------------------------------------|-------------------|
| 49758300   | BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A        | LED50             |
| 49762000   | BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB | LED109            |

### Işık Teknik Ayrıntıları

| Order Code | Full Product Name                 | Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması | Renk oluşturma dizini (CRI) | Işık Akısı | Optik sistem türü dış mekan |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
|            |                                   |                                           |                             |            |                             |
| 49758300   | BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A | 152° x 155°                               | >70                         | 4.050 lm   | Dağılım, simetrik 50        |

| Order Code | Full Product Name                        | Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması | Renk oluşturma dizini (CRI) | Işık Akısı | Optik sistem türü dış mekan |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
|            |                                          |                                           |                             |            |                             |
| 49762000   | BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB | 12° - 76° x 157°                          | ≥70                         | 8.610 lm   | Dağılım, orta 10            |

### Çalıştırma ve Elektrik

## TownTune Asymmetric DR

| Order Code | Full Product Name                 | Güç Tüketimi |
|------------|-----------------------------------|--------------|
| 49758300   | BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A | 29,5 W       |

| Order Code | Full Product Name                        | Güç Tüketimi |
|------------|------------------------------------------|--------------|
| 49762000   | BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB | 63 W         |

