



Philips TownTune Asymmetric – gir hjemmefølelse på gaten

TownTune asymmetrisk DTC

Philips TownTune-familien er utformet for å forbedre eksisterende og skalerbare byrom og omfatter alle de nyeste innovasjonene innen belysning når det gjelder ytelse, lyskvalitet og tilkoblingsmuligheter. Familien består av fire løsninger: en versjon for sentral stolpetopp (CPT), en versjon for asymmetrisk stolpetopp med plugg/sidemontering (ASY), en versjon med en utvidbar Lyre-stolpetoppbrakett (Lyre) og en versjon for sentral stolpetopp med en konisk komfortkuppel (CCB). Alle TownTune-armatur kan tilpasses med et utvalg av forskjellige former på toppen av innfatningen, og det kan legges til en dekorativ ring som leveres i to farger (unntatt CCB). Designtilbehør gjør det mulig å skape en egen lyssignatur og gi distrikter og byer et eget særpreg. I tillegg er alle armaturer i TownTune-familien unikt identifiserbare takket være Signify Service tag-appen. Ved å skanne en QR-kode som er plassert på innsiden av mastedøren eller direkte på armaturen, får du umiddelbart tilgang til armaturens konfigurasjon. Dette gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere, og du kan lage et digitalt bibliotek av belysningselementer og reservedeler. TownTune bruker også Philips LEDGINE-O-belysningsplattformen, noe som sikrer at du alltid har riktig mengde lys i riktig retningen i gatene. TownTune er dessuten systemklar (SR) og dermed fremtidssikker – en løsning som allerede har vært koblet til både frittstående og avansert kontroll- og belysningsprogramvare, f.eks. Interact City.

TownTune asymmetrisk DTC

Fordeler

- LEDGINE-O-plattform for topp ytelse, utvalgte fargetemperaturer og lysfordelinger
- Optimal TCO (L-Tune for ytelsesjustering, frittstående kontroller, f.eks. LumiStep, Dynadimmer, CLO (konstant lyseffekt), LineSwitch)
- Klar til å kobles til avanserte systemer og programvareapplikasjoner, f.eks. Interact City
- Lang levetid: 100 000 timer ved L85 og høyere
- Enkel tilgang til forkoblinger, sikret mot hærverk (IK10), høy inntrengningsbeskyttelse (IP66)



Funksjoner

- Enkel design for enkel integrering i urbane rom, bredt utvalg av tilbehør for tilpasning
- Egnet for både ny montering og ettermontering
- Utvalg av lumenpakker (1200 til 12000 lm) og CCT-er (2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K)
- Egen kuppel for visuell komfort og komfortable lysopplevelser
- Servicemerke for enkel montering og vedlikehold

Søknad

- By- og boligområder
- Sykkel- og gangstier, fotgjengerfelt
- Bysentre og torg
- Parkeringsplasser

Målskisse



Produkt detaljer



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265

TownTune asymmetrisk DTC


Produkt detaljer



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

Generell informasjon	
CE-merke	Ja
Driver inkludert	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Produktseriekode	BDP267
Teknisk belysning	
Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat, UV-bestendig
Standardvinkel sidemontering	0°
Standardvinkel på stolpetoppen	-
Oppover lyseffektforhold	0
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Grå
Godkjenning og bruksområde	
Mekanisk støtteskyltelseskode	IK09
Ingress beskyttelseskode	IP66
Surge Protection (Common/Differential)	Philips standard overspenningsvernivå
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Andel driversvikt ved 5000 timer	0,5 %
Bruksforhold	
Maksimalt dimmenivå	10%

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
49759000	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	LED59
49763700	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	LED24

Teknisk belysning (1/2)

	Full	Armatør		Korrelert			Full	Armatør		Korrelert			
Order	Product	lysstråle		fargetemperatur		Fargegjengivelsesindeks	Order	Product	lysstråle		fargetemperatur		Fargegjengivelsesindeks
Code	Name	spredning	Lyskildefarge	(nom)	(CRI)		Code	Name	spredning	Lyskildefarge	(nom)	(CRI)	
49759000	BDP267	12° - 29° ×	830 varmhvit	3000 K	>80		49763700	BDP267	4° - 58° ×	740	4000 K	>70	
	LED59-4S/	152°						LED24-4S/	149°	nøytralt hvit			
	830 II							740 II					
	DW50 DR							DM33 CLO					
	CLO LS-6							SRT SRB					

Teknisk belysning (2/2)

TownTune asymmetrisk DTC

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Optikktype utendørs
49759000	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	4 536 lm	Bred spredning, 50

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Optikktype utendørs
49763700	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	1 932 lm	Medium spredning, 33

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
49759000	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	43,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
49763700	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	15,8 W

