



Philips TownTune Asymmetric Lyre – gir hjemmefølelse på gaten

TownTune asymmetrisk Lyre

Philips TownTune-familien er utformet for å forbedre eksisterende og skalerbare byrom og omfatter alle de nyeste innovasjonene innen belysning når det gjelder ytelse, lyskvalitet og tilkoblingsmuligheter. Familien består av fire løsninger: en versjon for sentral stolpetopp (CPT), en versjon for asymmetrisk stolpetopp med plugg/sidemontering (ASY), en versjon med en utvidbar Lyre-stolpetoppbrakett (Lyre) og en versjon for sentral stolpetopp med en konisk komfortkuppel (CCB). Alle TownTune-armatur kan tilpasses med et utvalg av forskjellige former på toppen av innfatningen, og det kan legges til en dekorativ ring som leveres i to farger (unntatt CCB). Designtilbehør gjør det mulig å skape en egen lyssignatur og gi distrikter og byer et eget særpreg. I tillegg er alle armaturer i TownTune-familien unikt identifiserbare takket være Signify Service tag-appen. Ved å skanne en QR-kode som er plassert på innsiden av mastedøren eller direkte på armaturen, får du umiddelbart tilgang til armaturens konfigurering. Dette gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere, og du kan lage et digitalt bibliotek av belysningsselementer og reservedeler. TownTune bruker også Philips LEDGINE-O-belysningsplattformen, noe som sikrer at du alltid har riktig mengde lys i riktig retningen i gatene. TownTune er dessuten systemklar (SR) og dermed fremtidssikker – en løsning som allerede har vært koblet til både frittstående og avansert kontroll- og belysningsprogramvare, f.eks. Interact City.

TownTune asymmetrisk Lyre

Fordeler

- LEDGINE-O-plattform for topp ytelse, utvalgte fargetemperaturer og lysfordelinger
- Optimal TCO (L-Tune for ytelsesjustering, frittstående kontroller, f.eks. LumiStep, Dynadimmer, CLO (konstant lyseffekt), LineSwitch)
- Klar til å kobles til avanserte systemer og programvareapplikasjoner, f.eks. Interact City
- Lang levetid: 100 000 timer ved L85 og høyere
- Enkel tilgang til forkoblinger, sikret mot hærverk (IK10), høy inntrengningsbeskyttelse (IP66)


Funksjoner

- Enkel design for enkel integrering i urbane rom, bredt utvalg av tilbehør for tilpasning
- Egnet for både ny montering og ettermontering
- Utvalg av lumenpakker (1200 til 12000 lm) og CCT-er (2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K)
- Egen kuppel for visuell komfort og komfortable lysopplevelser
- Servicemerke for enkel montering og vedlikehold.

Søknad

- By- og boligområder
- Sykkel- og gangstier, fotgjengerfelt
- Bysentre og torg
- Parkeringsplasser

Målskisse



TownTune asymmetrisk Lyre

Produkt detaljer



TownTune LYR BDP270



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

TownTune asymmetrisk Lyre

Generell informasjon	
CE-merke	Ja
Driver inkludert	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Produktseriekode	BDP270
Teknisk belysning	
Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat, UV-bestendig
Standardvinkel sidemontering	-
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Oppover lyseffektforhold	0
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Grå
Godkjenning og bruksområde	
Mekanisk støtteskyltelseskode	IK09
Ingress beskyttelseskode	IP66
Surge Protection (Common/Differential)	Philips standard overspenningsvernivå
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Andel driversvikt ved 5000 timer	0,5 %
Bruksforhold	
Maksimalt dimmenivå	10%

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
49765100	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	LED40
49769900	BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P	LED12

Teknisk belysning (1/2)

	Full	Armatur		Korrelert			Full	Armatur		Korrelert			
Order	Product	lysstråle		fargetemperatur		Fargegjengivelsesindeks	Order	Product	lysstråle		fargetemperatur		Fargegjengivelsesindeks
Code	Name	spredning	Lyskildefarge	(nom)	(CRI)		Code	Name	spredning	Lyskildefarge	(nom)	(CRI)	
49765100	BDP270	6° - 79° ×	830 varmhvit	3000 K	>80		49769900	BDP270	12° - 59° ×	740	4000 K	>70	
	LED40-4S/	154°						LED12-4S/	158°	nøytralhvit			
	830 DM50							740 DN10					
	CLO DDF3							CLO SRT					
	62P							SRB 62P					

Teknisk belysning (2/2)

TownTune asymmetrisk Lyre

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Optikktype utendørs
49765100	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	2 888 lm	Medium spredning, 50

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Optikktype utendørs
49769900	BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P	936 lm	Smal spredning, 10

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
49765100	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
49769900	BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P	8,5 W

