



Skapar en hemtrevlig stadsmiljö

TownTune Asymmetric Lyre DR

TownTune är en armaturserie som är förberedd för befintliga och skalbara stadsmiljöer. Serien erbjuder det nyaste inom belysningsinnovationer vad gäller prestanda, ljuskvalitet och möjlighet till anslutning. Philips TownTune-serien kommer i tre versioner; en med central stolptopp, en med ett asymmetriskt utförande och sist en med utskjutande stolptoppsfäste. Alla tre kan anpassas och har olika alternativ för armaturhusets form och en dekorativ ring i två olika färger som tillval. Dessa alternativ gör det möjligt att anpassa belysningslösningar efter olika kvarter och städer, för att skapa egen identitet till området. Armaturserien är dessutom utrustad med en Philips Service QR Tag, vilket underlättar installation och underhåll och gör att du kan skapa ett eget digitalt bibliotek med belysningstillgångar och reservdelar. TownTune använder sig även av Philips Ledgine-plattformen för optimerad belysning, som ser till att gatorna alltid har rätt mängd belysning och rätt ljusriktning. Eftersom TownTune är System Ready är serien dessutom framtidssäker och kan anslutas med såväl fristående som avancerade programapplikationer för styrning och belysning, som exempelvis Interact City.

TownTune Asymmetric Lyre DR

Fördelar

- Ger visuell komfort och bekväma belysningsupplevelser i stadsmiljöer tack vare den exklusiva kupan
- Enkel och ren design gör det möjligt att få den att passa in i olika stadsmiljöer, och dess breda utbud av tillbehör gör att den lätt kan anpassas. På så sätt kan städer skapa en egen unik belysning, som dessutom kan bli inslag i stadsmiljön under dagtid
- Täcker en stor mängd användningsområden och tack vare den senaste Ledgine LED-plattformen har den utmärkt prestanda och tillgång till ett brett urval ljusfördelningar
- Kan paras ihop med belysningsstyrning och programvara genom att utrustas med Philips SR-sockel (System Ready)
- Försedd med serviceetikett, ett QR-baserat identifikationssystem som unikt identifierar varje armatur och tillhandahåller information om underhåll, installation och reservdelar

Funktioner

- Optimerad total ägandekostnad och konstant ljusflöde (CLO – Constant Light Output) som tillval
- Utmärkt ljuskvalitet tack vare Philips optimerade plattform Ledgine, och ytterligare optimering är möjlig i L-Tune
- Flera olika alternativ för armaturhusets form (kon, kupol), dekorativ ring och färg (klar och gyllene) som tillval
- Kan paras ihop med fristående system för ljusstyrning som LumiStep, DynaDimmer, och LineSwitch, samt med avancerade system och programapplikationer som exempelvis Interact City
- Brett urval av ljusflöden, från 600 upp till 12 000 lumen
- Val av färgtemperatur: 3 000 K (varmvit) eller 4 000 K (neutralvit)
- Lång livslängd på 100 000 tim vid minst L80
- Lämplig för både nyinstallationer och uppgradering av äldre installationer
- IK08, IP66

Användning

- Stadsmiljöer och bostadsområden
- Stadskärnor och huvudgator
- Cykelbanor, gångvägar och övergångsställen
- Parkeringar

Versions



TownTune Asymmetric Lyre DR

Produktinformation



TownTune LYR BDP270



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

TownTune Asymmetric Lyre DR

Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå 10%

Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan IK09
Överspänningskydd (vanlig/
differentiell) Philips standard
surge protection
level kV

Styrenheter och dimring

Dimbar Ja

Allmän information

CE-märkning CE märkning
Optikavskärmning/optiktyp PC-UV
Driftdon ingår Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet För montering på
normalantändliga
ytor
Utbytbar ljuskälla Ja
Antal driftdonsenheter 1 enhet
Produktfamiljskod BDP271

Ljusteknik

Standardvinkel för sidoingång -
Standardvinkel för stoltoppsmontage 0°
Uppåtriktat ljusflödesförhållande 0

Mekanik och armaturhus

Färg Mörkgrå

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Armaturens	Ljuskällans		
		ljusfördelning	färg	Lampfamiljskod	Optiktyp
49766800	BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	152° x 155°	740 neutralvit	LED50	Symmetrisk ljusfördelning 50
49770500	BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB	12° - 76° x 157°	830 varmvit	LED69	Medelstrålande ljusfördelning 10

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningsindex	Initialt ljusflöde
49766800	BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	4000 K	>70	3504 lm
49770500	BDP271 LED69-4S/830 II	3000 K	>80	5148 lm

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningsindex	Initialt ljusflöde
	DM10 CLO SRT SRB			

TownTune Asymmetric Lyre DR

