



# Đèn Essential SmartBright LED Projector - Đáng giá đồng tiền

## Đèn Projector Essential Smart Bright

Đèn LED Projector Essential SmartBright là sản phẩm xứng đáng với giá tiền bởi hiệu suất cao, chất lượng tốt và đáng tin cậy. Sản phẩm cung cấp nhiều cấu hình đa dạng từ công suất 800 lm đến 3000 lm và hiệu suất chùm sáng cao hơn với thiết kế thấu kính. Có thể sử dụng sản phẩm này cho trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ. Đây là dòng sản phẩm lý tưởng để phân phối trên thị trường thương mại

### Lợi ích

- Phạm vi hiệu suất quang thông đều ra hoàn thiện từ 800lm đến 3000lm
- Tin cậy và an toàn: đáp ứng các quy định của quốc gia và quốc tế
- Tiết kiệm năng lượng: Hiệu suất hệ thống cao với mức tiêu thụ điện thấp hơn

### Tính năng

- Hiệu suất hệ thống lên tới 85 lm/W
- CRI 80, SDCM <5
- Góc chùm sáng: 24 độ, 36 độ
- CCT: 3000K, 4000K, 5000K(G.C)
- Độ tin cậy cao, 20.000 giờ (L70B50@25°C)
- Kiểu lắp gắn: Thanh ray 1C

### Ứng dụng

- Cửa hàng bán lẻ
- Cửa hàng thời trang
- Trung tâm mua sắm

# Đèn Projector Essential Smart Bright

## Phiên bản



### Điều kiện ứng dụng

Nhiệt độ môi trường cho phép -20 đến +40 °C

### Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK03

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP20

### Điều khiển và thay đổi độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng Không

### Thông số vận hành và điện

Điện áp đầu vào 220 đến 240 V

### Thông tin chung

Cấp bảo vệ IEC Cấp an toàn I

Bao gồm bộ điều khiển Có

Số lượng bộ điều khiển 1 bộ

### Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Chỉ số hoàn màu ban đầu >80

Dung sai quang thông +/-10%

### Điều kiện ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên
911401714212	ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB WH	Không
911401714222	ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB WH	Không
911401714232	ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB WH	-
911401714242	ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB WH	-
911401714252	ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB WH	-
911401714262	ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB WH	Không
911401714272	ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB WH	Không
911401714282	ST030T LED12/840 14W 220-240V I MB WH	-
911401714292	ST030T LED20/830 23W 220-240V I NB WH	-
911401714302	ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB WH	-
911401714312	ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB WH	-
911401714322	ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB WH	Không
911401714332	ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB WH	Không
911401714342	ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB WH	-
911401714352	ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB WH	-
911401714362	ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB WH	-
911401720572	ST030T LED8/850 8W 220-240V I NB WH	-
911401720582	ST030T LED8/850 8W 220-240V I MB WH	-
911401720592	ST030T LED12/850 14W 220-240V I NB WH	-
911401720602	ST030T LED12/850 14W 220-240V I MB WH	-
911401720612	ST030T LED20/850 23W 220-240V I NB WH	-
911401720622	ST030T LED20/850 23W 220-240V I MB WH	-
911401720632	ST030T LED30/850 35W 220-240V I NB WH	-
911401720642	ST030T LED30/850 35W 220-240V I MB WH	-
911401714372	ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB BK	-
911401714382	ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB BK	-
911401714392	ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB BK	-
911401714402	ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB BK	Không
911401714412	ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB BK	Không
911401714422	ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB BK	Không
911401714432	ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB BK	Không
911401714452	ST030T LED20/830 23W 220-240V I NB BK	-
911401714462	ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB BK	Không
911401714472	ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB BK	-
911401714482	ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB BK	-
911401714492	ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB BK	-

## Đèn Projector Essential Smart Bright

Order Code	Full Product Name	Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên
911401714502	ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB BK	Không
911401714512	ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB BK	-
911401714522	ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB BK	Không
911401720652	ST030T LED8/850 8W 220-240V I NB BK	-
911401720662	ST030T LED8/850 8W 220-240V I MB BK	-
911401720672	ST030T LED12/850 14W 220-240V I NB BK	-
911401720682	ST030T LED12/850 14W 220-240V I MB BK	-
911401720692	ST030T LED20/850 23W 220-240V I NB BK	-
911401720702	ST030T LED20/850 23W 220-240V I MB BK	-
911401720712	ST030T LED30/850 35W 220-240V I NB BK	-
911401720722	ST030T LED30/850 35W 220-240V I MB BK	-

### Thông tin chung (1/2)

Order Code	Full Product Name	Dấu CE	Kiểu nắp quang học/ thấu kính	Dấu ENEC	Ký hiệu tính dễ cháy	Order Code	Full Product Name	Dấu CE	Kiểu nắp quang học/ thấu kính	Dấu ENEC	Ký hiệu tính dễ cháy
911401714212	ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB WH	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 24° không lỗi thời	-	-	911401714322	ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB WH	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 36° không lỗi thời	-	-
911401714222	ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB WH	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 24° không lỗi thời	-	-	911401714332	ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB WH	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 24° không lỗi thời	-	-
911401714232	ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB WH	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 36° không lỗi thời	-	-	911401714342	ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB WH	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 24° không lỗi thời	-	-
911401714242	ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB WH	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 36° không lỗi thời	-	-	911401714352	ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB WH	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 36° không lỗi thời	-	-
911401714252	ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB WH	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 24° không lỗi thời	-	-	911401714362	ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB WH	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 36° không lỗi thời	-	-
911401714262	ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB WH	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 24° không lỗi thời	-	-	911401720572	ST030T LED8/850 8W 220-240V I NB WH	-	Góc chiếu sáng quang học 24° không lỗi thời	-	-
911401714272	ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB WH	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 36° không lỗi thời	-	-	911401720582	ST030T LED8/850 8W 220-240V I MB WH	-	Góc chiếu sáng quang học 36° không lỗi thời	-	-
911401714282	ST030T LED12/840 14W 220-240V I MB WH	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 36° không lỗi thời	-	-	911401720592	ST030T LED12/850 14W 220-240V I NB WH	-	Góc chiếu sáng quang học 24° không lỗi thời	-	-
911401714292	ST030T LED20/830 23W 220-240V I NB WH	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 24° không lỗi thời	-	-	911401720602	ST030T LED12/850 14W 220-240V I MB WH	-	Góc chiếu sáng quang học 36° không lỗi thời	-	-
911401714302	ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB WH	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 24° không lỗi thời	-	-	911401720612	ST030T LED20/850 23W 220-240V I NB WH	-	Góc chiếu sáng quang học 24° không lỗi thời	-	-
911401714312	ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB WH	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 36° không lỗi thời	-	-	911401720622	ST030T LED20/850 23W 220-240V I MB WH	-	Góc chiếu sáng quang học 36° không lỗi thời	-	-

## Đèn Projector Essential Smart Bright

Order Code	Full Product Name	Đấu CE	Kiểu nắp quang học/ thấu kính	Đấu ENEC	Ký hiệu tính dễ cháy
911401720632	ST030T LED30/850 35W 220-240V I NB WH	-	Góc chiếu sáng quang học 24° không lỗi thời	-	-
911401720642	ST030T LED30/850 35W 220-240V I MB WH	-	Góc chiếu sáng quang học 36° không lỗi thời	-	-
911401714372	ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB BK	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 24° không lỗi thời	-	-
911401714382	ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB BK	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 24° không lỗi thời	-	-
911401714392	ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB BK	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 36° không lỗi thời	-	-
911401714402	ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB BK	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 36° không lỗi thời	-	-
911401714412	ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB BK	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 24° không lỗi thời	-	-
911401714422	ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB BK	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 24° không lỗi thời	-	-
911401714432	ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB BK	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 36° không lỗi thời	-	-
911401714452	ST030T LED20/830 23W 220-240V I NB BK	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 24° không lỗi thời	-	-
911401714462	ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB BK	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 24° không lỗi thời	-	-
911401714472	ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB BK	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 36° không lỗi thời	-	-
911401714482	ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB BK	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 36° không lỗi thời	-	-

Order Code	Full Product Name	Đấu CE	Kiểu nắp quang học/ thấu kính	Đấu ENEC	Ký hiệu tính dễ cháy
911401714492	ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB BK	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 24° không lỗi thời	-	-
911401714502	ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB BK	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 24° không lỗi thời	-	-
911401714512	ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB BK	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 36° không lỗi thời	-	-
911401714522	ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB BK	Ký hiệu CE	Góc chiếu sáng quang học 36° không lỗi thời	-	-
911401720652	ST030T LED8/850 8W 220-240V I NB BK	-	Góc chiếu sáng quang học 24° không lỗi thời	-	-
911401720662	ST030T LED8/850 8W 220-240V I MB BK	-	Góc chiếu sáng quang học 36° không lỗi thời	-	-
911401720672	ST030T LED12/850 14W 220-240V I NB BK	-	Góc chiếu sáng quang học 24° không lỗi thời	-	-
911401720682	ST030T LED12/850 14W 220-240V I MB BK	-	Góc chiếu sáng quang học 36° không lỗi thời	-	-
911401720692	ST030T LED20/850 23W 220-240V I NB BK	-	Góc chiếu sáng quang học 24° không lỗi thời	-	-
911401720702	ST030T LED20/850 23W 220-240V I MB BK	-	Góc chiếu sáng quang học 36° không lỗi thời	-	-
911401720712	ST030T LED30/850 35W 220-240V I NB BK	-	Góc chiếu sáng quang học 24° không lỗi thời	-	-
911401720722	ST030T LED30/850 35W 220-240V I MB BK	-	Góc chiếu sáng quang học 36° không lỗi thời	-	-

### Thông tin chung (2/2)

Order Code	Full Product Name	Loại chóa quang học
911401714212	ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB WH	-
911401714222	ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB WH	-
911401714232	ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB WH	-
911401714242	ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB WH	-
911401714252	ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB WH	-

Order Code	Full Product Name	Loại chóa quang học
911401714262	ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB WH	-
911401714272	ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB WH	-
911401714282	ST030T LED12/840 14W 220-240V I MB WH	-
911401714292	ST030T LED20/830 23W 220-240V I NB WH	-
911401714302	ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB WH	-

## Đèn Projector Essential Smart Bright

Order Code	Full Product Name	Loại chóa quang học
911401714312	ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB WH	-
911401714322	ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB WH	-
911401714332	ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB WH	-
911401714342	ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB WH	-
911401714352	ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB WH	-
911401714362	ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB WH	-
911401720572	ST030T LED8/850 8W 220-240V I NB WH	-
911401720582	ST030T LED8/850 8W 220-240V I MB WH	-
911401720592	ST030T LED12/850 14W 220-240V I NB WH	-
911401720602	ST030T LED12/850 14W 220-240V I MB WH	-
911401720612	ST030T LED20/850 23W 220-240V I NB WH	-
911401720622	ST030T LED20/850 23W 220-240V I MB WH	-
911401720632	ST030T LED30/850 35W 220-240V I NB WH	-
911401720642	ST030T LED30/850 35W 220-240V I MB WH	-
911401714372	ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB BK	-
911401714382	ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB BK	-
911401714392	ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB BK	-
911401714402	ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB BK	-
911401714412	ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB BK	-

Order Code	Full Product Name	Loại chóa quang học
911401714422	ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB BK	-
911401714432	ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB BK	-
911401714452	ST030T LED20/830 23W 220-240V I NB BK	-
911401714462	ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB BK	-
911401714472	ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB BK	-
911401714482	ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB BK	-
911401714492	ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB BK	-
911401714502	ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB BK	-
911401714512	ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB BK	-
911401714522	ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB BK	-
911401720652	ST030T LED8/850 8W 220-240V I NB BK	-
911401720662	ST030T LED8/850 8W 220-240V I MB BK	-
911401720672	ST030T LED12/850 14W 220-240V I NB BK	-
911401720682	ST030T LED12/850 14W 220-240V I MB BK	-
911401720692	ST030T LED20/850 23W 220-240V I NB BK	-
911401720702	ST030T LED20/850 23W 220-240V I MB BK	-
911401720712	ST030T LED30/850 35W 220-240V I NB BK	-
911401720722	ST030T LED30/850 35W 220-240V I MB BK	-

### Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Chất lượng sắc ban đầu	Nhiệt độ		Quang thông ban đầu
			màu tương quan ban đầu	Hiệu suất đèn LED ban đầu	
911401714212	ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB WH	SDCM<5	3000 K	100 lm/W	800 lm
911401714222	ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB WH	SDCM<5	4000 K	100 lm/W	800 lm
911401714232	ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB WH	SDCM<5	3000 K	100 lm/W	800 lm
911401714242	ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB WH	SDCM<5	4000 K	100 lm/W	800 lm
911401714252	ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB WH	SDCM<5	3000 K	85,71 lm/W	1200 lm
911401714262	ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB WH	SDCM<5	4000 K	85,71 lm/W	1200 lm
911401714272	ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB WH	SDCM<5	3000 K	85,71 lm/W	1200 lm
911401714282	ST030T LED12/840 14W 220-240V I MB WH	SDCM<5	4000 K	85,71 lm/W	1200 lm
911401714292	ST030T LED20/830 23W 220-240V I NB WH	SDCM<5	3000 K	86,96 lm/W	2000 lm
911401714302	ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB WH	SDCM<5	4000 K	86,96 lm/W	2000 lm
911401714312	ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB WH	SDCM<5	3000 K	86,96 lm/W	2000 lm
911401714322	ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB WH	SDCM<5	4000 K	86,96 lm/W	2000 lm

Order Code	Full Product Name	Chất lượng sắc ban đầu	Nhiệt độ		Quang thông ban đầu
			màu tương quan ban đầu	Hiệu suất đèn LED ban đầu	
911401714332	ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB WH	SDCM<5	3000 K	85,71 lm/W	3000 lm
911401714342	ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB WH	SDCM<5	4000 K	85,71 lm/W	3000 lm
911401714352	ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB WH	SDCM<5	3000 K	85,71 lm/W	3000 lm
911401714362	ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB WH	SDCM<5	4000 K	85,71 lm/W	3000 lm
911401720572	ST030T LED8/850 8W 220-240V I NB WH	SDCM<6	5000 K	100 lm/W	800 lm
911401720582	ST030T LED8/850 8W 220-240V I MB WH	SDCM<6	5000 K	100 lm/W	800 lm
911401720592	ST030T LED12/850 14W 220-240V I NB WH	SDCM<6	5000 K	85,71 lm/W	1200 lm
911401720602	ST030T LED12/850 14W 220-240V I MB WH	SDCM<6	5000 K	85,71 lm/W	1200 lm
911401720612	ST030T LED20/850 23W 220-240V I NB WH	SDCM<6	5000 K	86,96 lm/W	2000 lm
911401720622	ST030T LED20/850 23W 220-240V I MB WH	SDCM<6	5000 K	86,96 lm/W	2000 lm
911401720632	ST030T LED30/850 35W 220-240V I NB WH	SDCM<6	5000 K	100 lm/W	3500 lm
911401720642	ST030T LED30/850 35W 220-240V I MB WH	SDCM<6	5000 K	100 lm/W	3500 lm

## Đèn Projector Essential Smart Bright

Order Code	Full Product Name	Chất lượng sắc ban đầu	Nhiệt độ màu tương quan ban đầu		Hiệu suất đèn LED ban đầu	Quang thông ban đầu
			SĐCM<5	3000 K		
911401714372	ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB BK	SDCM<5	3000 K	100 lm/W	800 lm	
911401714382	ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB BK	SDCM<5	4000 K	100 lm/W	800 lm	
911401714392	ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB BK	SDCM<5	3000 K	100 lm/W	800 lm	
911401714402	ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB BK	SDCM<5	4000 K	100 lm/W	800 lm	
911401714412	ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB BK	SDCM<5	3000 K	85,71 lm/W	1200 lm	
911401714422	ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB BK	SDCM<5	4000 K	85,71 lm/W	1200 lm	
911401714432	ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB BK	SDCM<5	3000 K	85,71 lm/W	1200 lm	
911401714452	ST030T LED20/830 23W 220-240V I NB BK	SDCM<5	3000 K	52,17 lm/W	1200 lm	
911401714462	ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB BK	SDCM<5	4000 K	86,96 lm/W	2000 lm	
911401714472	ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB BK	SDCM<5	3000 K	86,96 lm/W	2000 lm	
911401714482	ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB BK	SDCM<5	4000 K	86,96 lm/W	2000 lm	
911401714492	ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB BK	SDCM<5	3000 K	57,14 lm/W	2000 lm	

Order Code	Full Product Name	Chất lượng sắc ban đầu	Nhiệt độ màu tương quan ban đầu		Hiệu suất đèn LED ban đầu	Quang thông ban đầu
			SĐCM<5	4000 K		
911401714502	ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB BK	SDCM<5	4000 K	85,71 lm/W	3000 lm	
911401714512	ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB BK	SDCM<5	3000 K	85,71 lm/W	3000 lm	
911401714522	ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB BK	SDCM<5	4000 K	85,71 lm/W	3000 lm	
911401720652	ST030T LED8/850 8W 220-240V I NB BK	SDCM<6	5000 K	100 lm/W	800 lm	
911401720662	ST030T LED8/850 8W 220-240V I MB BK	SDCM<6	5000 K	100 lm/W	800 lm	
911401720672	ST030T LED12/850 14W 220-240V I NB BK	SDCM<6	5000 K	85,71 lm/W	1200 lm	
911401720682	ST030T LED12/850 14W 220-240V I MB BK	SDCM<6	5000 K	85,71 lm/W	1200 lm	
911401720692	ST030T LED20/850 23W 220-240V I NB BK	SDCM<6	5000 K	86,96 lm/W	2000 lm	
911401720702	ST030T LED20/850 23W 220-240V I MB BK	SDCM<6	5000 K	86,96 lm/W	2000 lm	
911401720712	ST030T LED30/850 35W 220-240V I NB BK	SDCM<6	5000 K	100 lm/W	3500 lm	
911401720722	ST030T LED30/850 35W 220-240V I MB BK	SDCM<6	5000 K	100 lm/W	3500 lm	

### Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Công suất đầu vào ban đầu
911401714212	ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB WH	8 W
911401714222	ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB WH	8 W
911401714232	ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB WH	8 W
911401714242	ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB WH	8 W
911401714252	ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB WH	14 W
911401714262	ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB WH	14 W
911401714272	ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB WH	14 W
911401714282	ST030T LED12/840 14W 220-240V I MB WH	14 W
911401714292	ST030T LED20/830 23W 220-240V I NB WH	23 W
911401714302	ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB WH	23 W
911401714312	ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB WH	23 W
911401714322	ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB WH	23 W
911401714332	ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB WH	35 W
911401714342	ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB WH	35 W
911401714352	ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB WH	35 W
911401714362	ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB WH	35 W
911401720572	ST030T LED8/850 8W 220-240V I NB WH	8 W
911401720582	ST030T LED8/850 8W 220-240V I MB WH	8 W
911401720592	ST030T LED12/850 14W 220-240V I NB WH	14 W

Order Code	Full Product Name	Công suất đầu vào ban đầu
911401720602	ST030T LED12/850 14W 220-240V I MB WH	14 W
911401720612	ST030T LED20/850 23W 220-240V I NB WH	23 W
911401720622	ST030T LED20/850 23W 220-240V I MB WH	23 W
911401720632	ST030T LED30/850 35W 220-240V I NB WH	35 W
911401720642	ST030T LED30/850 35W 220-240V I MB WH	35 W
911401714372	ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB BK	8 W
911401714382	ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB BK	8 W
911401714392	ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB BK	8 W
911401714402	ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB BK	8 W
911401714412	ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB BK	14 W
911401714422	ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB BK	14 W
911401714432	ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB BK	14 W
911401714452	ST030T LED20/830 23W 220-240V I NB BK	23 W
911401714462	ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB BK	23 W
911401714472	ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB BK	23 W
911401714482	ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB BK	23 W
911401714492	ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB BK	35 W
911401714502	ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB BK	35 W
911401714512	ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB BK	35 W

## Đèn Projector Essential Smart Bright

Order Code	Full Product Name	Công suất đầu vào ban đầu
911401714522	ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB BK	35 W
911401720652	ST030T LED8/850 8W 220-240V I NB BK	8 W
911401720662	ST030T LED8/850 8W 220-240V I MB BK	8 W
911401720672	ST030T LED12/850 14W 220-240V I NB BK	14 W
911401720682	ST030T LED12/850 14W 220-240V I MB BK	14 W

Order Code	Full Product Name	Công suất đầu vào ban đầu
911401720692	ST030T LED20/850 23W 220-240V I NB BK	23 W
911401720702	ST030T LED20/850 23W 220-240V I MB BK	23 W
911401720712	ST030T LED30/850 35W 220-240V I NB BK	35 W
911401720722	ST030T LED30/850 35W 220-240V I MB BK	35 W

### Cơ khí và bộ vỏ

Order Code	Full Product Name	Màu
911401714212	ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB WH	Trắng
911401714222	ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB WH	Trắng
911401714232	ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB WH	Trắng
911401714242	ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB WH	Trắng
911401714252	ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB WH	Trắng
911401714262	ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB WH	Trắng
911401714272	ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB WH	Trắng
911401714282	ST030T LED12/840 14W 220-240V I MB WH	Trắng
911401714292	ST030T LED20/830 23W 220-240V I NB WH	Trắng
911401714302	ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB WH	Trắng
911401714312	ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB WH	Trắng
911401714322	ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB WH	Trắng
911401714332	ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB WH	Trắng
911401714342	ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB WH	Trắng
911401714352	ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB WH	Trắng
911401714362	ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB WH	Trắng
911401720572	ST030T LED8/850 8W 220-240V I NB WH	Trắng
911401720582	ST030T LED8/850 8W 220-240V I MB WH	Trắng
911401720592	ST030T LED12/850 14W 220-240V I NB WH	Trắng
911401720602	ST030T LED12/850 14W 220-240V I MB WH	Trắng
911401720612	ST030T LED20/850 23W 220-240V I NB WH	Trắng
911401720622	ST030T LED20/850 23W 220-240V I MB WH	Trắng
911401720632	ST030T LED30/850 35W 220-240V I NB WH	Trắng
911401720642	ST030T LED30/850 35W 220-240V I MB WH	Trắng

Order Code	Full Product Name	Màu
911401714372	ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB BK	đen
911401714382	ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB BK	đen
911401714392	ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB BK	đen
911401714402	ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB BK	đen
911401714412	ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB BK	đen
911401714422	ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB BK	đen
911401714432	ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB BK	đen
911401714452	ST030T LED20/830 23W 220-240V I NB BK	đen
911401714462	ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB BK	đen
911401714472	ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB BK	đen
911401714482	ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB BK	đen
911401714492	ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB BK	đen
911401714502	ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB BK	đen
911401714512	ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB BK	đen
911401714522	ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB BK	đen
911401720652	ST030T LED8/850 8W 220-240V I NB BK	đen
911401720662	ST030T LED8/850 8W 220-240V I MB BK	đen
911401720672	ST030T LED12/850 14W 220-240V I NB BK	đen
911401720682	ST030T LED12/850 14W 220-240V I MB BK	đen
911401720692	ST030T LED20/850 23W 220-240V I NB BK	đen
911401720702	ST030T LED20/850 23W 220-240V I MB BK	đen
911401720712	ST030T LED30/850 35W 220-240V I NB BK	đen
911401720722	ST030T LED30/850 35W 220-240V I MB BK	đen

