PHILIPS

Lighting

UNILinear Flex. 暗槽照明，色彩鲜艳

UNILinear Flex

UNILinear Flex 是一款真正具有出色防水防尘性能的 LED 灯带，其专业的设计保证了照明性能。它使用防紫外线聚氨酯填充并采用灌溉法密封胶进行处理，不仅保证了出色的照明颜色一致性，还能保护户外产品不受恶劣的户外环境的损害。它可用于户外装饰照明和户外指示照明。更高的显色指数 (CRI 80) 带来出色的显色效果。

优点

- 防水和清晰的光色
- 更低的维护成本，更高的防水性能

特点

- 使用防紫外线聚氨酯密封，不产生色差，防紫外线老化
- 每米 400 至 1200 流明范围内的不同光通输出
- 可选色温 2500K/3000K/4000K/5000K/RGB，适用于不同应用
- 显色指数 CRI80 带来更加清晰的显色效果
- SDCM≤ 5，更出色的颜色一致性，带来更舒适的视觉效果
- DC 24VDC，第 III 类设备保证安全使用
- 使用寿命长达 30,000 小时（L70B50，35℃）
- 使用引线电缆（1,000 毫米）进行连接
- CB

应用

- 装饰照明
- 指示照明
- 暗槽灯

Versions

UNILinear Flex Neon LED strips

二维绘图









UNILinear Flex

一般信息	
CE 标志	否
包含的驱动器	否
灯技术	
光罩类型	乳白玻璃
显色指数 (CRI)	>90
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
外壳颜色	白色
审批和申请	
机械冲击保护代码	IK04
IP 等级	IP66

灯技术

Order Code	Full Product Name	光源颜色	相关色温 (标称)	光通量
911401767742	BGC401 1150LM 14W 2700K L5 1010 T G	927 暖白色	2700 K	5,500 lm
911401767752	BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G	930 暖白色	3000 K	5,750 lm
911401767762	BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G	940 中性白色	4000 K	6,000 lm
911401767702	BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G	927 暖白色	2700 K	1,500 lm
911401767712	BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G	930 暖白色	3000 K	2,000 lm
911401767722	BGC401 650LM 10W 2700K L5 1515 T G	927 暖白色	2700 K	3,250 lm
911401767732	BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G	930 暖白色	3000 K	3,250 lm
911401767772	BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G	935 暖白色	3500 K	2,750 lm
911401767782	BGC401 900LM 14W 3500K L5 1515 T G	935 暖白色	3500 K	4,500 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401767742	BGC401 1150LM 14W 2700K L5 1010 T G	56 W
911401767752	BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G	56 W
911401767762	BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G	56 W
911401767702	BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G	43 W
911401767712	BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G	43 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401767722	BGC401 650LM 10W 2700K L5 1515 T G	46 W
911401767732	BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G	46 W
911401767772	BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G	35 W
911401767782	BGC401 900LM 14W 3500K L5 1515 T G	59 W

© 2023 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 所有商标均归 Signify 控股有限公司或其各自所有者所有。