



Thiết kế phong cách, trang nhã mà vẫn cổ điển và linh hoạt cho chiếu sáng đô thị

UNIUrban

UNIUrban lý tưởng cho chiếu sáng đô thị tại các địa điểm như vỉa hè, công viên, vườn hoa, khu dân cư, trung tâm mua sắm. Thiết kế phong cách, trang nhã mà vẫn cổ điển của bộ đèn này không chỉ phù hợp với các thành phố hiện đại mà còn với cả các công trình lịch sử.

Lợi ích

- Thiết kế phong cách, trang nhã mà vẫn cổ điển giúp trang hoàng cho không gian của bạn
- Đèn LED và bộ điều khiển hiện đại đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy cao hơn
- Cảm giác thoải mái và an toàn cho đô thị
- Hướng tới tương lai

Tính năng

- Thêm 5 kiểu dáng mới
- 3 lựa chọn gói công suất – 33W / 65W / 100W
- 3000K/4000K CCT , 100+lm/w giúp tiết kiệm năng lượng
- 3 tùy chọn lắp đặt – Vào phía cạnh, trên đỉnh từ phía sau và treo
- 3 tùy chọn phân bố ánh sáng – Đối xứng / Bất đối xứng / Mọi hướng
- IP65 / IK08, thiết kế chuyên nghiệp để đảm bảo độ tin cậy
- Tuổi thọ 50.000 giờ với thời gian bảo hành 3 năm
- Nhiều cách gắn đèn

Ứng dụng

- Vĩa hè
- Công viên, vườn hoa
- Khu dân cư
- Trung tâm mua sắm

Phụ kiện



Mã đặt hàng 911401727802



Mã đặt hàng 911401727812,
911401727842



Mã đặt hàng 911401727822,
911401727832

