



Создайте для себя идеальную обстановку

Аксессуары

Благодаря сочетанию тканевого покрытия и металлического гнезда с матовой отделкой этот шнур Philips придаст уют вашему жилому помещению. Рекомендуется использовать со светодиодной лампой E27 из винтажной, современной или классической линейки для создания полноценного образа.

Преимущества

- Высококачественные материалы
- Регулируемая длина шнура

Характеристики

- Металлические гнезда с матовой отделкой
- Шнур с тканевым покрытием
- Атмосферное и стильное решение

Применение

- Коридор
- Обеденная зона
- Гостиные
- Спальни
- Приемные
- Бары

Versions



LED Cord Classic E27 Gold



LED Cord VIN E27 Rose Gold



LED Cord Modern E27 Black

Общая информация	
Цоколь	E27
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	40 B

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цикл переключения	Номинальный срок службы
929001978001	CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF	25 000	10 950 часов
929001977801	CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU	-	-

Order Code	Full Product Name	Цикл переключения	Номинальный срок службы
929001977901	CORD/modern/E27/black 1CT EU RF	25 000	10 950 часов

