



Güvenilir, Enerji Tasarruflu LED Projektör

Essential SmartBright G3 LED Floodlight

Essential SmartBright G2 LED projektör, kompakt ve dayanıklı bir tasarımla sunulur. Sağlam alüminyum döküm muhafaza ve korozyona karşı dirençli kaplama ile hafif, genel dış mekan uygulamaları için uygundur. Son nesilden daha yüksek verim, daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

Faydaları

- Geleneksel projektör için ideal yedek
- Güvenli ürün ve güvenilir kalite

Özellikler

- 3 CCT: 3000 K, 4000 K ve 6500 K
- Güç: 10 W, 20 W, 30 W, 50 W ve 70 W
- 85 lm/w'tan daha fazla verim
- 20.000 saat kullanım ömrü

Uygulama

- Tesis
- Güvenlik
- Manzara
- Reklam panosu
- Mimari aydınlatma

Essential SmartBright G3 LED Floodlight

Versions



ÜRÜN BİLGİLERİ



Essential SmartBright G3 LED
Floodlight 10W



Essential SmartBright G3 LED
Floodlight 10W 3




Essential SmartBright G3 LED
Floodlight 10W 2



Essential SmartBright G3 LED
Floodlight 3



Essential SmartBright G3 LED
Floodlight



Essential SmartBright G3 LED
Floodlight 2

Essential SmartBright G3 LED Floodlight

Onay ve Uygulama

Mekanik arpışma koruma kodu	IK06
Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)	2. seviyeye kadar ani akım koruması kV

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Genel Bilgiler

Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	110°
CE işareti	CE mark
Işık kaynağı rengi	865 soğuk gün ışığı
Optik kapak/lens türü	GB
Tertibat dahildir	Evet
Alev alma işareti	F
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Optik sistem türü	Symmetrical wide beam

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	6500 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	>80

Işık Teknik Ayrıntıları

Standart devirme açısı yandan giriş	-
Direk üstü standart eğim açısı	-

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk	Black
------	-------

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki ışık akışı
33013699	BVP150 LED8/CW 220-240V 10W SWB CE	850 lm
33019899	BVP150 LED25/CW 220-240V 30W SWB CE	2550 lm
33025999	BVP150 LED59/CW 220-240V 70W SWB CE	5950 lm

