

Daha Fazla Parlaklık ve Daha Uzun Kullanım Ömrü

UniLinear Flex IP65

UNILinear Flex IP65, aydınlatma performansını garanti etmek için son işleme teknolojisine sahip yeni tip su ve toz geçirmez LED şeritlerdir. UV önleyici silikon borulu sarfı ve LED PCB sabitleme için içerideki yuva sayesinde yalnızca yüksek su geçirmezlik performansı kalitesi sağlamakla kalmaz aynı zamanda çekici ışık etkisi için aydınlatma rengi tutarlılığı da sunar.Dış mekanda dekorasyon aydınlatması ve yol gösterme aydınlatması için ideal çözümdür. Seçenek için çeşitli lümen paketleri ve birden fazla CCT.

Faydaları

- Yüksek su geçirmezlik performansı kalitesi
- Göz konforu için daha iyi renk tutarlılığı

Özellikler

- IP65, sızdırmazlığı PCB sabitleme için UV önleyici boruyla sağlanır
- Metre başına 400 lm - 1200 lm arasında farklı lümen çıkışı
- Farklı uygulama için isteğe bağlı CCT 2500 K/3000 K/4000 K/6500 K/RGB
- Daha iyi canlı renksel geriverim için CRI80
- SDCM ≤ 5
- 24 VDC, Güvenli kullanım için Sınıf III
- Uzun kullanım ömrü 20.000 sa. 35°C'de L70B50
- Kolay bağlantı için kılavuz kablo (300 mm)

Uygulama

- Dekoratif aydınlatma
- Yol gösterme aydınlatması
- Kontur aydınlatma


UniLinear Flex IP65

Güvenlik ve uyarılar

- Kesilmesine izin vermeyin, aksi takdirde su geçirmezliği bozulur

Versions





aksesuarlar



Ordercode 911401720292, 911401720322, 911401720332, 911401728332



Ordercode 62839000

Uygulama Koşulları	
Maksimum dim seviyesi	0% (digital)
Onay ve Uygulama	
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Evet
Genel Bilgiler	
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	110° x 110°
CE işareti	CE mark
Optik kapak/lens türü	Lenssiz
Tertibat dahildir	Hayır
Alev alma işareti	F
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Işık Teknik Ayrıntıları	
Direk üstü standart eğim açısı	-
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Renk	Clear

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi
62985499	BGC201 400LM 2500K L5000	Sıcak beyaz
62986199	BGC201 400LM 3000K L5000	830 sıcak beyaz
62987899	BGC201 400LM 4000K L5000	840 nötr beyaz
62988599	BGC201 400LM 6500K L5000	865 soğuk gün ışığı
62989299	BGC201 800LM 2500K L5000	Sıcak beyaz
62990899	BGC201 800LM 3000K L5000	830 sıcak beyaz
62991599	BGC201 800LM 4000K L5000	840 nötr beyaz
62992299	BGC201 800LM 6500K L5000	865 soğuk gün ışığı
62993999	BGC201 1100LM 2500K L5000	Sıcak beyaz
62994699	BGC201 1100LM 3000K L5000	830 sıcak beyaz
62995399	BGC201 1100LM 4000K L5000	840 nötr beyaz
62996099	BGC201 1100LM 6500K L5000	865 soğuk gün ışığı
62997799	BGC201 RGB L5000	Kırmızı, yeşil ve mavi

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

UniLinear Flex IP65

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	Başlangıçtaki ışık akışı
62985499	BGC201 400LM 2500K L5000	2500 K	≥80	2000 lm
62986199	BGC201 400LM 3000K L5000	3000 K	≥80	2000 lm
62987899	BGC201 400LM 4000K L5000	4000 K	≥80	2000 lm
62988599	BGC201 400LM 6500K L5000	6500 K	≥80	2000 lm
62989299	BGC201 800LM 2500K L5000	2500 K	≥80	4000 lm
62990899	BGC201 800LM 3000K L5000	3000 K	≥80	4000 lm
62991599	BGC201 800LM 4000K L5000	4000 K	≥80	4000 lm
62992299	BGC201 800LM 6500K L5000	6500 K	≥80	4000 lm
62993999	BGC201 1100LM 2500K L5000	2500 K	≥80	5500 lm
62994699	BGC201 1100LM 3000K L5000	3000 K	≥80	5500 lm
62995399	BGC201 1100LM 4000K L5000	4000 K	≥80	5500 lm
62996099	BGC201 1100LM 6500K L5000	6500 K	≥80	5500 lm
62997799	BGC201 RGB L5000	- K	N.A.	2400 lm

© 2021 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.