



亮度高，使用寿命更长

UniLinear Flex IP65

明欣户外灯带 BGC201 是一款新型防水防尘 LED 灯带，采用先进的制造工艺，可保证优秀的照明性能。得益于其外部的防紫外线硅胶管包裹，和内部固定 LED PCB 的插槽，UNILinear Flex IP65 不仅可以确保出色的防水性能，还具备统一的照明颜色效果，散发迷人的灯光效果。它是户外装饰照明和指示照明的理想之选，有多种不同光通量和色温的产品可供选择。

优点

- 高品质防水性能
- 更出色的颜色一致性，带来更舒适的视觉效果

特点

- IP65，使用防紫外线硅胶管密封，带有可用于固定 PCB 的插槽
- 每米 400 至 1200 流明范围内的不同光通输出
- 可选色温 2500K/3000K/4000K/6500K/RGB，满足不同应用需求
- 显色指数 CRI80 带来更加清晰的显色效果
- SDCM ≤ 5
- 24 伏直流，III 类灯具保证安全使用
- 使用寿命长达 20,000 小时 (L70B50, 35 °C)
- 使用引线线缆 (300 mm) 进行轻松连接

应用

- 装饰照明
- 指示照明
- 暗槽灯

安全提示

- 请勿切割，否则会造成防水失效

UniLinear Flex IP65

Versions



配件



Ordercode 911401720292,
911401720322, 911401720332,
911401728332



Ordercode 911401720312

适用条件

最高暗淡级别 0%

应用

机械冲击保护代码 IK03

控制调光

可调光 是

基本信息

灯具光束扩散 110° x 110°

CE 标志 CE 标识

光罩/透镜类型 无透镜

包含的驱动器 否

可燃性标志 F

可更换光源 否

照明科技

标准倾斜角灯架头 -

机械和壳体

颜色 透明

基本信息

Order Code	Full Product Name	光源颜色
911401720162	BGC201 400LM 2500K L5000	暖白色
911401720172	BGC201 400LM 3000K L5000	830 暖白色
911401720182	BGC201 400LM 4000K L5000	840 中性白色
911401720192	BGC201 400LM 6500K L5000	865 冷日光
911401720202	BGC201 800LM 2500K L5000	暖白色
911401720212	BGC201 800LM 3000K L5000	830 暖白色
911401720222	BGC201 800LM 4000K L5000	840 中性白色
911401720232	BGC201 800LM 6500K L5000	865 冷日光
911401720242	BGC201 1100LM 2500K L5000	暖白色
911401720252	BGC201 1100LM 3000K L5000	830 暖白色
911401720262	BGC201 1100LM 4000K L5000	840 中性白色
911401720272	BGC201 1100LM 6500K L5000	865 冷日光
911401720282	BGC201 RGB L5000	红色、绿色和蓝色

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始校正色温	初始显色指数	初始光通量
911401720162	BGC201 400LM 2500K L5000	2500 K	≥80	2000 lm

Order Code	Full Product Name	初始校正色温	初始显色指数	初始光通量
911401720172	BGC201 400LM 3000K L5000	3000 K	≥80	2000 lm

UniLinear Flex IP65

Order Code	Full Product Name	初始校正色温	初始显色指数	初始光通量
911401720182	BGC201 400LM 4000K L5000	4000 K	≥80	2000 lm
911401720192	BGC201 400LM 6500K L5000	6500 K	≥80	2000 lm
911401720202	BGC201 800LM 2500K L5000	2500 K	≥80	4000 lm
911401720212	BGC201 800LM 3000K L5000	3000 K	≥80	4000 lm
911401720222	BGC201 800LM 4000K L5000	4000 K	≥80	4000 lm
911401720232	BGC201 800LM 6500K L5000	6500 K	≥80	4000 lm

Order Code	Full Product Name	初始校正色温	初始显色指数	初始光通量
911401720242	BGC201 1100LM 2500K L5000	2500 K	≥80	5500 lm
911401720252	BGC201 1100LM 3000K L5000	3000 K	≥80	5500 lm
911401720262	BGC201 1100LM 4000K L5000	4000 K	≥80	5500 lm
911401720272	BGC201 1100LM 6500K L5000	6500 K	≥80	5500 lm
911401720282	BGC201 RGB L5000	- K	N.A.	2400 lm

