



THÔNG SỐ vững chắc cho giải pháp panel toàn diện

Máng đèn SmartBright Direct

Giải pháp văn phòng LED hiệu quả cao để thay thế cho các giải pháp truyền thống, đạt được panel LED có giá cả phải chăng nhất, mang đến chất lượng ánh sáng dễ chịu cùng độ đồng đều ưu việt

Lợi ích

- Khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội
- Dễ chịu cho thị giác
- Độ hoàn màu tốt với khả năng kiểm soát bão hòa màu đỏ
- Độ cao bộ đèn giảm, mở rộng khả năng lắp đặt tiềm năng
- Tuổi thọ cao cùng chất lượng và độ tin cậy tốt

Tính năng

- hiệu suất hệ thống 100lm/W
- Không nhấp nháy, Tỉ lệ nhấp nhô <5%
- UGR \leq 22
- CRI 80, R9>0
- Chiều cao tổng thể là 35 mm, bao gồm bộ điều khiển
- 30Khrs @L70B50

Ứng dụng

- Văn phòng mở
- Phòng họp
- Thư viện và Lưu thông
- Bệnh viện

Máng đèn SmartBright Direct

Phiên bản



Điều kiện ứng dụng

Dải nhiệt độ môi trường	-10 đến +35 °C
Cấp độ làm mờ tối đa	0% (kỹ thuật số)
Phù hợp cho đèn bật tắt ngẫu nhiên	Không

Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Tính năng làm mờ	Không
------------------	-------

Thông số vận hành và điện

Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
-----------------	---------------

Thông tin chung

Góc chùm sáng của nguồn sáng	- °
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Loại nắp thấu quang/thấu kính	Chao đèn/nắp nhựa PS lồng trụ
Bộ điều khiển kèm theo	Có
Ký hiệu ENEC	-
Ký hiệu dễ cháy	-
Thử nghiệm nguy hiểm cháy	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Nguồn sáng thay thế được	Không
Số Bộ điều khiển	1 bộ
Loại chóa quang học	Góc chùm sáng 110°

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Init. Chỉ số Hoàn Màu	80
Hiệu suất đèn LED ban đầu	100 lm/W
Dung sai quang thông	+/-10%

Cơ khí và bộ vỏ

Màu	Trắng
-----	-------

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Ký hiệu CE
911401729342	RC093V LED26S/840 PSU W60L60 GM	Ký hiệu CE
911401729362	RC093V LED26S/865 PSU W60L60 GM	Ký hiệu CE
911401729442	RC093V LED36S/840 PSU W60L60 GM	Ký hiệu CE
911401729462	RC093V LED36S/865 PSU W60L60 GM	Ký hiệu CE
911401729352	RC093V LED26S/840 PSU W30L120 GM	Ký hiệu CE
911401729372	RC093V LED26S/865 PSU W30L120 GM	Ký hiệu CE
911401729422	RC093V LED26S/840 PSU W20L120 GCGM	-
911401729432	RC093V LED26S/865 PSU W20L120 GCGM	-
911401729452	RC093V LED36S/840 PSU W30L120 GM	Ký hiệu CE
911401729472	RC093V LED36S/865 PSU W30L120 GM	Ký hiệu CE
911401729502	RC093V LED52S/840 PSU W60L120 GM	Ký hiệu CE
911401729512	RC093V LED52S/865 PSU W60L120 GM	Ký hiệu CE

Máng đèn SmartBright Direct

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Init. Corr.	Quang thông ban đầu	Công suất
		Nhiệt độ màu		đầu vào ban đầu
911401729342	RC093V LED26S/840 PSU W60L60 GM	4000 K	2600 lm	24 W
911401729362	RC093V LED26S/865 PSU W60L60 GM	6500 K	2600 lm	24 W
911401729442	RC093V LED36S/840 PSU W60L60 GM	4000 K	3600 lm	33 W
911401729462	RC093V LED36S/865 PSU W60L60 GM	6500 K	3600 lm	33 W
911401729352	RC093V LED26S/840 PSU W30L120 GM	4000 K	2600 lm	24 W
911401729372	RC093V LED26S/865 PSU W30L120 GM	6500 K	2600 lm	24 W

Order Code	Full Product Name	Init. Corr.	Quang thông ban đầu	Công suất
		Nhiệt độ màu		đầu vào ban đầu
911401729422	RC093V LED26S/840 PSU W20L120 GCGM	4000 K	2600 lm	24 W
911401729432	RC093V LED26S/865 PSU W20L120 GCGM	6500 K	2600 lm	24 W
911401729452	RC093V LED36S/840 PSU W30L120 GM	4000 K	3600 lm	33 W
911401729472	RC093V LED36S/865 PSU W30L120 GM	6500 K	3600 lm	33 W
911401729502	RC093V LED52S/840 PSU W60L120 GM	4000 K	5200 lm	50 W
911401729512	RC093V LED52S/865 PSU W60L120 GM	6500 K	5200 lm	50 W

