



Najchłodniejsze światło, sprawia wrażenie dwa razy jaśniejszego

TL-D Snow White

Snow White to niskociśnieniowa rtęciowa lampa wyładowcza z podłużną powłoką 26 mm dostępna w wersjach o mocy 18 W, 36 W i 58 W. Ekstremalnie wysoka temperatura barwowa lamp z rodziny Snow White tworzy bardzo chłodne przestrzenie, dzięki czemu lampa nadaje się szczególnie do stosowania w bardzo gorących i suchych warunkach klimatycznych.

Korzyści

- Generuje wyjątkowo przyjemne, chłodne, śnieżnobiałe światło, które doskonale nadaje się do tworzenia bardzo jasnego otoczenia w najróżniejszych zastosowaniach.
- Chłodna barwa poprawia komfort i aktywizuje, zwłaszcza w ciepłym i słonecznym klimacie

Cechy

- Bardzo chłodne światło

Zastosowanie


- Parkingi otwarte i zadaszone
- Tereny przemysłowe, magazyny, miejsca publiczne
- Sklepy, biura
- Szyldy

TL-D Snow White

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W Snow White 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W Snow White 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D 58W Snow White 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13
Dane techniczne oświetlenia	
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	264
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	280
Oznaczenie koloru	Bardzo zimne światło dzienne
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	12000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	75
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T8
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	5,0 mg

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny
89350540	TL-D 18W Snow White 1SL/25	1 000 lm
89352940	TL-D 36W Snow White 1SL/25	2 370 lm
89354340	TL-D 58W Snow White 1SL/25	3 740 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)	Napięcie (Nom)	Zużycie energii
89350540	TL-D 18W Snow White 1SL/25	360 mA	59 V	18 W
89352940	TL-D 36W Snow White 1SL/25	440 mA	103 V	36 W

Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)	Napięcie (Nom)	Zużycie energii
89354340	TL-D 58W Snow White 1SL/25	670 mA	111 V	58 W

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
89350540	TL-D 18W Snow White 1SL/25	22 kWh
89352940	TL-D 36W Snow White 1SL/25	43 kWh

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
89354340	TL-D 58W Snow White 1SL/25	68 kWh

TL-D Snow White

