



# Cea mai rece lumină pare de două ori mai strălucitoare

## TL-D Snow White

Snow White este o lampă cu descărcare în vapori de mercur de joasă presiune, cu o manta tubulară de 26 mm, disponibilă în puteri de 18 W, 36 W și 58 W. Temperatura de culoare extrem de ridicată a gamei Snow White creează ambianțe foarte reci, lampa fiind adecvată în mod special pentru condițiile de climă foarte caldă și uscată.

### Beneficii

- Generează o lumină albă ca zăpada, rece, unică și plăcută, care este perfectă pentru crearea unei ambianțe reci, foarte strălucitoare, în toate tipurile de aplicații
- Culoarea rece vă face să vă simțiți mai confortabili și mai activi, în special în condiții de climă caldă și însorită

### Caracteristici

- Lumină extrem de rece

### Cerere


- Spații de parcare și parcări auto acoperite
- Zone industriale, depozite, zone publice
- Magazine, birouri
- Iluminat publicitar

### Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați pungă la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

# TL-D Snow White

## Cote



| Product                    | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|----------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL-D 18W Snow White 1SL/25 | 28 mm   | 589,8 mm   | 596,9 mm   | 594,5 mm   | 604 mm     |
| TL-D 36W Snow White 1SL/25 | 28 mm   | 1.199,4 mm | 1.206,5 mm | 1.204,1 mm | 1.213,6 mm |
| TL-D 58W Snow White 1SL/25 | 28 mm   | 1.500,0 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |

### Informații generale

Baza elementului de fixare G13

### Date tehnice lumină

Coordonată cromatică X (nom.) 264

Coordonată cromatică Y (nom.) 280

Denumirea culorii Lumină naturală rece extrem

Temperatură de culoare corelată (nom.) 12000 K

Indice de redare a culorilor (IRC) 75

### Sistem mecanic și carcasă

Formă bec T8

### Aprobare și aplicație

Conținut de mercur (Hg) (nom.) 5,0 mg

### Date tehnice lumină

| Order Code | Full Product Name          | Flux luminos |
|------------|----------------------------|--------------|
| 89350540   | TL-D 18W Snow White 1SL/25 | 1.000 lm     |
| 89352940   | TL-D 36W Snow White 1SL/25 | 2.370 lm     |
| 89354340   | TL-D 58W Snow White 1SL/25 | 3.740 lm     |

## Funcționare și sistem electric

| Order Code | Full Product Name          | Curent lampă (nom.) | Tensiune (nom.) | Consum de curent |
|------------|----------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 89350540   | TL-D 18W Snow White 1SL/25 | 360 mA              | 59 V            | 18 W             |
| 89352940   | TL-D 36W Snow White 1SL/25 | 440 mA              | 103 V           | 36 W             |

| Order Code | Full Product Name          | Curent lampă (nom.) | Tensiune (nom.) | Consum de curent |
|------------|----------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 89354340   | TL-D 58W Snow White 1SL/25 | 670 mA              | 111 V           | 58 W             |

## Aprobare și aplicație

| Order Code | Full Product Name          | Consum de energie kWh/1000 h |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 89350540   | TL-D 18W Snow White 1SL/25 | 22 kWh                       |
| 89352940   | TL-D 36W Snow White 1SL/25 | 43 kWh                       |

| Order Code | Full Product Name          | Consum de energie kWh/1000 h |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 89354340   | TL-D 58W Snow White 1SL/25 | 68 kWh                       |

## TL-D Snow White

