



Προβολέας Philips Ledinaire – Για τις καθημερινές εργασίες σας φωτισμού, άμεσα διαθέσιμος και ευκολία στην εγκατάσταση

Προβολέας Ledinaire

Αυτή η δημοφιλής γκάμα άμεσα διαθέσιμων φωτιστικών για φωτισμό διάχυσης χαρακτηρίζεται από τα πρότυπα υψηλής ποιότητας της Philips και την ανταγωνιστική της τιμή. Αξιοπίστο, ενεργειακά αποδοτικό και σε προσιτή τιμή, το Ledinaire αποτελεί την ιδανική λύση για μια ευρεία γκάμα εφαρμογών φωτισμού εξωτερικού χώρου, όπως είναι ο φωτισμός προσόψεων κτιρίων και καταστημάτων, διαφημιστικών πινακίδων, υπόγειων διαβάσεων και κήπων.

Οφέλη

- Μια απλή επιλογή για τις περισσότερες εφαρμογές φωτισμού υπαίθριων χώρων με προβολείς
- Εξοικονομεί χρόνο με την εύκολη εγκατάσταση προβολέων φωτισμού υπαίθριων χώρων
- Μεγάλη διάρκεια ζωής για εξαιρετική σχέση ποιότητας και τιμής

Χαρακτηριστικά

- Μεγάλο εύρος εφαρμογών με απόδοση φωτισμού από 1.000 lm έως 21.000 lm
- Εκδόσεις θερμού λευκού (3000K) και ουδέτερου λευκού (4000K)
- Εξαιρετικά λεπτό IP65, IK07
- Όρθιο ή κρεμαστό
- Μεγάλη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών
- Εκδόσεις με ανιχνευτή κίνησης
- Εκδόσεις ασύμμετρου συστήματος

Εφαρμογή

- Προσόψεις κτιρίων, καταστήματα
- Κήποι, υπόγειες διαβάσεις
- Πίνακες
- Εξωτερικοί χώροι, χώροι στάθμευσης
- Προσόψεις καταστημάτων
- Περιβάλλοντα χώρος αποθηκών
- Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις γηπέδων αναψυχής ή δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις πολλαπλής χρήσης

Χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-25 to +40 °C
Βασικό χρώμα του φωτιστικού	Aluminum and gray
Ρυθμός αστοχίας οργάνου στις 5.000 ώρες σε %	0.2 %
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	100, 105 lm/W
Αρχική φωτεινή ροή	1000 lm, 10000 lm, 1050 lm, 10500 lm, 15000 lm, 15750 lm, 2000 lm, 20000 lm, 2100 lm, 21000 lm, 5000 lm, 5250 lm

Συχνότητα εισόδου	50 ή 60 Hz
Τάση εισόδου	220 to 240 V
Ρεύμα εκκίνησης (A)	0.54, 0.64, 0.9, 2.48, 3.28, 3.52 A
Υλικό	Περιβλημα: aluminum die-cast
Οπτικό σύστημα	Asymmetrical, Γωνία πολύ ευρείας δέσμης 100°
Προστασία από υπερτάσεις	Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 2, Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 4 kV σε διαφορική λειτουργία και 4 kV σε κοινή λειτουργία

Versions



Versions



-	
Ρυθμός αστοχίας οργάνου στις 5000 ώρες	0,2 %
Συνθήκες εφαρμογής	
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Not applicable
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
Γενικές πληροφορίες	
Σήμανση CE	CE mark
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	GC
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι
Σήμανση ευφλεκτότητας	NO
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	-
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	80
Τεχνικός φωτισμός	
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	0°
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου	0°
Λόγος εκπομπής φωτός προς τα επάνω	0
Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλημα	
Χρώμα	Aluminum and gray

Έγκριση και εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	Προστασία από υπέρταση (κοινής/διαφορικής λειτουργίας)
32970399	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE	IK07	Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 2 kV kV
32971099	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE	IK07	Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 2 kV kV
32972799	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE	IK07	Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 2 kV kV
32973499	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE	IK07	Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 2 kV kV
32974199	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE	IK07	Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 2 kV kV
32975899	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE	IK07	Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 2 kV kV
33125699	BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE	IK08	Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 4 kV σε διαφορική λειτουργία και 4 kV σε κοινή λειτουργία
33126399	BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE	IK08	Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 4 kV σε διαφορική λειτουργία και 4 kV σε κοινή λειτουργία
33127099	BVP155 LED210/840 PSU 200W VWB CE	IK08	Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 4 kV σε διαφορική λειτουργία και 4 kV σε κοινή λειτουργία
33128799	BVP155 LED100/840 PSU 100W AWB CE	IK08	Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 4 kV σε διαφορική λειτουργία και 4 kV σε κοινή λειτουργία
33129499	BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE	IK08	Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 4 kV σε διαφορική λειτουργία και 4 kV σε κοινή λειτουργία
33130099	BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE	IK08	Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 4 kV σε διαφορική λειτουργία και 4 kV σε κοινή λειτουργία
33131799	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE	IK07	Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 2 kV kV
33132499	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE	IK07	Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 2 kV kV
33133199	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE	IK07	Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 2 kV kV
33134899	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE	IK07	Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 2 kV kV
33135599	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE	IK07	Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 2 kV kV
33136299	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE	IK07	Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 2 kV kV

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	Χρώμα πηγής φωτός	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Τύπος οπτικού συστήματος	Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	Χρώμα πηγής φωτός	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Τύπος οπτικού συστήματος
32970399	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE	100°	830 warm white	LED10	Γωνία πολύ ευρείας δέσμης 100°	32971099	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE	100°	840 neutral white	LED10	Γωνία πολύ ευρείας δέσμης 100°

Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	Χρώμα πηγής φωτός	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Τύπος οπτικού συστήματος
32972799	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE	100°	830 warm white	LED20	Γωνία πολύ ευρείας δέσμης 100°
32973499	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE	100°	840 neutral white	LED20	Γωνία πολύ ευρείας δέσμης 100°
32974199	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE	100°	830 warm white	LED50	Γωνία πολύ ευρείας δέσμης 100°
32975899	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE	100°	840 neutral white	LED50	Γωνία πολύ ευρείας δέσμης 100°
33125699	BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE	100°	840 neutral white	LED100	Γωνία πολύ ευρείας δέσμης 100°
33126399	BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE	100°	840 neutral white	LED150	Γωνία πολύ ευρείας δέσμης 100°
33127099	BVP155 LED210/840 PSU 200W VWB CE	100°	840 neutral white	LED200	Γωνία πολύ ευρείας δέσμης 100°
33128799	BVP155 LED100/840 PSU 100W AWB CE	30° x 80°	840 neutral white	LED100	Asymmetrical
33129499	BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE	30° x 80°	840 neutral white	LED150	Asymmetrical

Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	Χρώμα πηγής φωτός	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Τύπος οπτικού συστήματος
33130099	BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE	30° x 80°	840 neutral white	LED200	Asymmetrical
33131799	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE	100°	830 warm white	LED10	Γωνία πολύ ευρείας δέσμης 100°
33132499	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE	100°	840 neutral white	LED10	Γωνία πολύ ευρείας δέσμης 100°
33133199	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE	100°	830 warm white	LED20	Γωνία πολύ ευρείας δέσμης 100°
33134899	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE	100°	840 neutral white	LED20	Γωνία πολύ ευρείας δέσμης 100°
33135599	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE	100°	830 warm white	LED50	Γωνία πολύ ευρείας δέσμης 100°
33136299	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE	100°	840 neutral white	LED50	Γωνία πολύ ευρείας δέσμης 100°

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχική φωτεινή ροή
32970399	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE	3000 K	1000 lm
32971099	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE	4000 K	1050 lm
32972799	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE	3000 K	2000 lm
32973499	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE	4000 K	2100 lm
32974199	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE	3000 K	5000 lm
32975899	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE	4000 K	5250 lm
33125699	BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE	4000 K	10500 lm
33126399	BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE	4000 K	15750 lm

Order Code	Full Product Name	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχική φωτεινή ροή
33127099	BVP155 LED210/840 PSU 200W VWB CE	4000 K	21000 lm
33128799	BVP155 LED100/840 PSU 100W AWB CE	4000 K	10000 lm
33129499	BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE	4000 K	15000 lm
33130099	BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE	4000 K	20000 lm
33131799	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE	3000 K	1000 lm
33132499	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE	4000 K	1050 lm
33133199	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE	3000 K	2000 lm
33134899	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE	4000 K	2100 lm

Προβολέας Ledinaire

Order Code	Full Product Name	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχική φωτεινή ροή
33135599	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE	3000 K	5000 lm

Order Code	Full Product Name	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχική φωτεινή ροή
33136299	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE	4000 K	5250 lm

