



La soluzione di incassi LED professionale, con emissione circolare

Incassi con emissione circolare CorePro LEDtube

Gli incassi con emissione circolare CorePro LEDtube integrano una sorgente luminosa LED nel fattore di forma tradizionale dei tubi fluorescenti. Sono stati progettati in particolare per sostituire i tubi con incassi con emissione circolare fluorescenti negli apparecchi G10q. Offrono significativi risparmi energetici e una lunga durata, con un fattore di forma simile.

Vantaggi

- Soluzione retrofit plug-and-play semplice e rapida
- Risparmio energetico significativo
- Lunga durata di vita

Caratteristiche

- Elevata efficienza energetica
- Lunga durata di vita
- Facilità di installazione
- Formato tradizionale che si adatta agli apparecchi esistenti

Applicazione


- Utilizzo in casa
- Corridoi e scale
- Parcheggi

Incassi con emissione circolare CorePro LEDtube

Versions



Disegno tecnico



Product	A1	A2	A3
CorePro LED Circular 20W 865 G10q	30 mm	238 mm	298 mm
CorePro LED Circular 20W 840 G10q	30 mm	238 mm	298 mm

Incassi con emissione circolare CorePro LEDtube

Approvazione e applicazione

Consumo energetico kWh/1000 h 20 kWh

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile No

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso Da 50 a 60 Hz

Tensione (Nom) 220-240 V

Potenza (Specificata) (Nom) 20 W

Tempo di avvio (Nom) 0,5 s

Informazioni generali

Attacco G10Q

Durata nominale (Nom) 30000 h

Ciclo di commutazione on/off 50.000 X

Dati tecnici di illuminazione

Angolo del fascio (Nom) 120 °

Indice di resa dei colori (Nom) 80

LLMF a fine durata nominale (Nom) 70 %

Flusso luminoso (Nom) 2100 lm

Meccanica e corpo

Forma lampadina Tubo,
terminazione
singola

Temperatura

Temp. ambiente (Max) 45 °C

Temp. ambiente (Min) -20 °C


Temp. massima involucro (Nom) 60 °C

Temp. di stoccaggio (Max) 65 °C

Temp. di stoccaggio (Min) -40 °C

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)
66042000	CorePro LED Circular 20W 840 G10q	840	4000 K
66044400	CorePro LED Circular 20W 865 G10q	865	6500 K



Incassi con emissione circolare CorePro LEDtube

