



Fremhæv varernes skønhed med mere klar, effektiv belysning

MASTER LED-spot PAR High Lumen

Philips High Lumen PAR30L integrerer en førende COB LED-lyskilde og en kompakt højeffektiv driver i en traditionel CDM PAR30L-formfaktor. Det fremhæver skønheden i varerne med klarere, højeffektiv belysning. Desuden har lampen en overophedningsbeskyttelse (OTP, over temperature protection) for at sikre lang driftslevetid.

Fordele

- Lavere startinvestering for LED CDM-erstatning PAR30
- Op til 43 % energibesparelse sammenlignet med CDM-lamper
- Højeffektiv løsning >100 lm/W

Funktioner

- Nem eftermontering i CDM PAR30L-lamper med E27-sokkel
- Udsender praktisk talt ingen varme og har ikke falmende indvirkning på farver
- Levetid på 25.000 timer
- UV- og IR-frit lys
- Indeholder ikke kviksløv eller andre farlige materialer – overholder RoHS-direktivet

Anvendelsesområder


- Butikker, hoteller, restauranter, museer

MASTER LED-spot PAR High Lumen


Versions




Målskitse



Product	D	C
MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D	95,5 mm	129 mm




Accent Diagrams



LEDspot MAS 20W E27 PAR30L 830 15D ND

MASTER LED-spot PAR High Lumen

Beam Diagrams



LEDspot MAS 20W E27 PAR30L 830 15D ND

