



Erinomainen hinnan ja suorituskyvyn suhde

MASTER Value LEDtube T8

Ammattimainen MASTER Value LED -putki on tehokas LED-ratkaisu, jolla voidaan korvata T8-loisteputket, jotka käyttävät magneettista kuristinta (EM) tai jotka on kytketty suoraan verkkovirtaan. Tuotteella on optimaalinen hinnan ja suorituskyvyn suhde, ja se soveltuu kaikkiin yleisvalaistuksen, toimistojen, teollisuuden, vähittäiskaupan sekä hotellien ja ravintoloiden käyttökohteisiin. Tämän T8-LED-putki korvaa helposti perinteiset loisteputket tai LED-putket, sen käyttö on turvallista ja asentaminen helppoa. Lisäksi se säästää myös välittömästi energiaa.

Hyödyt

- Korvaa helposti perinteisten loisteputken
- Luotettava suorituskyky ja erinomainen vastine rahalle
- Yksi ratkaisu, joka sopii monenlaisiin käyttökohteisiin

Ominaisuudet


- Korvaa perinteiset magneettista kuristinta (EM) ja verkkovirtaa käyttävät T8-loisteputket
- > 50 %:n energiansäästö verrattuna loisteputkiin, joiden teho on jopa 160 lm/W
- Erittäin pitkä, jopa 60 000 tunnin käyttöikä
- Ei elohopeaa

Käyttökohteet

- Toimistot
- Myymälät
- Varastot ja teollisuusrakennukset
- Pysäköinti

MASTER Value LEDtube T8

Mittapiirros



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

MASTER Value LEDtube T8

Yleistä tietoa

Kanta	G13
Sytytys	200 000
Nimelliskäyttöikä	60 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Keilakulma (nim.)	190 °
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Viivahikeys	50 to 60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C
----------------------	-------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Matta
Hehkulampun muoto	T8

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Vastaava värilämpötila		
		(nim.)	Värikoodi	Valovirta
929002021102	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	3000 K	830	1 000 lm
929002021202	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	4000 K	840	1 050 lm
929002021302	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	6500 K	865	1 050 lm
929002021702	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	3000 K	830	2 900 lm
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	4000 K	840	3 100 lm
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	6500 K	865	3 100 lm
929002021402	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	3000 K	830	2 000 lm
929002021502	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	4000 K	840	2 100 lm
929002021602	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	6500 K	865	2 100 lm
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	3000 K	830	2 300 lm
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	4000 K	840	2 500 lm
929002997802	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	6500 K	865	2 500 lm
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	3000 K	830	3 400 lm
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	4000 K	840	3 700 lm
929002998102	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	6500 K	865	3 700 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
929002021102	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8 W
929002021202	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8 W
929002021302	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8 W
929002021702	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	20,5 W
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	20,5 W
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	20,5 W
929002021402	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	14 W
929002021502	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
929002021602	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	14 W
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	15,5 W
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	15,5 W
929002997802	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	15,5 W
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	23 W
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	23 W
929002998102	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	23 W

Käyttölämpötila



Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929002021102	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	55 °C
929002021202	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	55 °C
929002021302	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	55 °C
929002021702	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	65 °C
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	65 °C
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	65 °C
929002021402	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	60 °C
929002021502	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	60 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929002021602	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	60 °C
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	60 °C
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	60 °C
929002997802	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	60 °C
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	65 °C
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	65 °C
929002998102	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	65 °C

Merkinnät ja luokitukset

MASTER Value LEDtube T8

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/ 1000 h
929002021102	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8 kWh
929002021202	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8 kWh
929002021302	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8 kWh
929002021702	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	21 kWh
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	21 kWh
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	21 kWh
929002021402	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	14 kWh
929002021502	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14 kWh
929002021602	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	14 kWh
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	16 kWh
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	16 kWh
929002997802	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	16 kWh
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	23 kWh
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	23 kWh
929002998102	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	23 kWh



MASTER Value LEDtube T8

