



# Ledtube T8 a elevate performance

## Master Value LEDtube T8

Una soluzione LED ad alte prestazioni, il tubo LED Master Value è ideale per sostituire lampade fluorescenti T8 con reattore EM o installate a tensione di rete. Questo prodotto fornisce un effetto di luce uniforme per l'illuminazione generale e un' elevata efficienza energetica

### Vantaggi

- Basso consumo energetico
- Bassa manutenzione -durata di vita maggiore rispetto alle lampade convenzionali
- Un modo rapido e semplice per sostituire l'illuminazione esistente con una semplice soluzione plug and play

### Caratteristiche

- Effetto luminoso uniforme
- Costruzione robusta
- Si adatta bene alla tecnologia convenzionale
- Facilità di installazione
- Alto livello di efficienza energetica

### Applicazione


- Uffici
- Illuminazione generale dei corridoi
- Edifici industriali e magazzini
- Parcheggi

# Master Value LEDtube T8

## Versions



## Disegno tecnico



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

# Master Value LEDtube T8

## Approvazione e applicazione

Marchio di efficienza energetica (EEL) A++

## Controlli e regolazione del flusso

Regolabile No

## Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso Da 50 a 60 Hz

Tensione (Nom) 220-240 V

Tempo di avvio (Nom) 0,5 s

## Informazioni generali

Attacco G13

Durata nominale (Nom) 50000 h

Ciclo di commutazione on/off 20.0000 X

## Dati tecnici di illuminazione

Angolo del fascio (Nom) 240 °

Indice di resa dei colori (Nom) 83

LLMF a fine durata nominale (Nom) 70 %

## Temperatura

Temp. ambiente (Max) 45 °C

Temp. ambiente (Min) -20 °C

Temp. di stoccaggio (Max) 65 °C

Temp. di stoccaggio (Min) -40 °C

## Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
64679000	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8 kWh
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8 kWh
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8 kWh
64685100	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	14 kWh
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14 kWh
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	14 kWh
64697400	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	16 kWh
64699800	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	16 kWh
64701800	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	16 kWh
64691200	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	21 kWh
64693600	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	21 kWh
64695000	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	21 kWh
64703200	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	24 kWh
64705600	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	24 kWh
64707000	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	24 kWh

## Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Potenza (Specificata) (Nom)
64679000	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8 W
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8 W
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8 W
64685100	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	14 W
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14 W
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	14 W
64697400	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	16 W
64699800	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	16 W

Order Code	Full Product Name	Potenza (Specificata) (Nom)
64701800	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	16 W
64691200	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	20.5 W
64693600	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	20.5 W
64695000	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	20.5 W
64703200	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	24 W
64705600	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	24 W
64707000	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	24 W

## Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)
64679000	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	830	3000 K	1000 lm
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	840	4000 K	1050 lm
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	865	6500 K	1050 lm

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)
64685100	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	830	3000 K	2000 lm
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	840	4000 K	2100 lm
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	865	6500 K	2100 lm

## Master Value LEDtube T8

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)
64697400	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	830	3000 K	2300 lm
64699800	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	840	4000 K	2500 lm
64701800	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	865	6500 K	2500 lm
64691200	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	830	3000 K	2900 lm
64693600	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	840	4000 K	3100 lm

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)
64695000	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	865	6500 K	3100 lm
64703200	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	830	3000 K	3400 lm
64705600	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	840	4000 K	3700 lm
64707000	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	865	6500 K	3700 lm

### Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
64679000	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	50 °C
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	50 °C
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	50 °C
64685100	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	55 °C
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	55 °C
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	55 °C
64697400	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	55 °C
64699800	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	55 °C
64701800	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	55 °C
64691200	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	60 °C
64693600	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	60 °C
64695000	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	60 °C

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
64703200	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	60 °C
64705600	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	60 °C
64707000	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	60 °C

