



Voor een optimale combinatie van waarde en prestaties

MASTER Value LEDtube T8

De professionele MASTER Value LEDtube is een krachtige LED-oplossing die ideaal is voor vervanging van T8-fluorescentieverlichting met elektromagnetische VSA of directe aansluiting op netspanning. Dit product biedt een optimale combinatie van waarde en prestaties, voor gebruik als algemene verlichting, in kantoren, in de industrie, in de detailhandel en in de horeca. Het unieke ontwerp van deze LED T8-tube biedt compatibiliteit, veiligheid en een snelle installatie, evenals energiebesparingen.

Voordelen

- Laag energieverbruik
- Minder onderhoud - langere levensduur dan conventionele lampen
- Een snelle en eenvoudige manier om bestaande armaturen op te waarderen naar LED-technologie, met een simpele plug-and-play-oplossing voor renovatie
- Gelijkmatische lichtspreading met een grote stralingshoek 240D
- Geoptimaliseerde weerstand tegen trillingen vanwege glazen buis.

Kenmerken

- Gelijkmatisch lichteffect
- Robuuste constructie met glazen buis
- Gaat goed samen met conventionele technologie
- Eenvoudige installatie
- Hoog energierendement

MASTER Value LEDtube T8


Toepassing

- Kantoor
- Winkels
- Fabriekshallen en magazijnen
- Parkeervoorzieningen

Waarschuwingen en veiligheid

- De algehele energie-efficiëntie en lichtverdeling van elke installatie die gebruik maakt van ledbuizen worden bepaald door het ontwerp van de installatie.
- De Master Value Ledtube 600mm is niet Serie compatible (voor serie compatibiliteit gebruik de Master Range)

Maatschets



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,7 mm	1.505,8 mm	1.512,9 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,7 mm	1.505,8 mm	1.512,9 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

MASTER Value LEDtube T8

Algemene informatie	
Lampvoet	G13
Schakelcyclus	200.000
Nominale levensduur	60.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek (nom.)	190 graden
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 45 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	T8

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		
		kleurtemperatuur (nom)	Kleurcode	Lichtstroom
8718699646790	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	3000 K	830	1.000 lm
8718699646813	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	4000 K	840	1.050 lm
8718699646837	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	6500 K	865	1.050 lm
8718699646912	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	3000 K	830	2.900 lm
8718699646936	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	4000 K	840	3.100 lm
8718699646950	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	6500 K	865	3.100 lm
8718699646851	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	3000 K	830	2.000 lm
8718699646875	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	4000 K	840	2.100 lm
8718699646899	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	6500 K	865	2.100 lm
8719514316805	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	3000 K	830	2.300 lm
8719514316829	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	4000 K	840	2.500 lm
8719514316843	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	6500 K	865	2.500 lm
8719514316867	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	3000 K	830	3.400 lm
8719514316881	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	4000 K	840	3.700 lm
8719514316904	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	6500 K	865	3.700 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699646790	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8 W
8718699646813	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8 W
8718699646837	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8 W
8718699646912	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	20,5 W
8718699646936	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	20,5 W
8718699646950	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	20,5 W
8718699646851	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	14 W
8718699646875	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699646899	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	14 W
8719514316805	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	15,5 W
8719514316829	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	15,5 W
8719514316843	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	15,5 W
8719514316867	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	23 W
8719514316881	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	23 W
8719514316904	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	23 W

Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8718699646790	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	55 °C
8718699646813	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	55 °C

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8718699646837	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	55 °C
8718699646912	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	65 °C






MASTER Value LEDtube T8

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8718699646936	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	65 °C
8718699646950	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	65 °C
8718699646851	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	60 °C
8718699646875	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	60 °C
8718699646899	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	60 °C
8719514316805	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	60 °C

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8719514316829	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	60 °C
8719514316843	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	60 °C
8719514316867	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	65 °C
8719514316881	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	65 °C
8719514316904	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	65 °C

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8718699646790	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8 kWh
8718699646813	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8 kWh
8718699646837	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8 kWh
8718699646912	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	21 kWh
8718699646936	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	21 kWh
8718699646950	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	21 kWh
8718699646851	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	14 kWh
8718699646875	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14 kWh
8718699646899	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	14 kWh
8719514316805	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	16 kWh
8719514316829	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	16 kWh
8719514316843	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	16 kWh
8719514316867	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	23 kWh
8719514316881	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	23 kWh
8719514316904	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	23 kWh



MASTER Value LEDtube T8

