



Profesionálne riešenie v podobe LED trubice T8 so špičkovým výkonom

Master Value LEDtube T8

Profesionálne LED trubice Master Value so špičkovým výkonom predstavujú ideálnu náhradu pri výmene žiarivkového osvetlenia T8 s použitím elektromagnetických predradníkov alebo priamou montážou na hlavný prívod energie. Tento výrobok ponúka rovnomerný svetelný efekt na celé všeobecné osvetlenie spolu s okamžitou úsporou energie, vďaka čomu ide o riešenie šetrné k životnému prostrediu.

Výhody

- Nízka spotreba energie
- Nižšie náklady na údržbu – dlhšia životnosť v porovnaní s tradičnými svetelnými zdrojmi
- Rýchly a jednoduchý spôsob modernizácie existujúcich svietidiel na LED technológiu vďaka riešeniu, ktoré stačí zapojiť a používať

Vlastnosti

- Rovnomerný svetelný efekt
- Robustná konštrukcia
- Dobré si rozumie s tradičnými technológiami
- Jednoduchá montáž
- Vysoká úroveň energetickej účinnosti

Master Value LEDtube T8

Aplikácie


- Kancelárie
- Obchod
- Priemyselné budovy a sklady
- Parkoviská

Versions



Master Value LEDtube T8

Rozmerový obrázok



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

Master Value LEDtube T8

Schválenie a použitie

Označenie energetickej účinnosti (EEL) A++

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Nie

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia 50 až 60 Hz

Napätie (nom.) 220-240 V

Čas spustenia (nom.) 0,5 s

Všeobecné informácie

Pätica G13

Nominálna životnosť (nom.) 50000 h

Spínací cyklus 20 0000X

Svetelné technické

Uhol vyžarovania (nom.) 240 °

Index podania farieb (nom.) 83

LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.) 70 %

Teplota

Teplota okolia (max.) 45 °C

Teplota okolia (min.) -20 °C

Skladovacia teplota (max.) 65 °C

Skladovacia teplota (min.) -40 °C

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
64679000	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8 kWh
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8 kWh
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8 kWh
64685100	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	14 kWh
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14 kWh
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	14 kWh
64697400	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	16 kWh
64699800	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	16 kWh
64701800	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	16 kWh
64691200	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20W 830 T8	21 kWh
64693600	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20W 840 T8	21 kWh
64695000	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20W 865 T8	21 kWh
64703200	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	24 kWh
64705600	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	24 kWh
64707000	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	24 kWh

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Výkon (menovitý) (nom.)
64679000	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8 W
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8 W
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8 W
64685100	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	14 W
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14 W
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	14 W
64697400	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	16 W
64699800	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	16 W

Order Code	Full Product Name	Výkon (menovitý) (nom.)
64701800	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	16 W
64691200	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20W 830 T8	20.5 W
64693600	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20W 840 T8	20.5 W
64695000	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20W 865 T8	20.5 W
64703200	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	24 W
64705600	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	24 W
64707000	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	24 W

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Kód farby	Náhradná teplota	
			chromatickosti (nom.)	Svetelný tok (nom.)
64679000	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	830	3000 K	1000 lm
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	840	4000 K	1050 lm
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	865	6500 K	1050 lm

Order Code	Full Product Name	Kód farby	Náhradná teplota	
			chromatickosti (nom.)	Svetelný tok (nom.)
64685100	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	830	3000 K	2000 lm
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	840	4000 K	2100 lm
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	865	6500 K	2100 lm

Master Value LEDtube T8

Order Code	Full Product Name	Kód farby	Náhradná teplota	
			chromatickosti (nom.)	Svetelný tok (nom.)
64697400	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	830	3000 K	2300 lm
64699800	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	840	4000 K	2500 lm
64701800	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	865	6500 K	2500 lm
64691200	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20W 830 T8	830	3000 K	2900 lm
64693600	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20W 840 T8	840	4000 K	3100 lm

Order Code	Full Product Name	Kód farby	Náhradná teplota	
			chromatickosti (nom.)	Svetelný tok (nom.)
64695000	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20W 865 T8	865	6500 K	3100 lm
64703200	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	830	3000 K	3400 lm
64705600	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	840	4000 K	3700 lm
64707000	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	865	6500 K	3700 lm

Teplota

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
64679000	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	50 °C
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	50 °C
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	50 °C
64685100	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	55 °C
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	55 °C
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	55 °C
64697400	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	55 °C
64699800	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	55 °C
64701800	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	55 °C
64691200	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20W 830 T8	60 °C
64693600	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20W 840 T8	60 °C
64695000	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20W 865 T8	60 °C

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
64703200	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	60 °C
64705600	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	60 °C
64707000	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	60 °C

