



性价比出色，物有所值

MASTER Value LEDtube T8

专业 MASTER Value LED 灯管是一款高性能 LED 解决方案，可使用 EM 镇流器或直接安装在电源上，是替换 T8 荧光灯的理想之选。此产品具有出色的性价比，适用于各种一般照明应用，例如办公室、工业、商场和酒店照明。T8 LED 灯管设计独特，兼容性强，安装过程安全快速，节能效果立竿见影。

优点

- 轻松改造，易于安装
- 卓越品质，值得信赖
- 一站式解决方案：适用于多种应用

特点

- 可对使用 EM 镇流器或电源的现有 T8 灯具进行改造
- >与高达 160 流明/瓦的荧光灯管相比，节能水平达 50%
- 超长使用寿命，长达 60,000 小时
- 无汞

应用

- 办公照明
- 商场照明
- 工业建筑和仓库
- 停车场

MASTER Value LEDtube T8


Versions



LEDtube 220-240V G13 2ft

LEDtube 220-240V G13 5ft

二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W830 T8	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W840 T8	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W865 T8	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	25.8 mm	28 mm	1,498.8 mm	1,505.9 mm	1,513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	25.8 mm	28 mm	1,498.7 mm	1,505.8 mm	1,512.9 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	25.8 mm	28 mm	1,498.8 mm	1,505.9 mm	1,513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	25.8 mm	28 mm	1,498.8 mm	1,505.9 mm	1,513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	25.8 mm	28 mm	1,498.8 mm	1,505.9 mm	1,513 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	25.8 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25.8 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25.8 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm

MASTER Value LEDtube T8

一般信息	
底盖	G13
切换循环	200,000
灯技术	
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
操作和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
线频率	50 to 60 Hz
启动时间 (标称)	0.5 s
温度	
环境温度范围	-20 °C 至 45 °C
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
灯泡外观	磨砂
灯泡外形	T8

一般信息

Order Code	Full Product Name	标称使用寿命
929003069808	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	50,000 小时
929003069908	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	50,000 小时
929003070008	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	50,000 小时
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	60,000 小时
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	60,000 小时
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	60,000 小时
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	60,000 小时
929002997802	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	60,000 小时
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	60,000 小时
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	60,000 小时
929002998102	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	60,000 小时
929003070108	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W830 T8	50,000 小时
929003070208	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W840 T8	50,000 小时
929003070308	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W865 T8	50,000 小时

灯技术 (1/2)

Order Code	Full Product Name	光束角度 (标称)	相关色温 (标称)	显色指数 (CRI)	颜色代 码
929003069808	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	240 °	3000 K	83	830
929003069908	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	240 °	4000 K	83	840
929003070008	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	240 °	6500 K	83	865
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	190 °	4000 K	80	840
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	190 °	6500 K	80	865
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	190 °	3000 K	80	830
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	190 °	4000 K	80	840

Order Code	Full Product Name	光束角度 (标称)	相关色温 (标称)	显色指数 (CRI)	颜色代 码
929002997802	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	190 °	6500 K	80	865
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	190 °	3000 K	80	830
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	190 °	4000 K	80	840
929002998102	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	190 °	6500 K	80	865
929003070108	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W830 T8	240 °	3000 K	83	830
929003070208	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W840 T8	240 °	4000 K	83	840
929003070308	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W865 T8	240 °	6500 K	83	865

灯技术 (2/2)

Order Code	Full Product Name	光通量
929003069808	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	1,000 lm
929003069908	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	1,050 lm
929003070008	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	1,050 lm
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	3,100 lm
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	3,100 lm
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	2,300 lm
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	2,500 lm

Order Code	Full Product Name	光通量
929002997802	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	2,500 lm
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	3,400 lm
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	3,700 lm
929002998102	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	3,700 lm
929003070108	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W830 T8	2,000 lm
929003070208	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W840 T8	2,100 lm
929003070308	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W865 T8	2,100 lm

MASTER Value LEDtube T8

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
929003069808	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8 W
929003069908	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8 W
929003070008	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8 W
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	20.5 W
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	20.5 W
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	15.5 W
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	15.5 W

Order Code	Full Product Name	功耗
929002997802	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	15.5 W
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	23 W
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	23 W
929002998102	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	23 W
929003070108	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W830 T8	14 W
929003070208	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W840 T8	14 W
929003070308	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W865 T8	14 W



温度

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929003069808	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	55 °C
929003069908	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	55 °C
929003070008	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	55 °C
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	65 °C
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	65 °C
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	60 °C
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	60 °C

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929002997802	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	60 °C
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	65 °C
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	65 °C
929002998102	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	65 °C
929003070108	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W830 T8	55 °C
929003070208	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W840 T8	55 °C
929003070308	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W865 T8	55 °C

审批和申请

Order Code	Full Product Name	能耗 kWh/1000 h
929003069808	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	-
929003069908	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	-
929003070008	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	-
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	21 kWh
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	21 kWh
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	16 kWh
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	16 kWh
929002997802	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	16 kWh
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	23 kWh
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	23 kWh
929002998102	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	23 kWh
929003070108	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W830 T8	-
929003070208	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W840 T8	-
929003070308	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W865 T8	-



MASTER Value LEDtube T8

