



Ein Downlight mit 3 Lichtfarben – für maximale Flexibilität bei der Installation.

Ledinaire Downlight DN029B

Stellen Sie die richtige Farbtemperatur vor Ort ein – warmweiß (3000K), neutralweiß (4300K) oder tageslichtweiß (6500K) einfach über einen Schalter auf der Rückseite einstellen. Dieses Downlight kann in gedämmten Decken ohne zusätzlichen Abstandshalter eingesetzt werden – für eine noch einfachere Installation.

Vorteile

- Mit Lichtfarben-Schalter auf der Rückseite zwischen 3 Farbtemperaturen auswählen
- In 3 unterschiedlichen Größen für die gängigen Standard-Deckenausschnitte geeignet.
- Einfache Installation durch integriertes Betriebsgerät
- Mit IP44 Schutz raumseitig und Eignung für gedämmte Decken

Merkmale

- In 3 Größen: Für Deckenausschnitte von 90, 150 und 200mm
- Farbtemperatur warmweiß (3000K), neutralweiß (4300K) oder tageslichtweiß (6500K) durch Schalter auf der Rückseite auswählbar
- Mit opaler Abdeckung für eine homogene Lichtverteilung
- Mit IP44 Schutz raumseitig
- Auch für gedämmte Decken geeignet

Ledinaire Downlight DN029B


Anwendung

- Flure und Verkehrsflächen, Treppenhäuser
- Wartezimmer, Empfangsbereiche
- Sanitärbereiche

Versions



Abmessungsskizzen



Product

DN029B LED20/CCT 24W 220-240V D200 EU

