



**Pełne rozwiązanie
dysponujące 3-
kolorowym
przełącznikiem
zapewniającym
maksymalną
elastyczność i
bezproblemowe
działanie. Ta oprawa
typu downlight
zapewnia łatwą i
szybką instalację.**

Oprawa typu downlight Ledinaire DN029B

W prosty sposób zainstaluj oprawę i wybieraj idealną temperaturę barwową za pomocą 3-kolorowego przełącznika. Ta oprawa typu downlight jest w pełni zgodna z IC i zapewnia wysoką energooszczędność bez pogorszenia jakości światła.

Oprawa typu downlight Ledinaire DN029B

Korzyści

- Elastyczność i dopasowanie do potrzeb dzięki 3-kolorowemu przełącznikowi i różnym opcjom wyjściowym
- Ekonomiczne i bezproblemowe rozwiązanie o okresie eksploatacji wynoszącym 50 000 godzin
- Łatwa instalacja wewnątrz pomieszczeń, zgodność z IC oraz ochrona IP44 (w przedniej części)

Cechy

- 3-kolorowe rozwiązania wyboru temperatury o wysokiej trwałości wynoszącej 50 000 godzin
- Większa oszczędność energii dzięki funkcji przyciemniania
- Zgodność z IC, aby spełnić wymagania instalacji o znaczeniu krytycznym
- Zgodność z IP20 i ochrona IP44 w przedniej części


Zastosowanie

- Obszary z oświetleniem ogólnym
- Budynki mieszkalne
- Sklepy

Wersje



Rysunki techniczne



Product

DN029B LED20/CCT 24W 220-240V D200 EU

Oprawa typu downlight Ledinaire DN029B

