



Snadný způsob, jak proměnit uliční osvětlení na osvětlení LED – UniStreet gen2

UniStreet gen2

Svítlidlo UniStreet gen2, které je určeno pro rozsáhlé projekty přechodu na technologii LED, je ideální náhradou svítidel v poměru 1 : 1 pro obecní osvětlení. Díky své vysoké účinnosti a nízkým počátečním nákladům nabízí svítidlo UniStreet gen2 rychlou návratnost a výrazné úspory energie během krátké doby. Aplikace Philips Service tag usnadňuje montáž a údržbu, zatímco díky zásuvce Philips SR (System Ready) je svítidlo připraveno na budoucí vývoj. Svítidlo je možné spárovat s regulací osvětlení a se softwarovými aplikacemi, jako je Interact City. Svítidlo UniStreet gen2 je dostupné s řadou různých optických prvků a světelných toků, které je možné dokonce dále upravovat tak, aby splnily přesné požadavky projektu, a představuje tak skutečné řešení nahrazující konvenční světelné zdroje. Kompaktní svítidlo využívající vysoce kvalitní materiály lze navíc po skončení životnosti snadno demontovat a recyklovat.

Výhody

- Přímá náhrada za klasická svítidla
- Nabízí vysokou účinnost a úsporu energie
- Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů, které zajišťují delší životnost a minimalizují požadavky na údržbu

Vlastnosti

- Široké spektrum optiky, nastavitelný světelný tok a sklopný nástavec zajišťují výborný rozsah použití
- Snadná identifikace svítidel díky servisnímu štítku Philips
- Připravenost na budoucnost díky konektoru SR (System Ready)
- Svítidlo je rovněž vybaveno speciálními efekty osvětlení, které přispívají 1) k udržení optimálních ekosystémů pro netopýry a 2) zachování temné noční oblohy a snížení hladiny rušivého světla.
- Volitelný skleněný kryt IK09 zajišťuje lepší odolnost proti nárazům

Aplikace





- Silnice a ulice
- Obytné ulice

Versions


UniStreet LumiStreet gen2 Nano
with Zhaga sockets



Rozměrové výkresy



Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
top side view with Zhaga sockets



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
profile view



UniStreet gen2 spigot regulation



UniStreet_LumiStreet_gen2




Detaily o výrobku

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



Bottom view for spigot regulation and screw

UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



Detaily o výrobku

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
profile view with Zhaga sockets



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
top view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
bottom view



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
bottom view with louvre



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
gear compartment

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
gear compartment



Detaily o výrobku

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



Obecné informace

Značka CE	Ano
Včetně předřadníku	Ano
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Vyměnitelný světelný zdroj	Ano

Světelně technické

Typ optického krytu	Ploché sklo
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0

Mechanické a materiály

Barva těla	Šedá
------------	------

Certifikace a použití

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Kód ochrany proti vniknutí	IP66

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel	Počet předřadниковých jednotek	Kód produktové řady
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	LED50	1 jednotka	BGP280
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	LED50	1 jednotka	BGP280
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	LED100	1 jednotka	BGP282
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	LED120	1 jednotka	BGP282
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED70	1 jednotka	BGP282
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	LED120	1 jednotka	BGP282
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED59	1 jednotka	BGP282
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	LED60	1 jednotka	BGP282
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED120	1 jednotka	BGP282
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	LED80	1 jednotka	BGP282
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED80	1 jednotka	BGP282
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED60	1 jednotka	BGP282
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	LED70	1 jednotka	BGP282
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED54	1 jednotka	BGP282
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	LED80	1 jednotka	BGP282
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	LED70	1 jednotka	BGP282
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED69	1 jednotka	BGP282
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	LED120	1 jednotka	BGP282
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	LED30	1 jednotka	BGP282
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	LED70	1 jednotka	BGP282

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel	Počet předřadnikových jednotek	Kód produktové řady
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	LED70	1 jednotka	BGP282
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	LED100	1 jednotka	BGP282
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	LED64	1 jednotka	BGP282
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	LED74	1 jednotka	BGP282
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	LED100	1 jednotka	BGP282
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D1	LED149	1 jednotka	BGP283
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	LED240	1 jednotka	BGP283
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	LED240	1 jednotka	BGP283
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED70	1 jednotka	BGP283
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED80	1 jednotka	BGP283
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED90	1 jednotka	BGP283
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED100	1 jednotka	BGP283
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED120	1 jednotka	BGP283
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED139	1 jednotka	BGP283
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149	1 jednotka	BGP283
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	LED160	1 jednotka	BGP283
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149	1 jednotka	BGP283
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED149	1 jednotka	BGP283
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED139	1 jednotka	BGP283
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	LED139	1 jednotka	BGP283
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	LED200	1 jednotka	BGP283
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED100	1 jednotka	BGP283
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	LED100	1 jednotka	BGP283
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED120	1 jednotka	BGP283
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED120	1 jednotka	BGP283
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	LED50	1 jednotka	BGP280

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel	Počet předřadnikových jednotek	Kód produktové řady
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	LED240	2 jednotky	BGP284
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	LED340	2 jednotky	BGP284
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO- DDF1 D1	LED300	2 jednotky	BGP294
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED25	1 jednotka	BGP281
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	LED40	1 jednotka	BGP281
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	LED50	1 jednotka	BGP281
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	LED25	1 jednotka	BGP281
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	LED60	1 jednotka	BGP281
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED25	1 jednotka	BGP281
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	LED45	1 jednotka	BGP281
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	LED35	1 jednotka	BGP281
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED40	1 jednotka	BGP281
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	LED50	1 jednotka	BGP281
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	LED50	1 jednotka	BGP281
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED16	1 jednotka	BGP281
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED20	1 jednotka	BGP281
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED25	1 jednotka	BGP281
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED54	1 jednotka	BGP281
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED40	1 jednotka	BGP281
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO- DDF2 D184	LED40	1 jednotka	BGP281
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	LED20	1 jednotka	BGP281
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED45	1 jednotka	BGP281
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED45	1 jednotka	BGP281
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	LED30	1 jednotka	BGP281
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	LED60	1 jednotka	BGP281

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel	Počet předřadниковých jednotek	Kód produktové řady
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED54	1 jednotka	BGP281
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	LED20	1 jednotka	BGP281
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED35	1 jednotka	BGP281
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	LED50	1 jednotka	BGP281
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	LED40	1 jednotka	BGP281
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	LED20	1 jednotka	BGP281
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	LED45	1 jednotka	BGP281
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	LED45	1 jednotka	BGP281
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO- DDF2 D184	LED60	1 jednotka	BGP281
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED40	1 jednotka	BGP281
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	LED16	1 jednotka	BGP281

Světelně technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Index podání barev (CRI)
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	>70
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	>70
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D1	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Index podání barev (CRI)
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Index podání barev (CRI)
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 teplá bílá	3000 K	80
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	61° x 150°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	160° - 42° x 54°	830 teplá bílá	3000 K	80
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	61° x 150°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	160° - 42° x 54°	830 teplá bílá	3000 K	80
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Index podání barev (CRI)
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Index podání barev (CRI)
	DM50 D9 48/60S				
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	53° x 71°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	68° x 158°	830 teplá bílá	3000 K	80
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	>70
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO- DDF1 D1	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Index podání barev (CRI)
	DM10 CLO-DDF2 D18				
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	53° x 71°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Index podání barev (CRI)
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 teplá bílá	3000 K	80
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 teplá bílá	3000 K	80
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 teplá bílá	3000 K	80
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	157° - 33° x 55°	830 teplá bílá	3000 K	80
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Venkovní typ optiky
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	4 250 lm	Distribuce – střední 10
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	4 250 lm	Distribuce – střední 10

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Index podání barev (CRI)
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	68° x 158°	830 teplá bílá	3000 K	80
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	160° - 42° x 54°	830 teplá bílá	3000 K	80
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Venkovní typ optiky
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	5 984 lm	Distribuce – střední 10
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	10 440 lm	Distribuce – střední 11
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5 160 lm	Distribuce – střední 50
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	5 220 lm	Distribuce – střední 50
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	10 200 lm	Distribuce – střední 50
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	7 040 lm	Distribuce – střední 11
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	6 612 lm	Distribuce – střední 10
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	5 104 lm	Distribuce – střední 10
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	6 090 lm	Distribuce – střední 50
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4 806 lm	Distribuce – úzký 10
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	7 040 lm	Distribuce – střední 11
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	6 230 lm	Distribuce – úzký 10
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	6 160 lm	Distribuce – úzký 10
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	10 440 lm	Distribuce – střední 11
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	2 670 lm	Distribuce – široký 10
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	6 160 lm	Distribuce – střední 11
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	6 090 lm	Distribuce – střední 50
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	8 500 lm	Distribuce – střední 50
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	5 632 lm	Distribuce – široký 10
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	6 438 lm	Distribuce – střední 11
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	8 700 lm	Distribuce – střední 11
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	12 615 lm	Distribuce – střední 10
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	20 640 lm	Distribuce – střední 11
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	20 640 lm	Distribuce – střední 11
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 160 lm	Distribuce – střední 50
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	7 040 lm	Distribuce – střední 50

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Venkovní typ optiky
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	7 830 lm	Distribuce – střední 50
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	8 700 lm	Distribuce – střední 50
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	10 440 lm	Distribuce – střední 50
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12 040 lm	Distribuce – střední 50
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12 900 lm	Distribuce – střední 50
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	14 080 lm	Distribuce – střední 11
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12 900 lm	Distribuce – střední 50
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	12 900 lm	Distribuce – střední 50
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	12 040 lm	Distribuce – střední 50
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	12 320 lm	Distribuce – střední 12
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	16 800 lm	Distribuce – extra široký 10
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	8 700 lm	Distribuce – střední 50
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	8 900 lm	Distribuce – úzký 10
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	10 440 lm	Distribuce – střední 50
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	10 440 lm	Distribuce – střední 50
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	4 250 lm	Distribuce – střední 10
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	21 120 lm	Distribuce – střední 11
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	29 240 lm	Distribuce – střední 11
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	25 230 lm	Distribuce – střední 11
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	2 250 lm	Distribuce – úzký 10
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	3 432 lm	Distribuce – střední 10
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4 312 lm	Distribuce – střední 10
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	2 250 lm	Distribuce – úzký 10
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	5 104 lm	Distribuce – střední 10
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	2 250 lm	Distribuce – úzký 10
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	4 005 lm	Distribuce – střední 12

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Venkovní typ optiky
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	3 115 lm	Distribuce – střední 11
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	3 600 lm	Distribuce – úzký 10
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	4 450 lm	Distribuce – střední 11
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	4 450 lm	Distribuce – střední 11
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	1 424 lm	Distribuce – střední 10
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	1 760 lm	Distribuce – střední 10
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	2 225 lm	Distribuce – střední 10
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	4 752 lm	Distribuce – střední 10
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3 560 lm	Distribuce – úzký 10
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO- DDF2 D184	3 471 lm	Distribuce – střední 11
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	1 780 lm	Distribuce – úzký 10
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3 960 lm	Distribuce – úzký 10
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3 960 lm	Distribuce – úzký 10

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Venkovní typ optiky
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	2 670 lm	Distribuce – střední 10
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	5 280 lm	Distribuce – střední 11
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4 806 lm	Distribuce – úzký 10
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	1 672 lm	Distribuce – střední 10
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	3 115 lm	Distribuce – úzký 10
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	4 400 lm	Distribuce – úzký 10
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	3 560 lm	Distribuce – střední 11
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	1 691 lm	Distribuce – střední 11
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	4 005 lm	Distribuce – úzký 10
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	3 960 lm	Distribuce – střední 10
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO- DDF2 D184	5 162 lm	Distribuce – střední 11
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	3 600 lm	Distribuce – úzký 10
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	1 424 lm	Distribuce – střední 11

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	31 W
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	31 W
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	60 W
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	70 W
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	41 W
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	73 W
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	37 W
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	36 W
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	73 W
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	49 W
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	46,5 W
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	35 W
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	42,5 W
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	33,5 W
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	49 W
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	42,5 W
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	54 W
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	73 W
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	18,6 W
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	55 W
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	42,5 W
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	63 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	38,5 W
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	59 W
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	63 W
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	84 W
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	142 W
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	144 W
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	40,5 W
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	46 W
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	52 W
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	58 W
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	70 W
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	82 W
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	88 W
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	95 W
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	88 W
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	88 W
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	82 W
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	82 W
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	116 W
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	58 W
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	74 W
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	70 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	70 W
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	31 W
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	138 W
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	194 W
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	168 W
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	16,2 W
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	24 W
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	30 W
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	16,2 W
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	36 W
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	16,2 W
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	28 W
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	23 W
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	24,5 W
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	31 W
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	31 W
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	11 W
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	13,8 W
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	16,2 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	33,5 W
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	32 W
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	24 W
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	13,8 W
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	36 W
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	36 W
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	23,5 W
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	38 W
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	33,5 W
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	13,2 W
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	23 W
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	40,5 W
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	32 W
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	13,2 W
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	28 W
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	28 W
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	36 W
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	24,5 W
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	11 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	Ne
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Ne
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Ano
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Ano
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ano
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Ne
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	Ano
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ano
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	Ano
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ano
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ano
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Ano
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Ano
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	Ano
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	Ne
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Ano
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	Ano
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	Ne
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	Ne
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Ano
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	Ne
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	Ano
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	Ano
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	Ano
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Ano
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Ne
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Ne
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	Ano
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ano
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ano
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	Ano
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	Ne
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ano
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	Ano
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ano
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	Ne
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Ano
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Ano
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Ano
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Ano
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ano
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ano
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Ne
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ano
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Ano
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	Ano
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Ano
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	Ano

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Ne
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Ne
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Ano
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Ano
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Ano
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Ano
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Ano
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Ano
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Ne
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Ano
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Ano
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	Ano

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	Ano
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Ano
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ano
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Ano
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	Ano
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	Ano
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	Ano
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	Ne
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	Ano
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Ano
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Ano
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Ano

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Přepětová ochrana (společná/rozdílová)
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu

Order Code	Full Product Name	Přepětová ochrana (společná/rozdílová)
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu

Order Code	Full Product Name	Přepětová ochrana (společná/rozdílová)
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu

Order Code	Full Product Name	Přepětová ochrana (společná/rozdílová)
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Standardní úroveň přepětové ochrany Philips
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu

Order Code	Full Product Name	Přepětová ochrana (společná/rozdílová)
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu

Order Code	Full Product Name	Přepětová ochrana (společná/rozdílová)
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu

Životnost (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	-
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	-
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0,5 %
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0,5 %
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	-
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	0,5 %
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	0,5 %
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	0,5 %
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	0,5 %
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	0,5 %
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	0.5 %
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	0.5 %
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	0.5 %
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0.5 %
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	0.5 %
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	0.5 %
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0.5 %
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0.5 %
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0.5 %
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0.5 %
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0.5 %
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0.5 %
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0.5 %
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	-
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0.5 %
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0.5 %
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0.5 %
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	0.5 %
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	0.5 %
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0.5 %
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	0.5 %
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0.5 %
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0.5 %
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	-
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	-
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	-
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	-
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0.5 %
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0.5 %
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0.5 %

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	0.5 %
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0.5 %
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0.5 %
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	0.5 %
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	0.5 %
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	0.5 %
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	0.5 %
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	0.5 %
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0.5 %
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0.5 %
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0.5 %
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0.5 %
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0.5 %
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	0.5 %
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	0.5 %
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0.5 %
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0.5 %
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	0.5 %
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	0.5 %
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0.5 %
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0.5 %
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0.5 %
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	0.5 %
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	0.5 %
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	0.5 %
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	0.5 %
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	0.5 %
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	0.5 %
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0.5 %
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	0.5 %

Podmínky použití

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň ztlumení
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	0 % (digitální)
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	0 % (digitální)
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0 % (digitální)
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0 % (digitální)
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0 % (digitální)
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	0 % (digitální)
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0 % (digitální)
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	0 % (digitální)
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0 % (digitální)
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	0 % (digitální)
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0 % (digitální)
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0 % (digitální)
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	0 % (digitální)

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň ztlumení
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0 % (digitální)
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	0 % (digitální)
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	0 % (digitální)
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0 % (digitální)
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	0 % (digitální)
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	0 % (digitální)
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	0 % (digitální)
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	0 % (digitální)
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	0 % (digitální)
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	0 % (digitální)
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	0 % (digitální)
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	0 % (digitální)
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0 % (digitální)
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	0 % (digitální)
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	0 % (digitální)

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň ztlumení
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0 % (digitální)
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0 % (digitální)
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0 % (digitální)
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0 % (digitální)
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0 % (digitální)
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0 % (digitální)
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0 % (digitální)
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	0 % (digitální)
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0 % (digitální)
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0 % (digitální)
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0 % (digitální)
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	0 % (digitální)
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	0 % (digitální)
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0 % (digitální)
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	0 % (digitální)
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0 % (digitální)
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0 % (digitální)
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	0 % (digitální)
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	0 % (digitální)
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	0 % (digitální)
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Programovatelné
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0 % (digitální)
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0 % (digitální)
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0 % (digitální)
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	0 % (digitální)
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0 % (digitální)
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0 % (digitální)
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	0 % (digitální)

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň ztlumení
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	0 % (digitální)
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	0 % (digitální)
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	0 % (digitální)
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	0 % (digitální)
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0 % (digitální)
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0 % (digitální)
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0 % (digitální)
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0 % (digitální)
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0 % (digitální)
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	0 % (digitální)
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	0 % (digitální)
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0 % (digitální)
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0 % (digitální)
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	0 % (digitální)
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	0 % (digitální)
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0 % (digitální)
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0 % (digitální)
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0 % (digitální)
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	0 % (digitální)
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	0 % (digitální)
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	0 % (digitální)
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	0 % (digitální)
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	0 % (digitální)
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	0 % (digitální)
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0 % (digitální)
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	0 % (digitální)

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865663

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925865664

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865687

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865688

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866439

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866740

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866701

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866744

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866609

Polar Normal (separate) - BGP284I -
910925866670

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866675

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866680

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866708

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866685

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866714

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866745

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866790

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866812

Polar Normal (separate) - BGP280I -
910925868726

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865669

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925865676

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865665

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925865682

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865675

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865666

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925865678

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866452

Polar Normal (separate) - BGP284I -
910925866672

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866438

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866676

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866673

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866684

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866682

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866736

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866678

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866710

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866752

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866764

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866683

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866709

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866725

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866741

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866743

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866774

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866713

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866750

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866769

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866777

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866681

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866706

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866754

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866768

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866794

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866806

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866815

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866816

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866695

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866737

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866776

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866763

Polar Normal (separate) - BGP284I -
910925868093

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866782

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866811

