



Yol aydınlatmanızı LED'e dönüştürmenin kolay yolu – UniStreet gen2

UniStreet gen2

Geniş ölçekli LED'leştirme projeleri için tasarlanan UniStreet gen2, belediyeler için ideal 1:1 aydınlatma armatürü değiştirme çözümüdür. UniStreet gen2 aydınlatma armatürü, yüksek verimliliği ve düşük başlangıç maliyeti sayesinde kısa süre içerisinde yatırımınızı hızlıca geri öder ve enerji tüketimi açısından önemli tasarruflar yapar. Philips Service etiketi sayesinde kurulumu ve bakımı kolaydır, Philips SR (Sisteme Hazır) soket bu çözümü geleceğe hazır hale getirir ve bu aydınlatma armatürünü aydınlatma kontrolü ve Interact City gibi yazılım uygulamaları ile eşleştirmeniz mümkündür. Özel proje gereksinimleri için daha da fazla ayarlama imkanı sunan çok çeşitli farklı optik ve lümen paketleri içeren UniStreet gen2, geleneksel ışık kaynakları için ideal noktadan noktaya değişim çözümüdür. Yüksek kalite malzemelerden yapılmış kompakt armatürü demonte etmek ve kullanım ömrü sonunda geri dönüştürmek de oldukça kolaydır.

Faydaları

- Geleneksel aydınlatma armatürleri için 1'e 1 değiştirme.
- Yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu sunar .
- Daha uzun kullanım ömrü ve en az bakım için yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır.




Özellikler

- Geniş bir optik yelpazesi, ayarlanabilir ışık akısı ve eğilebilir ağızlıklar ile iyi uygulama kapsamı
- Philips Service etiketi sayesinde daha kolay aydınlatma armatürü tanımlama
- SR (Sisteme Hazır) soket sayesinde geleceğe hazır
- Armatürde ayrıca, şunlara yardımcı olan özel ışık senaryoları bulunur: 1) gece kuşları için ideal ekosistemi koruma 2) koyu bir gece karanlığını koruma ve ışık kirliliğini azaltma
- İsteğe bağlı IK09 cam kapak ile daha fazla darbe dayanıklılığı

Uygulama

- Yollar ve caddeler
- Yerleşim bölgesindeki sokaklar

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ

UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2



ÜRÜN BİLGİLERİ

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



Bottom view for spigot regulation
and screw



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



Genel Bilgiler

CE işareti	Evet
Tertibat dahildir	Evet
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite

Işık Teknik Ayrıntıları

Optik kapak tipi	Düz cam
Standart devirme açısı yandan giriş	0°
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Gri
----------------	-----

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	0,5 %
--------------------------------	-------

Uygulama Koşulları

Maksimum dim seviyesi	%0 (dijital)
-----------------------	--------------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu	Ürün ailesi kodu
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	LED100	BGP282
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	LED120	BGP282
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED70	BGP282
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED59	BGP282
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	LED60	BGP282
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED120	BGP282
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED80	BGP282
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED60	BGP282
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	LED70	BGP282
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED54	BGP282
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	LED80	BGP282
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	LED70	BGP282
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED69	BGP282
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	LED120	BGP282
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	LED30	BGP282
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	LED70	BGP282
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	LED70	BGP282
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	LED100	BGP282
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	LED64	BGP282
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	LED74	BGP282
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	LED100	BGP282
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	LED149	BGP283
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED70	BGP283
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED80	BGP283
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED90	BGP283
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED100	BGP283
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED120	BGP283
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED139	BGP283
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149	BGP283
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149	BGP283
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED149	BGP283
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED139	BGP283
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	LED139	BGP283
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	LED200	BGP283
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED100	BGP283
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	LED100	BGP283
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED120	BGP283
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED120	BGP283
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED25	BGP281
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED40	BGP281
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED50	BGP281
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	LED25	BGP281
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED60	BGP281
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED25	BGP281
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	LED45	BGP281
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	LED35	BGP281
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED40	BGP281
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED16	BGP281
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED20	BGP281
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED25	BGP281
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED54	BGP281

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu	Ürün ailesi kodu
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED40	BGP281
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	LED40	BGP281
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	LED20	BGP281
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED45	BGP281
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED45	BGP281
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	LED30	BGP281
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	LED60	BGP281
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED54	BGP281
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED20	BGP281
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED35	BGP281
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	LED50	BGP281
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	LED40	BGP281
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	LED20	BGP281
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	LED45	BGP281
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	LED45	BGP281
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	LED60	BGP281
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED40	BGP281
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	LED16	BGP281

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık demeti	Işık kaynağı	İlişkili Renk Sıcaklığı	Renk oluşturma dizini (CRI)
		yayılması	rengi	(Nom.)	
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık demeti	Işık kaynağı	İlişkili Renk Sıcaklığı	Renk oluşturma dizini (CRI)
		yayılması	rengi	(Nom.)	
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	68° x 158°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 sıcak beyaz	3000 K	80
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	61° x 150°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma	Işık	İlişkili	Renk
		armatürü ışık demeti yayılması			
			kaynağı rengi	Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	61° x 150°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	3000 K	80
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma	Işık	İlişkili	Renk
		armatürü ışık demeti yayılması			
			kaynağı rengi	Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	53° x 71°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	150° - 43° x 67°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	68° x 158°	830 sıcak beyaz	3000 K	80
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 nötr beyaz	4000 K	70
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	68° x 158°	740 nötr beyaz	4000 K	70
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 nötr beyaz	4000 K	70
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I	53° x 71°	740 nötr beyaz	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma	Işık	İlişkili	Renk
		armatürü ışık demeti yayılması			
			kaynağı rengi	Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)
	DM12 D9SRG10 48/60				
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 sıcak beyaz	3000 K	80
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	68° x 158°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 sıcak beyaz	3000 K	80
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 sıcak beyaz	3000 K	80
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	157° - 33° x 55°	830 sıcak beyaz	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma	Işık	İlişkili	Renk
		armatürü ışık demeti yayılması			
			kaynağı rengi	Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	68° x 158°	830 sıcak beyaz	3000 K	80
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	3000 K	80
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	68° x 158°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Optik sistem türü
			dış mekan
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D1	8.256 lm	Dağılım, orta 10
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D1	9.890 lm	Dağılım, orta 10
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	5.984 lm	Dağılım, orta 10
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5.160 lm	Dağılım, orta 50
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	5.220 lm	Dağılım, orta 50
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	10.200 lm	Dağılım, orta 50
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	6.612 lm	Dağılım, orta 10
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	5.104 lm	Dağılım, orta 10
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	6.090 lm	Dağılım, orta 50
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4.806 lm	Dağılım, dar 10
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	7.040 lm	Dağılım, orta 11
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	6.230 lm	Dağılım, dar 10
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	6.160 lm	Dağılım, dar 10
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	10.440 lm	Dağılım, orta 11
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	2.670 lm	Dağılım, geniş 10
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	6.160 lm	Dağılım, orta 11
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	6.090 lm	Dağılım, orta 50
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	8.500 lm	Dağılım, orta 50
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	5.632 lm	Dağılım, geniş 10
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	6.438 lm	Dağılım, orta 11
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	8.700 lm	Dağılım, orta 11
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D1	12.615 lm	Dağılım, orta 10
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6.160 lm	Dağılım, orta 50
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	7.040 lm	Dağılım, orta 50
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	7.830 lm	Dağılım, orta 50
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	8.700 lm	Dağılım, orta 50
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	10.440 lm	Dağılım, orta 50

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Optik sistem türü
			dış mekan
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12.040 lm	Dağılım, orta 50
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12.900 lm	Dağılım, orta 50
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12.900 lm	Dağılım, orta 50
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	12.900 lm	Dağılım, orta 50
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	12.040 lm	Dağılım, orta 50
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	12.320 lm	Dağılım, orta 12
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	16.800 lm	Dağılım, ekstra geniş 10
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	8.700 lm	Dağılım, orta 50
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	8.900 lm	Dağılım, dar 10
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	10.440 lm	Dağılım, orta 50
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	10.440 lm	Dağılım, orta 50
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	2.250 lm	Dağılım, dar 10
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	3.432 lm	Dağılım, orta 10
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	4.312 lm	Dağılım, orta 10
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	2.250 lm	Dağılım, dar 10
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	5.104 lm	Dağılım, orta 10
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	2.250 lm	Dağılım, dar 10
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	4.005 lm	Dağılım, orta 12
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	3.115 lm	Dağılım, orta 11
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	3.600 lm	Dağılım, dar 10
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	1.424 lm	Dağılım, orta 10
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	1.760 lm	Dağılım, orta 10
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	2.225 lm	Dağılım, orta 10
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	4.752 lm	Dağılım, orta 10
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3.560 lm	Dağılım, dar 10

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Optik sistem türü	
			dış mekan	
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	3.471 lm	Dağılım, orta 11	
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	1.780 lm	Dağılım, dar 10	
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3.960 lm	Dağılım, dar 10	
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3.960 lm	Dağılım, dar 10	
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	2.670 lm	Dağılım, orta 10	
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	5.280 lm	Dağılım, orta 11	
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4.806 lm	Dağılım, dar 10	
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	1.672 lm	Dağılım, orta 10	
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	3.115 lm	Dağılım, dar 10	

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	60 W
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	70 W
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	41 W
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	37 W
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	36 W
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	73 W
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	46,5 W
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	35 W
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	42,5 W
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	33,5 W
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	49 W
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	42,5 W
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	54 W
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	73 W
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	18,6 W
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	55 W
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	42,5 W
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	63 W
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	38,5 W
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	59 W
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	63 W
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	84 W
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	40,5 W
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	46 W
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	52 W
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	58 W
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	70 W
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	82 W
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	88 W

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Optik sistem türü	
			dış mekan	
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	4.400 lm	Dağılım, dar 10	
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	3.560 lm	Dağılım, orta 11	
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	1.691 lm	Dağılım, orta 11	
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	4.005 lm	Dağılım, dar 10	
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	3.960 lm	Dağılım, orta 10	
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	5.162 lm	Dağılım, orta 11	
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	3.600 lm	Dağılım, dar 10	
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	1.424 lm	Dağılım, orta 11	

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	88 W
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	88 W
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	82 W
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	82 W
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	116 W
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	58 W
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	74 W
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	70 W
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	70 W
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	16,2 W
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	24 W
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	30 W
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	16,2 W
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	36 W
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	16,2 W
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	28 W
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	23 W
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	24,5 W
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	11 W
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	13,8 W
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	16,2 W
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	33,5 W
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	32 W
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	24 W
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	13,8 W
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	36 W
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	36 W
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	23,5 W
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	38 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	33,5 W
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	13,2 W
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	23 W
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	40,5 W
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	32 W
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	13,2 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	28 W
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	28 W
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	36 W
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	24,5 W
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	11 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Evet
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Evet
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Evet
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	Evet
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Evet
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Evet
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Evet
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Evet
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Evet
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	Evet
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	Hayır
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Evet
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	Evet
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	Hayır
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	Hayır
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Evet
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	Hayır
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	Evet
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	Evet
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	Evet
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Evet
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Evet
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Evet
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	Evet
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	Hayır
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Evet

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	Evet
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Evet
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Evet
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Evet
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Evet
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Hayır
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Evet
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Evet
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	Evet
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Evet
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	Evet
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Evet
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Evet
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Evet
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Evet
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Evet
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Evet
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Hayır
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Evet
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Evet
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	Evet
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	Evet
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Evet
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Evet
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Evet
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	Evet
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	Evet
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	Evet
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	Hayır
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	Evet
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Evet
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Evet
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Evet

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi

Order Code	Full Product Name	Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi

Order Code	Full Product Name	Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi

Order Code	Full Product Name	Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865663

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925865664

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865687

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865688

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866439

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866740

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866701

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866744

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866609

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866675

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866680

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866708

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866685

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866714

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866745

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866790

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866812

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865669

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925865676

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865665

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925865682

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865675

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865666

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925865678

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866676

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866673

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866684

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866682

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866736

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866678

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866710

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866752

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866764

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866683

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866709

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866725

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866741

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866743

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866774

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866713

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866750

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866769

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866677

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866681

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866706

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866754

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866768

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866794

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866806

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866815

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866816

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866737

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866776

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866763

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866782

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866811

