



Konvansiyonel aydınlatmanızı LumiStreet gen2'ye yükseltmenin tam zamanı

LumiStreet gen2

Gitgide artan sayıda belediye, geniş ölçekli geleneksel sokak aydınlatması kurulumlarını enerji tasarruflu LED teknolojisine yükseltme ihtiyacı duymaktadır. Ancak, bunu gitgide azalan bütçelerle yapmak durumunda kalmaktadır. Yeni nesil LumiStreet, bu soruna bir çözüm sunmak için yükseltilmiş ve tasarlanmıştır, geleneksel aydınlatmanın birebir değiştirilmesi için ideal bir çözüm olma özelliği taşır. LumiStreet gen2, bu çözüme yüksek verimlilik, düşük toplam sahip olma maliyeti ve kurulum ile bakım kolaylığı sunarak erişir. Kurulum ve bakım kolaylığı Philips Service etiketi ile mümkündür. Ayrıca, Philips SR (Sisteme Hazır) soket, bu çözümü geleceğe hazır hale getirir ve bu aydınlatma armatürünü aydınlatma kontrolü ve Interact City gibi yazılım uygulamaları ile eşleştirmeniz mümkündür.

Faydaları

- Geleneksel yol armatürleri için ekonomik LED alternatifi.
- Yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu sunar .
- Daha uzun kullanım ömrü ve en az bakım için yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır.




Özellikler

- Geniş bir optik yelpazesi, ayarlanabilir ışık akısı ve tilt edilebilir montaj yapısı ile geniş uygulama kapsamı
- Philips Service Tag uygulaması sayesinde daha kolay aydınlatma armatürü tanımlama
- SR (System Ready) soket sayesinde geleceğe hazır
- Yüksek sistem verimliliği

Uygulama

- Yollar ve caddeler
- Yerleşim bölgesindeki sokaklar

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



ÜRÜN BİLGİLERİ

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



Bottom view for spigot regulation
and screw



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



Genel Bilgiler

CE işareti	Evet
Tertibat dahildir	Evet
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Optik kapak tipi	Düz cam
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Standart devirme açısı yandan giriş	0°
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Gri
----------------	-----

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	0,5 %
--------------------------------	-------

Uygulama Koşulları

Maksimum dim seviyesi	%0 (dijital)
-----------------------	--------------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu	Ürün ailesi kodu
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED49	BGP292
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED99	BGP292
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	LED18	BGP292
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	LED22	BGP292
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED34	BGP292
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED60	BGP292
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED100	BGP292
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED120	BGP292
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	LED85	BGP292
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	LED85	BGP292
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED120	BGP392
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED75	BGP292
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED49	BGP292
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	LED99	BGP292
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED75	BGP292
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	LED85	BGP292
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED49	BGP292
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED74	BGP292
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	LED94	BGP292
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	LED109	BGP292
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	LED120	BGP292
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	LED51	BGP292
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	LED75	BGP292
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	LED51	BGP292
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED65	BGP292
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	LED149	BGP293
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	LED120	BGP293
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED100	BGP293
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED139	BGP293
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED180	BGP293
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED240	BGP293
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	LED170	BGP293
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED240	BGP393
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149	BGP293
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	LED139	BGP293
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149	BGP293
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	LED149	BGP293
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	LED149	BGP293
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	LED139	BGP293
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED84	BGP293
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED149	BGP293
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED109	BGP293
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	LED39	BGP291
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	LED8	BGP291
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED20	BGP291
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED40	BGP291
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED50	BGP291
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED64	BGP291
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	LED45	BGP291
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED64	BGP391
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	LED44	BGP291

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık demeti		Optik sistem türü dış mekan
		yayılması	Işık Akısı	
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	4.263 lm	Dağılım, ekstra geniş 10
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	8.600 lm	Dağılım, ekstra geniş 10
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	1.584 lm	Dağılım, orta 50
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	1.936 lm	Dağılım, orta 50
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	2.992 lm	Dağılım, orta 50
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	5.220 lm	Dağılım, orta 50
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	8.600 lm	Dağılım, orta 50
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	10.200 lm	Dağılım, orta 50
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	7.482 lm	Dağılım, orta 11
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	7.482 lm	Dağılım, orta 11
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	10.200 lm	Dağılım, orta 11
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	6.612 lm	Dağılım, ekstra geniş 10
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	4.263 lm	Dağılım, ekstra geniş 10
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	150° - 43° x 67°	8.600 lm	Dağılım, ekstra geniş 10
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	6.612 lm	Dağılım, ekstra geniş 10
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	157° - 33° x 55°	7.482 lm	Dağılım, orta 10
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	4.263 lm	Dağılım, orta 50
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	6.264 lm	Dağılım, orta 11
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	160° - 42° x 54°	7.740 lm	Dağılım, orta 11
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	157° - 33° x 55°	9.460 lm	Dağılım, orta 10
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	160° - 42° x 54°	9.890 lm	Dağılım, orta 11

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık demeti		Optik sistem türü dış mekan
		yayılması	Işık Akısı	
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	150° - 43° x 67°	4.524 lm	Dağılım, ekstra geniş 10
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	6.612 lm	Dağılım, ekstra geniş 10
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	4.524 lm	Dağılım, ekstra geniş 10
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	5.742 lm	Dağılım, orta 50
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	53° x 71°	12.900 lm	Dağılım, orta 12
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	150° - 43° x 67°	10.440 lm	Dağılım, ekstra geniş 10
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	8.800 lm	Dağılım, orta 50
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	12.180 lm	Dağılım, orta 50
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	15.300 lm	Dağılım, orta 50
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	20.160 lm	Dağılım, orta 50
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	14.620 lm	Dağılım, orta 11
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	20.160 lm	Dağılım, orta 11
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	12.900 lm	Dağılım, orta 50
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	12.180 lm	Dağılım, ekstra geniş 10
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	12.900 lm	Dağılım, orta 50
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	12.900 lm	Dağılım, ekstra geniş 10
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	61° x 150°	12.900 lm	Dağılım, geniş 10
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	12.180 lm	Dağılım, orta 10
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	7.392 lm	Dağılım, orta 50
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	12.900 lm	Dağılım, orta 50
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	9.680 lm	Dağılım, orta 50

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık demeti		Optik sistem türü dış mekan
		yayılması	Işık Akısı	
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	3.432 lm	Dağılım, orta 50
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	712 lm	Dağılım, orta 50
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	1.760 lm	Dağılım, orta 50
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	3.520 lm	Dağılım, orta 50
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	4.350 lm	Dağılım, orta 50

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	29 W
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	60 W
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	11,2 W
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	13,6 W
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	20 W
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	36,5 W
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	61 W
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	70 W
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	50 W
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	50 W
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	70 W
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	44 W
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	29 W
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	60 W
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	44 W
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	50 W
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	29 W
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	42,5 W
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	56 W
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	63 W
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	70 W
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	30,5 W
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	44 W
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	30,5 W
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	37,5 W
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	84 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Evet
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Evet
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	Evet
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	Evet
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık demeti		Optik sistem türü dış mekan
		yayılması	Işık Akısı	
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	5.504 lm	Dağılım, orta 50
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	3.960 lm	Dağılım, orta 11
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	5.504 lm	Dağılım, orta 11
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	152° - 24° x 66°	3.784 lm	Dağılım, geniş 50

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	67 W
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	55 W
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	78 W
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	104 W
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	138 W
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	98 W
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	138 W
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	84 W
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	78 W
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	84 W
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	84 W
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	84 W
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	78 W
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	46 W
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	84 W
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	60 W
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	23 W
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	5,6 W
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	13,6 W
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	23,5 W
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	30 W
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	39 W
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	27 W
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	39 W
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	26 W

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Hayır
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Hayır

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Evet
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Evet
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Evet
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	Evet
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Evet
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	Evet
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Hayır
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	Evet
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	Evet
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Hayır
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	Hayır
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	Hayır
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	Hayır
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	Evet
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	Evet
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	Hayır
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Evet
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	Hayır
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	Hayır
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	Hayır
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	Hayır
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Evet
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Evet
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	Hayır
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	Evet
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	Hayır
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Evet
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	Evet

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Anı Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi

Order Code	Full Product Name	Anı Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi

Order Code	Full Product Name	Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi

Order Code	Full Product Name	Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865679

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866628

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866607

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866697

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866615

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866698

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866753

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866762

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866652

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866755

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866789

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925865677

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925865680

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925865671

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866610

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866608

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866613

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866616

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866443

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866618

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866630

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866644

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866642

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866657

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866612

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866662

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866721

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866759

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866631

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866633

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866611

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866614

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866632

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866643

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866780

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866724

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866734

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866777

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866810

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866730

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866722

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866793

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866809

