



# Ganske enkelt fantastisk LED

## Ledinaire Highbay

Ledinaire Highbay er et prisvenligt alternativ til højloftede industrihaller. Det fås med to lumenpakker (10000 og 20000lm) og i 4000 Kelvin. Ledinaire Highbay er bredstrålende som standard, men reflektor kan købes som tilbehør, der gør det mediumstrålende

### Fordele

- Philips-kvalitet og -pålidelighed
- Energibesparende
- Mange anvendelsesområder

### Funktioner

- Moderne og stilrent design
- To lumenpakker og størrelser: 10.000lm 24cm, 20.000lm 34cm
- IP65-klassificering, for alsidig brug
- IP65 stik inkluderet
- Et ophæng, med monteringskrog

### Anvendelsesområder

- Lager- og fabrikshaller

# Ledinaire Highbay

## Versions





Ledinaire High-bay BY021P



Ledinaire High-bay BY020P

## Målskitse




## Oplysninger om produktet



Ledinaire High-bay BY020P with  
hook 2 DPP4



Ledinaire High-bay BY020P back  
DPP1



Ledinaire Highbay G2 SPP

## Ledinaire Highbay


### Oplysninger om produktet



Ledinaire Highbay G2 SPP




Ledinaire High-bay BY020P with  
hook DPP3



Ledinaire High-bay BY021P front  
DPP2



Ledinaire High-bay BY021P with  
hook DPP3



Ledinaire High-bay BY020P front  
DPP2



Ledinaire High-bay BY021P back  
DPP1



Ledinaire High-bay BY020P  
connector DPP5



Ledinaire Highbay G2 SPP

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Generelle oplysninger                       |                                  |
| CE-mærke                                    | CE-mærke                         |
| Driver inkluderet                           | Ja                               |
| ENEC-mærke                                  | -                                |
| Mærke for brændbarhed                       | -                                |
| Glødetrådtest                               | Temperatur 650 °C, varighed 30 s |
| Udskiftelig lyskilde                        | Ja                               |
| Antal forkoblingsenheder                    | 1 enhed                          |
| Lysteknisk                                  |                                  |
| Korreleret farvetemperatur (nom.)           | 4000 K                           |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)                | >80                              |
| Optiktype                                   | Bred stråle                      |
| Drift og el                                 |                                  |
| Indgangsspænding                            | 220 til 240 V                    |
| Linjefrekvens                               | 50 or 60 Hz                      |
| Temperatur                                  |                                  |
| Omgivende temperaturområde                  | -20 til +45 °C                   |
| Lysstyringssystemer og dæmpning             |                                  |
| Dæmpbar                                     | Nej                              |
| Mekanik og armaturhus                       |                                  |
| Farve på armaturhus                         | Grå                              |
| Godkendelse og anvendelsesområde            |                                  |
| Beskyttelsesklasse IEC                      | Sikkerhedsklasse I               |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse           | IK06                             |
| Kode for indtrængningsbeskyttelse           | IP65                             |
| Indledende ydelse (overholder IEC-standard) |                                  |
| Indledende kromaticitet                     | (0.38, 0.38) SDCM <5             |
| Lysstrømtolerance                           | +/-10%                           |
| Anvendelsesbetingelser                      |                                  |
| Velegnet til tilfældigt skift               | Nej                              |

Lysteknisk

| Order Code   | Full Product Name               | Lyseffekt (nominel) (nom.) | Lysstrøm  |
|--------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|
| 911401642307 | BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR | 122 lm/W                   | 20.500 lm |
| 911401642407 | BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR | 112 lm/W                   | 10.500 lm |

Drift og el

| Order Code   | Full Product Name               | Strømforbrug |
|--------------|---------------------------------|--------------|
| 911401642307 | BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR | 168 W        |

| Order Code   | Full Product Name               | Strømforbrug |
|--------------|---------------------------------|--------------|
| 911401642407 | BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR | 94 W         |

