



LED pur și simplu excelent

Ledinaire pentru montaj la înălțimi mari

Gama Ledinaire conține o selecție de corpuri de iluminat cu LED populare standard, fiecare dintre ele fiind dotate cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă – exact ceea ce aveți nevoie.

Beneficii

- Calitatea și fiabilitatea Philips
- Economii de energie
- Acoperire pentru aplicare extinsă

Caracteristici

- Design modern, discret
- Două pachete de flux luminos și dimensiuni; 10.000 lm 24 cm, 20.000 lm 34 cm
- Grad de protecție IP65, ideal pentru orice aplicație
- Include conector IP65
- Suspendare unică, cu cârlig de instalare

Cerere

- Depozite
- Producție

Ledinaire pentru montaj la înălțimi mari

Versions



Detalii produs

Solid Aluminum diecasting housing



Ledinaire High-bay LED100S back view



Ledinaire High-bay LED200S back view



Accesorii

Ordercode 33992499



Ordercode 33994899



Ledinaire pentru montaj la înălțimi mari

Application Conditions

Interval temperatură ambientală	-20 to +45 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Approval and Application

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK06
Cod de protecție împotriva infiltrațiilor	IP65

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Operating and Electrical

Tensiune de intrare	220 to 240 V
---------------------	--------------

General Information

Unghi de distribuție sursă de lumină	100 °
Marcaj CE	CE mark
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Balast inclus	Da
Marcaj ENEC	-
Marcaj de inflamabilitate	NO
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unit
Tip de sistem optic	WB

Initial Performance (IEC Compliant)

Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM <5
Temperatură de culoare inițială corelată	4000 K
Indice inițial de redare a culorii	>80
Toleranță flux luminos	+/-10%

Mechanical and Housing

Culoare	DGR
---------	-----

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code	Full Product Name	Randament luminos LED inițial	Flux luminos inițial	Putere de intrare inițială
33996299	BYO20P LED100S/840 PSU WB GR	103 lm/W	10000 lm	97 W
33998699	BYO21P LED200S/840 PSU WB GR	105 lm/W	20000 lm	190 W

Ledinaire pentru montaj la înălțimi mari

