



Sabit ve dinamik aydınlatma için mimari LED projektör.

UniFlood C

UniFlood C; cephe, peyzaj ve dış mekan projektör aydınlatması uygulamalarına yönelik tasarlanmış, daire şeklinde, dış mekan sınıfı ve ekonomik bir mimari LED projektördür. Sağlam mekanik tasarımı ile yüksek verimliliğe sahip optik tasarımı projektörü çok katlı dış cepheler, köprüler, kent simgeleri ve anıtlar için ideal hale getirir. Beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde sunulur. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için kullanılabilen ve dar spottan geniş akışa kadar değişen altı farklı dağılık lens ve DMX512/RDM kontrol seçeneği mevcuttur.

Faydaları

- Beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve Ayarlanabilir Beyaz renklerde sunulur
- Dar Noktadan Geniş Akışa Geniş Işın Açılar Aralığı
- DMX512/RDM kontrol arayüzü seçeneği olarak sunulur

Özellikler

- Dış mekan uygulamaları için sağlam tasarım ve IP66
- Toz ve su birikmesini azaltmak için tahliye tasarımı
- Mevcut optik dağılımlar: 3,5°, 5°, 15°, 30°, 45° ve 60°
- Ayarlanabilir ±90° devirme açısı
- IP67 konnektörlerle özel kablolar aracılığıyla DMX sinyali için dahili kablolama

Uygulama

- Köprüler, Anıtlar ve Bina Cepheleri
- Manzara
- Parklar ve meydanlar

Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için

