



卓越品质，辉灿生活每一天

SmartBright 高棚灯 G3

SmartBright 高棚灯 G3 是一款高效、可靠的 LED 照明灯具。经过专门设计，可点对点替换 HPI 250W/400W 灯具，充分发挥 LED 照明的优势，如能耗低、使用寿命长、维护少等。此外，该灯具配备优质光罩，可提供高品质光线，有效提升环境舒适度。

优点

- 与 HPI-P 系统相比，可节约高达 65% 的能源
- 光线质量优异，可带来更舒适的视觉效果
- 安全可靠
- 易于安装和改装

特点

- 高效能：100 流明/瓦
- 优质光罩确保光线均匀
- 在 35°C 的环境温度下，使用寿命长达 30,000 小时，提供 Philips 端到端生产质量保证
- 全系列产品符合 CB 和 EMC 标准
- 适合杆式和钩式安装。

应用

- 工业：工厂、仓库、车间、装配线等。
- 高顶室内：购物商场、机场、体育馆等。

SmartBright 高棚灯 G3

Versions



产品详细

Solid Aluminum diecasting housing



Solid Aluminum diecasting housing



SmartBright 高棚灯 G3

| | |
|-----------------|--------------------|
| - | |
| 5000 小时下的驱动器故障率 | 0.01 % |
| 适用条件 | |
| 环境温度范围 | -20 ~ +45°C |
| 最高暗淡级别 | - |
| 应用 | |
| 机械冲击保护代码 | IK06 |
| 控制调光 | |
| 可调光 | 否 |
| 运营和电气 | |
| 输入电压 | 220-240 V |
| 基本信息 | |
| 光源的光束角度 | - ° |
| CE 标志 | CE 标识 |
| 保护等级 IEC | 安全等级 I |
| 光罩/透镜类型 | 聚碳酸酯反光碗/磨砂盖 |
| 包含的驱动器 | 是 |
| ENEC 标志 | 无 |
| 可燃性标志 | NO |
| 灼热丝测试 | 温度 650°C ,持续时间 5 秒 |
| 可更换光源 | 否 |
| 设备组件数 | 1 unit |
| 光学类型 | No |
| 初始性能 | |
| 初始色度 | (0.38.0.38)SDCM<5 |
| 初始校正色温 | 4000 K |
| 初始显色指数 (CRI) | 80 |
| 光通量误差 | +/-10% |
| 机械和壳体 | |
| 颜色 | 深灰色 |
| 耐久性能 | |
| 使用寿命中值 L80B50 | 20000 h |
| 使用寿命中值 L90B50 | 10000 h |

应用

| Order Code | Full Product Name | IP 等级 |
|--------------|--------------------------|-------|
| 911401564551 | BY239P LED60/NW PSU | IP65 |
| 911401565151 | BY239P LED200/NW PSU | IP65 |
| 911401582951 | BY238P LED150/NW PSU RLC | IP50 |

初始性能

| Order Code | Full Product Name | 初始 LED 灯具效能 | 初始光通量 | 初始输入功率 |
|--------------|----------------------|-------------|----------|--------|
| 911401564551 | BY239P LED60/NW PSU | 97 lm/W | 6000 lm | 62 W |
| 911401565151 | BY239P LED200/NW PSU | 105 lm/W | 20000 lm | 190 W |

| Order Code | Full Product Name | 初始 LED 灯具效能 | 初始光通量 | 初始输入功率 |
|--------------|--------------------------|-------------|----------|--------|
| 911401582951 | BY238P LED150/NW PSU RLC | 104 lm/W | 15000 lm | 145 W |

