



Solution de remplacement de rénovation 1:1 pour chaque projet où la lumière compte vraiment

Coreline tempo X-Large

Le projecteur X-Large CoreLine Tempo tient la promesse de la famille CoreLine de luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. La gamme limitée d'options permet de trouver facilement la meilleure solution de remplacement « lux par lux » pour les lampes HID de 250 W, 400 W et SON-T. La gamme de projecteurs X-Large CoreLine Tempo propose des flux lumineux pour de nombreux domaines d'application ainsi qu'un choix d'optiques asymétriques et symétriques hautes performances. L'installation est facilitée grâce au support de montage universel en U et au connecteur rapide externe à 3 pôles. C'est une solution idéale pour les applications extérieures d'éclairage LED des zones industrielles/commerciales, des parkings, etc.

Avantages

- Les mêmes niveaux d'éclairage que votre solution conventionnelle existante tout en économisant de l'énergie
- Projecteurs extérieurs de la gamme Tempo de qualité supérieure
- Facile à utiliser
- Option de gestion des actifs et/ou de commande d'éclairage sans fil

Coreline tempo X-Large


Fonctions

- Toutes les distributions de lumière standard de notre plateforme LEDGINE-O, flux lumineux de 30 000 lm à 44 000 lm
- Options de traitement marin et de protection piscine disponibles
- Longue durée de vie de 75 000 heures, protection contre les surtensions intégrée, protection supplémentaire contre les surtensions en option, haute résistance aux chocs IK08, IP66
- Installation plug and play avec câble de 1 m et connecteur IP66, support horizontal pour montage sur poteau
- Prêt à être connecté aux installations de loisirs Interact City et Interact Sports par une prise SR

Application

- Gymnases polyvalents intérieurs et piscines
- Terrains de sports de loisirs extérieurs, par exemple terrains de basket, etc.
- Ports, aéroports, parkings

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



Side view



Rear view

Coreline tempo X-Large

Détails sur le produit



Suspended mounting



InterAct ready version

Informations générales

Marquage CE	Oui
Ballast/pilote inclus	Oui
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces facilement inflammables
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	2 unités
Code de la famille de produits	BVP140

Données techniques de l'éclairage

Température de couleur	740 blanc neutre
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Type de cache optique/de lentille	Verre plat
Indice de rendu de couleur (IRC)	>70
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	0°
rendement du flux lumineux vers le haut	0

Mécanique et boîtier

Couleur du boîtier	Aluminium
--------------------	-----------

Approbation et application

Code de protection contre les chocs méca.	IK08
Code d'indice de protection	IP66
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
912300024334	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	LED480
912300024335	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	LED420
912300024336	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	LED360
912300024338	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	LED480
912300024339	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	LED420
912300024340	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	LED360
912300024342	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	LED480
912300024343	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	LED420
912300024344	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	LED360
912300024346	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	LED480
912300024347	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	LED420
912300024348	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	LED360

Données techniques de l'éclairage

Coreline tempo X-Large

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Flux lumineux	Type d'optique extérieur
912300024334	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	40 500 lm	Asymétrique
912300024335	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	35 500 lm	Asymétrique
912300024336	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	30 500 lm	Asymétrique
912300024338	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	73° x 26°	41 500 lm	Symétrique
912300024339	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	73° x 26°	36 000 lm	Symétrique
912300024340	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	73° x 26°	31 500 lm	Symétrique

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Flux lumineux	Type d'optique extérieur
912300024342	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	40 500 lm	Asymétrique
912300024343	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	35 500 lm	Asymétrique
912300024344	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	30 500 lm	Asymétrique
912300024346	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	73° x 26°	41 500 lm	Symétrique
912300024347	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	73° x 26°	36 000 lm	Symétrique
912300024348	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	73° x 26°	31 500 lm	Symétrique

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
912300024334	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	295 W
912300024335	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	250 W
912300024336	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	225 W
912300024338	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	295 W
912300024339	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	250 W
912300024340	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	225 W
912300024342	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	295 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
912300024343	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	250 W
912300024344	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	225 W
912300024346	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	295 W
912300024347	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	250 W
912300024348	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	225 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
912300024334	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	Non
912300024335	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	Non
912300024336	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	Non
912300024338	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	Non
912300024339	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	Non
912300024340	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
912300024342	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	Oui
912300024343	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	Oui
912300024344	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	Oui
912300024346	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	Oui
912300024347	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	Oui
912300024348	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	Oui

Coreline tempo X-Large

