



# Voor alle projecten waarbij licht het verschil maakt, een 1:1 vervanging

## Coreline tempo X-Large

CoreLine Tempo X Large maakt de CoreLine belofte van innovatieve, eenvoudig te gebruiken schijnwerpers van hoge kwaliteit waar. Het CoreLine Tempo X Large assortiment biedt lichtopbrengsten voor tal van toepassingsgebieden, evenals een keus uit asymmetrische en symmetrische optieken met een zeer hoog rendement. Een beperkt keuzeaanbod maakt het eenvoudig om de beste lux-voor-lux vervanging te vinden voor HID-lampen van 250 W en 400 W en SON-T-lampen. De installatie is eenvoudig dankzij de U-vormige universele montagebeugel en de externe snelle 3-polige connector. Dit is de ideale oplossing voor industriële en zakelijke gebieden, parkeerterreinen, enzovoort.

### Voordelen

- Dezelfde lichtniveaus als je bestaande, conventionele oplossing, maar dan energiezuinig
- Assortiment met Tempo schijnwerpers voor buiten van hoge kwaliteit
- Eenvoudig te gebruiken
- De optie voor assetmanagement en/of draadloze verlichtingsbediening

# Coreline tempo X-Large


## Kenmerken

- Alle standaard Ledgine O-platform-lichtverdelingen, lichtopbrengsten van 30.000 lm tot 44.000 lm
- Bestand tegen omstandigheden in kustgebieden (zout/wind) en zwembaden
- Lange levensduur van 100.000 uur, geïntegreerde bescherming tegen schakelpieken, de optie voor extra bescherming tegen schakelpieken, hoge slagvastheid IK08, IP66
- Plug-and-play-installatie met kabel van 1 m en IP66-connector, horizontale beugel voor montage aan masten
- Kan direct worden verbonden met Interact City of Interact Sports voor recreatieverlichting, dankzij een SR-aansluitbus

## Toepassing

- Binnensportaccomodaties en zwembaden voor divers gebruik
- Recreatieve sportvelden buiten, zoals basketbalvelden etc.
- Havens, luchthavens, parkeerplaatsen


## Maatschets



## Productgegevens



Side view



Rear view

# Coreline tempo X-Large

## Productgegevens



Suspended mounting



InterAct ready version

### Algemene informatie

CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	2 units
Code productfamilie	BVP140

### Gegevens lichttechniek

Kleur lichtbron	740 neutraalwit
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Type lichtkap	Vlak glas
Kleurweergave-index (CRI)	>70
Standaard kantelhoek opschuifmontage	0°
Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Aluminium
-----------------	-----------

### Keurmerken en classificaties

IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 66
Surge Protection (Common/Differential)	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 6 kV, differentiële modus en 8 kV normale modus

### Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8718699872786	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	LED480
8718699872793	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	LED420
8718699872809	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	LED360
8718699872823	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	LED480
8718699872830	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	LED420
8718699872847	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	LED360
8718699872861	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	LED480
8718699872878	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	LED420
8718699872885	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	LED360
8718699872908	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	LED480
8718699872915	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	LED420
8718699872922	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	LED360

## Gegevens lichttechniek

## Coreline tempo X-Large

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Lichtstroom	Optiektype buiten
8718699872786	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	40.500 lm	Asymmetrisch
8718699872793	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	35.500 lm	Asymmetrisch
8718699872809	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	30.500 lm	Asymmetrisch
8718699872823	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	73° x 26°	41.500 lm	Symmetrisch
8718699872830	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	73° x 26°	36.000 lm	Symmetrisch
8718699872847	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	73° x 26°	31.500 lm	Symmetrisch
8718699872861	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	40.500 lm	Asymmetrisch

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Lichtstroom	Optiektype buiten
8718699872878	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	35.500 lm	Asymmetrisch
8718699872885	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	30.500 lm	Asymmetrisch
8718699872908	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	73° x 26°	41.500 lm	Symmetrisch
8718699872915	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	73° x 26°	36.000 lm	Symmetrisch
8718699872922	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	73° x 26°	31.500 lm	Symmetrisch

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699872786	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	295 W
8718699872793	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	250 W
8718699872809	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	225 W
8718699872823	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	295 W
8718699872830	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	250 W
8718699872847	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	225 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699872861	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	295 W
8718699872878	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	250 W
8718699872885	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	225 W
8718699872908	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	295 W
8718699872915	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	250 W
8718699872922	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	225 W

### Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699872786	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	Nee
8718699872793	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	Nee
8718699872809	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	Nee
8718699872823	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	Nee
8718699872830	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	Nee
8718699872847	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699872861	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	Ja
8718699872878	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	Ja
8718699872885	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	Ja
8718699872908	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	Ja
8718699872915	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	Ja
8718699872922	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	Ja

## Coreline tempo X-Large

