



En 1:1-erstatning til ettermontering for alle prosjekter der belysning virkelig betyr noe

Coreline Tempo X-Large

CoreLine Tempo X-Large lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlig flombelysning av høy kvalitet. CoreLine Tempo X-Large har lumenpakker for mange forskjellige bruksområder samt et utvalg av asymmetrisk og symmetrisk optikk med høy ytelse. Et begrenset utvalg av tilbehør gjør det enkelt å finne den beste lux-for-lux-erstatningen for HID- og SON-T-lamper på 250 W og 400 W. Montering er enkel takket være den U-formede universelle monteringsbraketten og den eksterne hurtigkoblingen med 3 poler. Det er en ideell løsning for LED-flombelysning for uteområder som industriområder, kommersielle områder, parkeringsplasser osv.

Fordeler

- De samme lysnivåene som din eksisterende konvensjonelle løsning samtidig som du sparer energi
- Førsteklasses utendørs flombelysning i Tempo-serien
- Enkel å bruke
- Mulighet for ressursstyring og/eller trådløs lysstyring

Coreline Tempo X-Large


Funksjoner

- Lang levetid på 100 000 timer, integrert overspenningsvern og en valgfri ekstra overspenningsenhet, høy motstand mot støt IK09, IP66
- Klar til å koble seg til ressursstyringssystemer for belysning, som Interact City og Interact Sports recreational, takket være SR-sokkel
- Enkel montering med kabel på 1 m og IP66-kobling. Mulighet for horisontal brakettmontering på toppen av stolpene.
- Har alle av plattformen Ledgine O standard lysfordelinger, lumenpakker fra 30Klm til 44klm. Sjøbestandig behandling og bassengbeskyttelse tilgjengelig.

Søknad

- Innendørs flerbrukshaller og svømmebasseng
- Utendørs idrettsbaner for rekreasjon, f.eks. basketbaner
- Havner, flyplasser, parkeringsplasser


Målskisse



Produkt detaljer



Side view



Rear view

Coreline Tempo X-Large

Produkt detaljer



Generell informasjon	
CE-merke	Ja
Driver inkludert	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennbare overflater
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	2 enheter
Produktseriekode	BVP140
Teknisk belysning	
Lyskildefarge	740 nøytralhvit
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K
Type optisk deksel	Flatt glass
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>70
Standardvinkel sidemontering	0°
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Oppover lyseffektforhold	0
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Aluminium
Godkjenning og bruksområde	
Mekanisk støtteskiltelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP66
Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 6 kV differensiell modus og 8 kV i vanlig modus

Generell informasjon		
Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	LED480
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	LED420
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	LED360
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	LED480
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	LED420
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	LED360
87286100	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	LED480
87287800	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	LED420
87288500	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	LED360
87290800	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	LED480
87291500	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	LED420
87292200	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	LED360

Teknisk belysning

		Armatur lysstråle		Optikktype	
Order Code	Full Product Name	spredning	Lysytelse	utendørs	
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	40 500 lm	Asymmetrisk	

		Armatur lysstråle		Optikktype	
Order Code	Full Product Name	spredning	Lysytelse	utendørs	
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	35 500 lm	Asymmetrisk	

Coreline Tempo X-Large

Order Code	Full Product Name	Armaturslysstråle		Optikktype
		spredning	Lysytelse	utendørs
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	30 500 lm	Asymmetrisk
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	73° x 26°	41 500 lm	Symmetrisk
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	73° x 26°	36 000 lm	Symmetrisk
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	73° x 26°	31 500 lm	Symmetrisk
87286100	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	40 500 lm	Asymmetrisk
87287800	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	35 500 lm	Asymmetrisk

Order Code	Full Product Name	Armaturslysstråle		Optikktype
		spredning	Lysytelse	utendørs
87288500	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	30 500 lm	Asymmetrisk
87290800	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	73° x 26°	41 500 lm	Symmetrisk
87291500	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	73° x 26°	36 000 lm	Symmetrisk
87292200	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	73° x 26°	31 500 lm	Symmetrisk

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	295 W
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	250 W
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	225 W
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	295 W
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	250 W
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	225 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
87286100	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	295 W
87287800	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	250 W
87288500	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	225 W
87290800	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	295 W
87291500	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	250 W
87292200	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	225 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	Nei
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	Nei
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	Nei
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	Nei
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	Nei
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	Nei

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
87286100	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	Ja
87287800	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	Ja
87288500	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	Ja
87290800	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	Ja
87291500	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	Ja
87292200	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	Ja

