



Substituição retrofit 1:1 para todos os projetos em que a luz realmente importa

Coreline tempo X-Large

A gama CoreLine tempo X-Large cumpre a promessa CoreLine de projetores inovadores, fáceis de utilizar e de elevada qualidade. A gama de projetores CoreLine tempo X-Large oferece pacotes lumínicos para muitas áreas de aplicação diferentes, bem como uma seleção de óticas assimétricas e simétricas de alto desempenho. Permite a substituição direta de lâmpadas HID de 250 W, 400 W e SON-T e graças a uma gama de opções reduzida é fácil determinar a melhor substituição lux por lux. A instalação é facilitada graças ao suporte de montagem universal em forma de U e ao conector externo rápido de 3 polos. Esta gama é uma solução ideal de iluminação com projetores para áreas de exterior como áreas industriais/comerciais, parques de estacionamento, etc.

Benefícios

- Os mesmos níveis de luz que a solução convencional existente, ao mesmo tempo que poupa energia
- Projetores de exterior da linha tempo de alta qualidade
- Utilização fácil
- A opção de gestão de ativos e/ou controlo de iluminação sem fios

Coreline tempo X-Large


Características

- Todas as nossas distribuições de luz da plataforma Ledgine O standard, pacotes lumínicos de 30 000 lm a 44 000 lm
- Opções de tratamento de resistência para regiões costeiras e proteção de piscina disponíveis
- Longa vida útil de 100 000 horas, proteção integrada contra sobretensão, opção de um dispositivo adicional de proteção contra sobretensão, elevada resistência ao impacto IK08, IP66
- Instalação plug and play com cabo de 1 m e conector IP66, suporte horizontal para montagem no topo dos postes
- Preparado para ser ligado ao Interact City e Interact Sports recreativo graças a uma tomada SR

Aplicação

- Piscinas e ginásios interiores polivalentes
- Campos de desportos recreativos no exterior, por exemplo, campos de basquetebol, etc.
- Portos, aeroportos, parques de estacionamento


Desenho dimensional



Detalhes do produto



Side view



Rear view

Coreline tempo X-Large

Detalhes do produto



Informações gerais	
Marca CE	Sim
Driver incluído	Sim
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies facilmente normalmente
Fonte de luz substituível	Sim
Número de unidades de equipamento	2 unidades
Código da família de produtos	BVP140
Caraterísticas técnicas da luz	
Cor da fonte de luz	740 branco neutro
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Tipo de difusor ótico	Vidro plano
Color rendering index (CRI)	>70
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	0°
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	0°
Rácio de fluxo luminoso ascendente	0
Características mecânicas e compartimento	
Cor do compartimento	Alumínio
Aprovação e aplicação	
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08
Código de proteção de entrada	IP66
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum

Informações gerais		
Order Code	Full Product Name	Código da família das lâmpadas
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	LED480
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	LED420
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	LED360
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	LED480
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	LED420
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	LED360
87286100	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	LED480
87287800	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	LED420
87288500	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	LED360
87290800	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	LED480
87291500	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	LED420
87292200	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	LED360

Caraterísticas técnicas da luz

Coreline tempo X-Large

Order Code	Full Product Name	Difusão do feixe		Tipo de ótica exterior
		de luz da luminária	Fluxo Luminoso	
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	40.500 lm	Assimétrica
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	35.500 lm	Assimétrica
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	30.500 lm	Assimétrica
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	73° x 26°	41.500 lm	Simétrica
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	73° x 26°	36.000 lm	Simétrica
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	73° x 26°	31.500 lm	Simétrica
87286100	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	40.500 lm	Assimétrica

Order Code	Full Product Name	Difusão do feixe		Tipo de ótica exterior
		de luz da luminária	Fluxo Luminoso	
87287800	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	35.500 lm	Assimétrica
87288500	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	30.500 lm	Assimétrica
87290800	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	73° x 26°	41.500 lm	Simétrica
87291500	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	73° x 26°	36.000 lm	Simétrica
87292200	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	73° x 26°	31.500 lm	Simétrica

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	295 W
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	250 W
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	225 W
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	295 W
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	250 W
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	225 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
87286100	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	295 W
87287800	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	250 W
87288500	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	225 W
87290800	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	295 W
87291500	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	250 W
87292200	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	225 W

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	Não
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	Não
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	Não
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	Não
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	Não
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	Não

Order Code	Full Product Name	Regulável
87286100	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	Sim
87287800	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	Sim
87288500	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	Sim
87290800	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	Sim
87291500	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	Sim
87292200	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	Sim

