



CoreLine Tempo XL – pentru fiecare proiect în care lumina este cu adevărat importantă

Coreline Tempo X-Large

CoreLine Tempo XL respectă promisiunea CoreLine privind aparatele de iluminat inovative, ușor de utilizat și de o calitate superioară. Proiectat pentru instalare tip „plug-and-play”, 1:1 retrofit pentru reflectoarele vechi convenționale, având o perioadă de amortizare scurtă, opțiunile sale extinse deschid mult mai multe oportunități de a optimiza performanța și economiile în numeroase aplicații diferite, precum bazele sportive de recreere, zonele industriale/comerciale, parcurile etc. Acest reflector este echipat cu etichetă de service Philips (Service Tag) prevăzută cu cod QR, care ajută la instalare și mentenanța și vă permite crearea propriei biblioteci digitale de produse de iluminat și piese de schimb. Ca opțiune, CoreLine Tempo XL este, de asemenea, pregătit pentru a fi conectat cu sistemele de administrare și control a iluminatului precum Interact City și Interact Sports.

Beneficii

- Calitate superioară
- Inovativ
- Ușor de utilizat
- Avantaje pentru afacerile care necesită proiecte

Coreline Tempo X-Large


Caracteristici

- Durată de viață mare de 100.000 de ore, protecție integrată la supratensiune și dispozitiv suplimentar de protecție la supratensiune, rezistență mare la impact IK09, IP66
- Pregătit pentru a fi conectat la sistemele de administrare și control a iluminatului precum Interact City și Interact Sports, datorită soclului SR
- Instalare "plug-and-play" cu cablu de 1 m și conector IP66, posibilitate de montare orizontală, în cap de stâlp
- Conține toate variantele standard de distribuție a luminii pentru platforma Ledgine O, pachetele de fluxuri luminoase între 30.000 lm și 44.000 lm; sunt disponibile opțiunile cu tratament de rezistență la condițiile de la malul mării și protecție pentru piscine

Cerere

- Unități sportive de recreere
- Zone industriale
- Zone comerciale
- Parcări
- Sensuri giratorii, zone de taxare, intersecții de drumuri

Versions



Detalii produs



Side view



Rear view

Coreline Tempo X-Large

Detalii produs



Suspended mounting



InterAct ready version

Approval and Application

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	-

General Information

Marcaj CE	CE mark
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 740
Tip capac optic/lentilă	FG
Balast inclus	Da
Marcaj de inflamabilitate	D
Sursă de lumină înlocuibilă	Da
Număr de unități de echipament	2 units
Cod familie de produse	BVP140

Initial Performance (IEC Compliant)

Temperatură de culoare inițială corelată	4000 K
Indice inițial de redare a culorii	>70

Light Technical

Unghi standard de înclinare pentru montare pe bra	0°
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	0°
Randament luminos orientat în sus	0

Mechanical and Housing

Culoare	GR
---------	----

Application Conditions

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	-
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	-
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	-
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	-
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	-
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	-
87286100	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	10%
87287800	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	10%
87288500	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	10%
87290800	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	10%
87291500	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	10%
87292200	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	10%

Controls and Dimming

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	Nu
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	Nu
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	Nu
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	Nu
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	Nu
87286100	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	Da
87287800	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	Da

Coreline Tempo X-Large

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
87288500	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	Da
87290800	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	Da

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
87291500	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	Da
87292200	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	Da

General Information

Order Code	Full Product Name	Lă ime fascicul de lumină corp de iluminat	Cod familie lămpi	Tip de sistem optic
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	LED480	Optiflux asymmetrical axis angle 52°
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	LED420	Optiflux asymmetrical axis angle 52°
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	LED360	Optiflux asymmetrical axis angle 52°
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	73° x 26°	LED480	Simetric
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	73° x 26°	LED420	Simetric
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	73° x 26°	LED360	Simetric

Order Code	Full Product Name	Lă ime fascicul de lumină corp de iluminat	Cod familie lămpi	Tip de sistem optic
87286100	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	LED480	Optiflux asymmetrical axis angle 52°
87287800	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	LED420	Optiflux asymmetrical axis angle 52°
87288500	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	LED360	Optiflux asymmetrical axis angle 52°
87290800	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	73° x 26°	LED480	Simetric
87291500	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	73° x 26°	LED420	Simetric
87292200	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	73° x 26°	LED360	Simetric

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code	Full Product Name	Flux luminos inițial
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	40320 lm
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	35280 lm
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	30600 lm
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	41280 lm
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	36120 lm
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	31320 lm

Order Code	Full Product Name	Flux luminos inițial
87286100	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	40320 lm
87287800	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	35280 lm
87288500	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	30600 lm
87290800	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	41280 lm
87291500	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	36120 lm
87292200	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	31320 lm

