



# För alla projekt där ljus verkligen är viktigt – en direktersättningslösning

## Coreline tempo extra stor

CoreLine Tempo X-Large uppfyller CoreLines löfte om innovativ, lättanvänd och högkvalitativ strålkastarbelysning. CoreLine Tempo X-Large har ljusflöden för många olika användningsområden och ett urval av asymmetrisk och symmetrisk optik med hög prestanda. Det fungerar som direktersättning av 250 W, 400 W HID- and SON-T-lampor och tack vare det begränsade utbudet av valmöjligheter är det lätt att hitta det bästa ersättningsalternativet med samma lux-värde. Installationen är också enkel att genomföra tack vare det U-formade universella monteringsfästet och det externa, snabba kontaktdonet med tre poler. Det är en perfekt lösning för LED-utomhusstrålkastare för t.ex. industri- och handelsområden och parkeringsplatser.

### Fördelar

- Ger samma ljusnivåer som din befintliga, konventionella lösning samtidigt som du sparar energi
- Högkvalitativ strålkastarbelysning
- Lättanvänd
- Belysningsstyrning och/eller trådlös styrning som tillval

## Coreline tempo extra stor


### Funktioner

- Alla våra standardljusfördelningar hos Ledgine O-plattformen, ljusflöden från 30 000 lm upp till 44 000 lm
- Behandling för användning i havsnära miljöer och simbassängsskydd finns som tillval
- Lång livslängd på 100 000 timmar, inbyggt överspänningsskydd och ytterligare överspänningssenhet som tillval, hög slagtålighet IK08, IP66
- Plug and play-installation med 1 m kabel och kontaktdon med IP66, horisontellt fäste för toppmontering ovanpå stolpar
- Redo att anslutas till Interact City och Interact Sports tack vare SR-uttaget

### Användning

- Gymnastiksalar för allmänt bruk och simbassänger inomhus
- Fritids- och idrottsanläggningar utomhus, t.ex. basketplaner
- Hamnar, flygplatser och parkeringsplatser

### Måttskiss



### Produktinformation



Side view



Rear view

# Coreline tempo extra stor

## Produktinformation



| Allmän information                     |                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CE-märkning                            | Ja                                                                              |
| Driftdon ingår                         | Ja                                                                              |
| Säkerhetsmärkning, antändlighet        | För montering på lättantändliga ytor                                            |
| Utbytbar ljuskälla                     | Ja                                                                              |
| Antal driftdonsenheter                 | 2 enheter                                                                       |
| Produktfamiljskod                      | BVP140                                                                          |
| Ljusteknik                             |                                                                                 |
| Ljuskällans färg                       | 740 neutralvit                                                                  |
| Korrelerad färgtemperatur (nom)        | 4000 K                                                                          |
| Typ av optisk kåpa                     | Plant glas                                                                      |
| Färgåtergivningsindex                  | >70                                                                             |
| Standardvinkel för sidoingång          | 0°                                                                              |
| Standardvinkel för stolptoppsmontage   | 0°                                                                              |
| Uppåtriktat ljusflödesförhållande      | 0                                                                               |
| Mekanik och armaturhus                 |                                                                                 |
| Armaturhusets färg                     | Aluminium                                                                       |
| Användning och godkännande             |                                                                                 |
| Skyddskod för mekanisk påverkan        | IK08                                                                            |
| Kod för kapslingsklass                 | IP66                                                                            |
| Surge Protection (Common/Differential) | Armaturöverspänningsskyddsnivå till 6 kV differentialläge och 8 kV vanligt läge |

| Order Code | Full Product Name                      | Lampfamiljskod |
|------------|----------------------------------------|----------------|
| 87278600   | BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52    | LED480         |
| 87279300   | BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52    | LED420         |
| 87280900   | BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52    | LED360         |
| 87282300   | BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S        | LED480         |
| 87283000   | BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S        | LED420         |
| 87284700   | BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S        | LED360         |
| 87286100   | BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9 | LED480         |
| 87287800   | BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9 | LED420         |
| 87288500   | BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9 | LED360         |
| 87290800   | BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9     | LED480         |
| 87291500   | BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9     | LED420         |
| 87292200   | BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9     | LED360         |

## Ljusteknik

|            |                                     | Armaturens           |           | Optiktyp            |  |
|------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|--|
| Order Code | Full Product Name                   | ljusstrålefördelning | Ljusflöde | utomhus             |  |
| 87278600   | BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52 | 103° - 8° x 57°      | 40 500 lm | Asymmetrisk vänster |  |

|            |                                     | Armaturens           |           | Optiktyp            |  |
|------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|--|
| Order Code | Full Product Name                   | ljusstrålefördelning | Ljusflöde | utomhus             |  |
| 87279300   | BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52 | 103° - 8° x 57°      | 35 500 lm | Asymmetrisk vänster |  |

Coreline tempo extra stor

|            |                   | Armaturens           |           | Optiktyp       |
|------------|-------------------|----------------------|-----------|----------------|
| Order Code | Full Product Name | Ljusstrålefördelning | Ljusflöde | utomhus        |
| 87280900   | BVP140            | 103° - 8° x 57°      | 30 500 lm | Asymmetrisk    |
|            | LED360-4S         |                      |           | vänster        |
|            | 30K6/740 PSU      |                      |           |                |
|            | OFA52             |                      |           |                |
| 87282300   | BVP140            | 73° x 26°            | 41 500 lm | Symmetrisk (S) |
|            | LED480-4S         |                      |           |                |
|            | 41K3/740 PSU S    |                      |           |                |
| 87283000   | BVP140            | 73° x 26°            | 36 000 lm | Symmetrisk (S) |
|            | LED420-4S         |                      |           |                |
|            | 36K1/740 PSU S    |                      |           |                |
| 87284700   | BVP140            | 73° x 26°            | 31 500 lm | Symmetrisk (S) |
|            | LED360-4S         |                      |           |                |
|            | 31K3/740 PSU S    |                      |           |                |
| 87286100   | BVP140            | 103° - 8° x 57°      | 40 500 lm | Asymmetrisk    |
|            | LED480-4S         |                      |           | vänster        |
|            | 40K3/740 PSD      |                      |           |                |
|            | OFA52 D9          |                      |           |                |
| 87287800   | BVP140            | 103° - 8° x 57°      | 35 500 lm | Asymmetrisk    |
|            | LED420-4S         |                      |           | vänster        |
|            | 35K3/740 PSD      |                      |           |                |
|            | OFA52 D9          |                      |           |                |

|            |                   | Armaturens           |           | Optiktyp       |
|------------|-------------------|----------------------|-----------|----------------|
| Order Code | Full Product Name | Ljusstrålefördelning | Ljusflöde | utomhus        |
| 87288500   | BVP140            | 103° - 8° x 57°      | 30 500 lm | Asymmetrisk    |
|            | LED360-4S         |                      |           | vänster        |
|            | 30K6/740 PSD      |                      |           |                |
|            | OFA52 D9          |                      |           |                |
| 87290800   | BVP140            | 73° x 26°            | 41 500 lm | Symmetrisk (S) |
|            | LED480-4S         |                      |           |                |
|            | 41K3/740 PSD S    |                      |           |                |
| 87291500   | BVP140            | 73° x 26°            | 36 000 lm | Symmetrisk (S) |
|            | LED420-4S         |                      |           |                |
|            | 36K1/740 PSD S    |                      |           |                |
| 87292200   | BVP140            | 73° x 26°            | 31 500 lm | Symmetrisk (S) |
|            | LED360-4S         |                      |           |                |
|            | 31K3/740 PSD S    |                      |           |                |

Drift och elektricitet

| Order Code | Full Product Name                   | Effektförbrukning |
|------------|-------------------------------------|-------------------|
| 87278600   | BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52 | 295 W             |
| 87279300   | BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52 | 250 W             |
| 87280900   | BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52 | 225 W             |
| 87282300   | BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S     | 295 W             |
| 87283000   | BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S     | 250 W             |
| 87284700   | BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S     | 225 W             |

| Order Code | Full Product Name                      | Effektförbrukning |
|------------|----------------------------------------|-------------------|
| 87286100   | BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9 | 295 W             |
| 87287800   | BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9 | 250 W             |
| 87288500   | BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9 | 225 W             |
| 87290800   | BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9     | 295 W             |
| 87291500   | BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9     | 250 W             |
| 87292200   | BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9     | 225 W             |

Styrenheter och dimring

| Order Code | Full Product Name                   | Dimbar |
|------------|-------------------------------------|--------|
| 87278600   | BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52 | Nej    |
| 87279300   | BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52 | Nej    |
| 87280900   | BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52 | Nej    |
| 87282300   | BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S     | Nej    |
| 87283000   | BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S     | Nej    |
| 87284700   | BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S     | Nej    |

| Order Code | Full Product Name                      | Dimbar |
|------------|----------------------------------------|--------|
| 87286100   | BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9 | Ja     |
| 87287800   | BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9 | Ja     |
| 87288500   | BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9 | Ja     |
| 87290800   | BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9     | Ja     |
| 87291500   | BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9     | Ja     |
| 87292200   | BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9     | Ja     |

## Coreline tempo extra stor

