



L'éclairage d'accentuation à DEL optimal avec un style harmonieux.

PAR20 à DEL

Philips est à la tête de la transition vers des solutions écoénergétiques. Modernisez votre éclairage d'accentuation avec nos réflecteurs de petit diamètre pour réaliser des économies d'énergie instantanées grâce à une qualité inégalable. Offertes avec un boîtier en verre ou en plastique, les ampoules Par20 à DEL de Philips sont idéales pour remplacer les ampoules halogènes.

Avantages

- Consommation d'énergie jusqu'à 80 % plus basse par rapport aux lampes halogènes, et coûts d'entretien moindres
- Facile à remplacer/mettre à niveau. Compatibilité générale avec les transformateurs
- Ajustement parfait avec la plupart des luminaires halogènes actuels

Fonctions

- Durée de vie DEL à partir de 25 000 heures
- Facile à remplacer/mettre à niveau – Ajustement parfait pour la plupart des luminaires halogènes. Options conformes aux normes Title 20 et Title 24 JA8 offertes
- Apparence et texture du produit optimisées
- Offert avec les options CRI 80 ou CRI 90
- Garantie limitée de 3 à 5 ans pour les composantes, selon les heures d'utilisation
- La couleur devient chaude lorsque la lumière est atténuée (2 700 K à 2 200 K)

PAR20 à DEL



Application

- Hôtels, restaurants, bars, cafés, musées, magasins
- Halls, couloirs, cages d'escalier, salles de bain, espaces d'accueil, expositions, vitrines

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D	C
8.5PAR20/PER/930/F25/DIM/EC/120V 6/1FB	64 mm	83,5 mm
8.5PAR20/PER/927/F25/DIM/EC/120V 6/1FB	64 mm	83,5 mm
8.5PAR20/PER/930/F40/DIM/EC/120V 6/1FB	64 mm	83,5 mm

Product	D	C
5.5PAR20/LED/F25/940/DIM/G/T20 6/1FB	64 mm	83,5 mm
5.5PAR20/LED/F40/927-922/DIM/G/T20 6/1FB	64 mm	83,5 mm
5.5PAR20/LED/F25/927-922/DIM/G/T20 6/1FB	64 mm	83,5 mm
5.5PAR20/LED/F40/930/DIM/G/T20 6/1FB	64 mm	83,5 mm
5.5PAR20/LED/F25/930/DIM/G/T20 6/1FB	64 mm	83,5 mm
5.5PAR20/LED/F40/940/DIM/G/T20 6/1FB	64 mm	83,5 mm

PAR20 à DEL

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Tension (nom.)	120 V
Équivalent de puissance	50 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Renseignements généraux	
Culot	E26
Durée de vie (nom.)	25000 h
Données techniques sur l'éclairage	
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %
Mécanique et boîtier	
Fin de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	PAR20

Approbation et utilisation

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie en kWh/1000 h
535260	8.5PAR20/PER/927/F25/DIM/EC/120V 6/1FB	- kWh
535278	8.5PAR20/PER/930/F25/DIM/EC/120V 6/1FB	- kWh
535300	8.5PAR20/PER/930/F40/DIM/EC/120V 6/1FB	- kWh
568063	5.5PAR20/LED/F25/930/DIM/G/T20 6/1FB	-
568071	5.5PAR20/LED/F25/940/DIM/G/T20 6/1FB	-
568105	5.5PAR20/LED/F25/927-922/DIM/G/T20 6/1FB	-
568089	5.5PAR20/LED/F40/930/DIM/G/T20 6/1FB	-
568097	5.5PAR20/LED/F40/940/DIM/G/T20 6/1FB	-
568113	5.5PAR20/LED/F40/927-922/DIM/G/T20 6/1FB	-

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
535260	8.5PAR20/PER/927/F25/DIM/EC/120V 6/1FB	Yes
535278	8.5PAR20/PER/930/F25/DIM/EC/120V 6/1FB	Yes
535300	8.5PAR20/PER/930/F40/DIM/EC/120V 6/1FB	Yes
568063	5.5PAR20/LED/F25/930/DIM/G/T20 6/1FB	Uniquement avec certains gradateurs
568071	5.5PAR20/LED/F25/940/DIM/G/T20 6/1FB	Uniquement avec certains gradateurs
568105	5.5PAR20/LED/F25/927-922/DIM/G/T20 6/1FB	Uniquement avec certains gradateurs

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
568089	5.5PAR20/LED/F40/930/DIM/G/T20 6/1FB	Uniquement avec certains gradateurs
568097	5.5PAR20/LED/F40/940/DIM/G/T20 6/1FB	Uniquement avec certains gradateurs
568113	5.5PAR20/LED/F40/927-922/DIM/G/T20 6/1FB	Uniquement avec certains gradateurs

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Puissance (nom.)
535260	8.5PAR20/PER/927/F25/DIM/EC/120V 6/1FB	8,5 W
535278	8.5PAR20/PER/930/F25/DIM/EC/120V 6/1FB	8,5 W
535300	8.5PAR20/PER/930/F40/DIM/EC/120V 6/1FB	8,5 W
568063	5.5PAR20/LED/F25/930/DIM/G/T20 6/1FB	5,5 W
568071	5.5PAR20/LED/F25/940/DIM/G/T20 6/1FB	5,5 W

Order Code	Full Product Name	Puissance (nom.)
568105	5.5PAR20/LED/F25/927-922/DIM/G/T20 6/1FB	5,5 W
568089	5.5PAR20/LED/F40/930/DIM/G/T20 6/1FB	5,5 W
568097	5.5PAR20/LED/F40/940/DIM/G/T20 6/1FB	5,5 W
568113	5.5PAR20/LED/F40/927-922/DIM/G/T20 6/1FB	5,5 W

Renseignements généraux

Order Code	Full Product Name	Cycle de commutation
535260	8.5PAR20/PER/927/F25/DIM/EC/120V 6/1FB	50000
535278	8.5PAR20/PER/930/F25/DIM/EC/120V 6/1FB	50000
535300	8.5PAR20/PER/930/F40/DIM/EC/120V 6/1FB	50000
568063	5.5PAR20/LED/F25/930/DIM/G/T20 6/1FB	25000
568071	5.5PAR20/LED/F25/940/DIM/G/T20 6/1FB	25000

Order Code	Full Product Name	Cycle de commutation
568105	5.5PAR20/LED/F25/927-922/DIM/G/T20 6/1FB	25000
568089	5.5PAR20/LED/F40/930/DIM/G/T20 6/1FB	50000
568097	5.5PAR20/LED/F40/940/DIM/G/T20 6/1FB	50000
568113	5.5PAR20/LED/F40/927-922/DIM/G/T20 6/1FB	50000

Données techniques sur l'éclairage (1/2)

PAR20 à DEL

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Code de couleur	Température selon la couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu des couleurs (nom.)
535260	8.5PAR20/PER/927/F25/DIM/EC/120V 6/1FB	25 °	927	2700 K	95
535278	8.5PAR20/PER/930/F25/DIM/EC/120V 6/1FB	25 °	930	3000 K	95
535300	8.5PAR20/PER/930/F40/DIM/EC/120V 6/1FB	40 °	930	3000 K	95
568063	5.5PAR20/LED/F25/930/DIM/G/T20 6/1FB	25 °	930	3000 K	90
568071	5.5PAR20/LED/F25/940/DIM/G/T20 6/1FB	25 °	940	4000 K	90

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Code de couleur	Température selon la couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu des couleurs (nom.)
568105	5.5PAR20/LED/F25/927-922/DIM/G/T20 6/1FB	25 °	922-927	2200, 2700 K	90
568089	5.5PAR20/LED/F40/930/DIM/G/T20 6/1FB	40 °	930	3000 K	90
568097	5.5PAR20/LED/F40/940/DIM/G/T20 6/1FB	40 °	940	4000 K	90
568113	5.5PAR20/LED/F40/927-922/DIM/G/T20 6/1FB	40 °	922-927	2200, 2700 K	90


Données techniques sur l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux (nom.)	Intensité lumineuse (nom.)
535260	8.5PAR20/PER/927/F25/DIM/EC/120V 6/1FB	600 lm	2450 cd
535278	8.5PAR20/PER/930/F25/DIM/EC/120V 6/1FB	610 lm	2550 cd
535300	8.5PAR20/PER/930/F40/DIM/EC/120V 6/1FB	610 lm	1100 cd
568063	5.5PAR20/LED/F25/930/DIM/G/T20 6/1FB	500 lm	1500 cd
568071	5.5PAR20/LED/F25/940/DIM/G/T20 6/1FB	500 lm	1500 cd









Order Code	Full Product Name	Flux lumineux (nom.)	Intensité lumineuse (nom.)
568105	5.5PAR20/LED/F25/927-922/DIM/G/T20 6/1FB	500 lm	1300 cd
568089	5.5PAR20/LED/F40/930/DIM/G/T20 6/1FB	500 lm	1000 cd
568097	5.5PAR20/LED/F40/940/DIM/G/T20 6/1FB	500 lm	1000 cd
568113	5.5PAR20/LED/F40/927-922/DIM/G/T20 6/1FB	500 lm	800 cd

Température


Order Code	Full Product Name	T boîtier maximum (nom.)
535260	8.5PAR20/PER/927/F25/DIM/EC/120V 6/1FB	86 °C
535278	8.5PAR20/PER/930/F25/DIM/EC/120V 6/1FB	86 °C
535300	8.5PAR20/PER/930/F40/DIM/EC/120V 6/1FB	86 °C
568063	5.5PAR20/LED/F25/930/DIM/G/T20 6/1FB	75 °C
568071	5.5PAR20/LED/F25/940/DIM/G/T20 6/1FB	75 °C
568105	5.5PAR20/LED/F25/927-922/DIM/G/T20 6/1FB	75 °C
568089	5.5PAR20/LED/F40/930/DIM/G/T20 6/1FB	75 °C
568097	5.5PAR20/LED/F40/940/DIM/G/T20 6/1FB	75 °C
568113	5.5PAR20/LED/F40/927-922/DIM/G/T20 6/1FB	75 °C




PAR20 à DEL




Accent Diagrams




LEDSpot PAR20 E26 2700K 25D




LEDSpot PAR20 E26 3000K 25D




LEDSpot PAR20 E26 3000K 40D




LEDspots N DIM 5,5W PAR20 E26 930 25D-LA2




LEDspots N DIM 5,5W PAR20 E26 940 25D-LA2




LEDspots N DIM 5,5W PAR20 E26 922 25D-LA2



LEDspots N DIM 5,5W PAR20 E26 930 40D-LA2




LEDspots N DIM 5,5W PAR20 E26 940 40D-LA2




LEDspots N DIM 5,5W PAR20 E26 922 40D-LA2


Beam Diagrams



LEDSpot PAR20 E26 2700K 25D




LEDSpot PAR20 E26 3000K 25D




LEDSpot PAR20 E26 3000K 40D


Beam Diagrams




LEDspots N DIM 5,5W PAR20 E26 930 25D-LBP




LEDspots N DIM 5,5W PAR20 E26 940 25D-LBP




LEDspots N DIM 5,5W PAR20 E26 922 25D-LBP



LEDspots N DIM 5,5W PAR20 E26 930 40D-LBP



LEDspots N DIM 5,5W PAR20 E26 940 40D-LBP



LEDspots N DIM 5,5W PAR20 E26 922 40D-LBP

