

PHILIPS

Lighting



款式多樣的高天井 LED 燈具，高效性能，兼具滿足未來連接需求功能

GreenPerform Highbay Elite 高天井燈

GreenPerform Highbay Elite 是我們最新推出的高天井燈具系列，功能齊全，適用於挑高天花板與工業應用。獨特無翼設計的美學品味，獲頒 2019 年 iF 設計大獎賽得主榮譽。這個多功能系列燈具同時具備多種務實特點，包括絕佳照明品質、高效節能、長期使用壽命、價格實惠，還有各式光學裝置與流明封裝組合。這款 Green Perform Highbay Elite 燈具配備可與 IoT 系統及軟體應用程式連線的進階選項，這些應用包括 Interact Pro 系統。如果您正在尋找「安裝後即可高枕無憂」，堅固耐用、品質可靠，加上各種連線優勢的解決方案，那麼選擇 Green Perform Highbay Elite 將是您最聰明的決定。

优点

- 獨特美學設計，富有優質照明品質。
- 堅固耐用，品質可靠，高效長久使用壽命，加上令人心動的總體擁有成本，最多可省下 60% 的成本，適合點對點汰換 HPI 250W、HPL 400W 和 HPI 400W。
- 可連線搭配雲端 IoT 軟體應用程式操作。

特点

- 效率高達 145 lm/w
- 使用壽命長達 75,000 小時 (L70B50 溫度 35 °C)
- 流明封裝組合完整廣達 10,000 到 30,000 lm
- 演色性指數超過 80
- 各式用途廣泛光學裝置，適合掛鉤、桿式與支架安裝

应用

- 製造業通用
- 倉庫與物流中心
- 走道





GreenPerform Highbay Elite 高天井燈

Versions



PHILIPS 0407

二维绘图



GreenPerform Highbay Elite 高天井燈

一般資訊

CE 標誌	CE 標誌
內附驅動器	是
ENEC 標誌	-
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒
光源可更換	無
裝置部件數量	單位

照明技術

光學罩類型	透鏡
演色性指數 (CRI)	>80
光學類型	對稱

運轉與電力

輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz

溫度

環境溫度範圍	-30 至 +50 °C
--------	--------------

控制與調光

可調光	否
-----	---

機械與外罩

外罩色彩	灰色
------	----

認證與應用

保護等級 IEC	安全等級 I
機械衝擊保護規範	IK08
防水防塵規範 (IP)	IP65

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
-------	--------

應用條件

最高調光等級	不適用
適合隨機切換	無

照明技術

Order Code	Full Product Name	相關色彩溫度 (規範)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401569251	BY718P LED200/CW PSU NB	6500 K	159 lm/W	21,500 lm
911401569351	BY718P LED200/CW PSU WB	6500 K	159 lm/W	21,500 lm
911401569451	BY718P LED200/NW PSU NB	4000 K	159 lm/W	21,500 lm
911401569551	BY718P LED200/NW PSU WB	4000 K	159 lm/W	21,500 lm
911401576451	BY718P LED150/CW PSU NB	6500 K	160 lm/W	16,300 lm
911401576551	BY718P LED150/CW PSU WB	6500 K	160 lm/W	16,300 lm
911401576651	BY718P LED150/NW PSU NB	4000 K	160 lm/W	16,300 lm
911401576751	BY718P LED150/NW PSU WB	4000 K	160 lm/W	16,300 lm
911401576851	BY718P LED250/CW PSU NB	6500 K	160 lm/W	27,000 lm
911401576951	BY718P LED250/CW PSU WB	6500 K	160 lm/W	27,000 lm
911401577051	BY718P LED250/NW PSU NB	4000 K	160 lm/W	27,000 lm
911401577151	BY718P LED250/NW PSU WB	4000 K	160 lm/W	27,000 lm
911401577251	BY718P LED300/CW PSU NB	6500 K	160 lm/W	32,500 lm
911401577351	BY718P LED300/CW PSU WB	6500 K	160 lm/W	32,500 lm
911401577451	BY718P LED300/NW PSU NB	4000 K	160 lm/W	32,500 lm
911401577551	BY718P LED300/NW PSU WB	4000 K	160 lm/W	32,500 lm
911401568851	BY718P LED100/CW PSU NB	6500 K	159 lm/W	10,800 lm
911401568951	BY718P LED100/CW PSU WB	6500 K	159 lm/W	10,800 lm
911401569051	BY718P LED100/NW PSU NB	4000 K	159 lm/W	10,800 lm
911401569151	BY718P LED100/NW PSU WB	4000 K	159 lm/W	10,800 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401569251	BY718P LED200/CW PSU NB	135 W
911401569351	BY718P LED200/CW PSU WB	135 W
911401569451	BY718P LED200/NW PSU NB	135 W
911401569551	BY718P LED200/NW PSU WB	135 W
911401576451	BY718P LED150/CW PSU NB	102 W
911401576551	BY718P LED150/CW PSU WB	102 W
911401576651	BY718P LED150/NW PSU NB	102 W
911401576751	BY718P LED150/NW PSU WB	102 W
911401576851	BY718P LED250/CW PSU NB	169 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401576951	BY718P LED250/CW PSU WB	169 W
911401577051	BY718P LED250/NW PSU NB	169 W
911401577151	BY718P LED250/NW PSU WB	169 W
911401577251	BY718P LED300/CW PSU NB	203 W
911401577351	BY718P LED300/CW PSU WB	203 W
911401577451	BY718P LED300/NW PSU NB	203 W
911401577551	BY718P LED300/NW PSU WB	203 W
911401568851	BY718P LED100/CW PSU NB	68 W
911401568951	BY718P LED100/CW PSU WB	68 W

GreenPerform Highbay Elite 高天井燈

Order Code	Full Product Name	耗電量	Order Code	Full Product Name	耗電量
911401569051	BY718P LED100/NW PSU NB	68 W	911401569151	BY718P LED100/NW PSU WB	68 W

