



Chất lượng đáng tin cậy. Hàng ngày.

Đèn pha LED SmartBright G2

Đèn pha LED SmartBright G2 mang đến hiệu suất quang thông lớn với tuổi thọ cao và thiết kế tin cậy. Tính năng phân phối ánh sáng đối xứng giúp cải thiện hiệu ứng chiếu sáng. Sản phẩm này là giải pháp lý tưởng cho hầu hết các ứng dụng đèn pha.

Lợi ích

- Hiệu suất hệ thống cao
- Tuổi thọ cao
- Thiết kế chắc chắn

Tính năng

- Kính trước
- Nhiều tùy chọn CCT: 3000K/4000K/5700K
- Tuổi thọ 50.000 giờ tại nhiệt độ 25oC
- Nhiệt độ hoạt động: từ -25°C đến +40°C
- Hiệu suất quang thông lên tới 100 lm/W

Ứng dụng

- Chiếu sáng kiến trúc
- Chiếu sáng cảnh quan
- Chiếu sáng bảng quảng cáo
- Chiếu sáng bãi đỗ xe
- Công trình tiện ích
- An ninh

Đèn pha LED SmartBright G2

Phiên bản



Điều khiển và thay đổi độ sáng

Tính năng làm mờ Không

Thông tin chung

Ký hiệu CE Ký hiệu CE

Bộ điều khiển kèm theo Có

Cơ khí và bộ vỏ

Màu Ghi sẫm

Phê duyệt và Ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ khởi tác động cơ học	Mã bảo vệ khởi tác động cơ học	Bảo vệ chống đột biến (Dây-đất/Dây pha hoặc trung tính)
911401815080	BVP151 LED30/WW 220-240V 30W AWB CE	IK07	-	-
911401815180	BVP151 LED30/NW 220-240V 30W AWB CE	IK07	-	-
911401815280	BVP151 LED30/CW 220-240V 30W AWB CE	IK07	-	-
911401815380	BVP151 LED50/WW 220-240V 50W AWB CE	IK07	-	-
911401815480	BVP151 LED50/NW 220-240V 50W AWB CE	IK07	-	-

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ khởi tác động cơ học	Mã bảo vệ khởi tác động cơ học	Bảo vệ chống đột biến (Dây-đất/Dây pha hoặc trung tính)
911401815580	BVP151 LED50/CW 220-240V 50W AWB CE	IK07	-	-
911401815680	BVP151 LED70/WW 220-240V 70W AWB CE	IK07	-	-
911401815780	BVP151 LED70/NW 220-240V 70W AWB CE	IK07	-	-
911401815880	BVP151 LED70/CW 220-240V 70W AWB CE	IK07	-	-

Đèn pha LED SmartBright G2

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ khởi tác động cơ		Bảo vệ chống đột biến (Dây-đất/Dây pha hoặc trung tính)	Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ khởi tác động cơ		Bảo vệ chống đột biến (Dây-đất/Dây pha hoặc trung tính)
		học	Bảo vệ chống đột biến (Dây-đất/Dây pha hoặc trung tính)				học	Bảo vệ chống đột biến (Dây-đất/Dây pha hoặc trung tính)	
911401815980	BVP151 LED100/WW 220-240V 100W AWB CE	IK08	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 4 kV và chế độ dây-đất 4 kV		911401816480	BVP151 LED150/CW 220-240V 150W AWB CE	IK08	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 4 kV và chế độ dây-đất 4 kV	
911401816080	BVP151 LED100/NW 220-240V 100W AWB CE	IK08	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 4 kV và chế độ dây-đất 4 kV		911401816580	BVP151 LED200/WW 220-240V 200W AWB CE	IK08	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 4 kV và chế độ dây-đất 4 kV	
911401816180	BVP151 LED100/CW 220-240V 100W AWB CE	IK08	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 4 kV và chế độ dây-đất 4 kV		911401816680	BVP151 LED200/NW 220-240V 200W AWB CE	IK08	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 4 kV và chế độ dây-đất 4 kV	
911401816280	BVP151 LED150/WW 220-240V 150W AWB CE	IK08	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 4 kV và chế độ dây-đất 4 kV		911401816780	BVP151 LED200/CW 220-240V 200W AWB CE	IK08	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 4 kV và chế độ dây-đất 4 kV	
911401816380	BVP151 LED150/NW 220-240V 150W AWB CE	IK08	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 4 kV và chế độ dây-đất 4 kV						

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Màu nguồn sáng	Loại nắp thấu quang/thấu kính		Ký hiệu dễ cháy	Nguồn sáng thay thế được	
			Kính	Kính		Loại chóa quang học	Loại chóa quang học
911401815080	BVP151 LED30/WW 220-240V 30W AWB CE	830 trắng ấm	-	-	-	-	-
911401815180	BVP151 LED30/NW 220-240V 30W AWB CE	840 trắng trung tính	-	-	-	-	-
911401815280	BVP151 LED30/CW 220-240V 30W AWB CE	857 ánh sáng ban ngày	-	-	-	-	-
911401815380	BVP151 LED50/WW 220-240V 50W AWB CE	830 trắng ấm	-	-	-	-	-
911401815480	BVP151 LED50/NW 220-240V 50W AWB CE	840 trắng trung tính	-	-	-	-	-
911401815580	BVP151 LED50/CW 220-240V 50W AWB CE	857 ánh sáng ban ngày	-	-	-	-	-
911401815680	BVP151 LED70/WW 220-240V 70W AWB CE	830 trắng ấm	-	-	-	-	-
911401815780	BVP151 LED70/NW 220-240V 70W AWB CE	840 trắng trung tính	-	-	-	-	-
911401815880	BVP151 LED70/CW 220-240V 70W AWB CE	857 ánh sáng ban ngày	-	-	-	-	-
911401815980	BVP151 LED100/WW 220-240V 100W AWB CE	730 trắng ấm	Kính phẳng	-	-	Không	Bất đối xứng
911401816080	BVP151 LED100/NW 220-240V 100W AWB CE	740 trắng trung tính	Kính phẳng	-	-	Không	Bất đối xứng
911401816180	BVP151 LED100/CW 220-240V 100W AWB CE	757 trắng mát	Kính phẳng	-	-	Không	Bất đối xứng
911401816280	BVP151 LED150/WW 220-240V 150W AWB CE	730 trắng ấm	Kính phẳng	-	-	Không	Bất đối xứng
911401816380	BVP151 LED150/NW 220-240V 150W AWB CE	740 trắng trung tính	Kính phẳng	-	-	Không	Bất đối xứng
911401816480	BVP151 LED150/CW 220-240V 150W AWB CE	757 trắng mát	Kính phẳng	-	-	Không	Bất đối xứng
911401816580	BVP151 LED200/WW 220-240V 200W AWB CE	730 trắng ấm	Kính phẳng	-	-	Không	Bất đối xứng
911401816680	BVP151 LED200/NW 220-240V 200W AWB CE	740 trắng trung tính	Kính phẳng	-	-	Không	Bất đối xứng
911401816780	BVP151 LED200/CW 220-240V 200W AWB CE	757 trắng mát	Kính phẳng	-	-	Không	Bất đối xứng

Hiệu năng ban đầu (tuần thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Init. Corr.	Init. Chỉ		Order Code	Full Product Name	Init. Corr.	Init. Chỉ	
		Nhiệt độ màu	số Hoàn	Màu			Quang thông ban đầu	Nhiệt độ màu	số Hoàn
911401815080	BVP151 LED30/WW 220-240V 30W AWB CE	3000 K	>80	2850 lm	911401815180	BVP151 LED30/NW 220-240V 30W AWB CE	4000 K	>80	3000 lm

Đèn pha LED SmartBright G2

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Init. Chỉ số Hoàn Màu	Quang thông ban đầu
911401815280	BVP151 LED30/CW 220-240V 30W AWB CE	5700 K	>80	3000 lm
911401815380	BVP151 LED50/WW 220-240V 50W AWB CE	3000 K	>80	4750 lm
911401815480	BVP151 LED50/NW 220-240V 50W AWB CE	4000 K	>80	5000 lm
911401815580	BVP151 LED50/CW 220-240V 50W AWB CE	5700 K	>80	5000 lm
911401815680	BVP151 LED70/WW 220-240V 70W AWB CE	3000 K	>80	6650 lm
911401815780	BVP151 LED70/NW 220-240V 70W AWB CE	4000 K	>80	7000 lm
911401815880	BVP151 LED70/CW 220-240V 70W AWB CE	5700 K	>80	7000 lm
911401815980	BVP151 LED100/WW 220-240V 100W AWB CE	3000 K	80	9500 lm

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Init. Chỉ số Hoàn Màu	Quang thông ban đầu
911401816080	BVP151 LED100/NW 220-240V 100W AWB CE	4000 K	80	10000 lm
911401816180	BVP151 LED100/CW 220-240V 100W AWB CE	5700 K	80	10000 lm
911401816280	BVP151 LED150/WW 220-240V 150W AWB CE	3000 K	80	14300 lm
911401816380	BVP151 LED150/NW 220-240V 150W AWB CE	4000 K	80	15000 lm
911401816480	BVP151 LED150/CW 220-240V 150W AWB CE	5700 K	80	15000 lm
911401816580	BVP151 LED200/WW 220-240V 200W AWB CE	3000 K	80	19000 lm
911401816680	BVP151 LED200/NW 220-240V 200W AWB CE	4000 K	80	20000 lm
911401816780	BVP151 LED200/CW 220-240V 200W AWB CE	5700 K	80	20000 lm

Thông số kĩ thuật ánh sáng

Order Code	Full Product Name	Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp ngang	Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp đứng
911401815080	BVP151 LED30/WW 220-240V 30W AWB CE	-	-
911401815180	BVP151 LED30/NW 220-240V 30W AWB CE	-	-
911401815280	BVP151 LED30/CW 220-240V 30W AWB CE	-	-
911401815380	BVP151 LED50/WW 220-240V 50W AWB CE	-	-
911401815480	BVP151 LED50/NW 220-240V 50W AWB CE	-	-
911401815580	BVP151 LED50/CW 220-240V 50W AWB CE	-	-
911401815680	BVP151 LED70/WW 220-240V 70W AWB CE	-	-
911401815780	BVP151 LED70/NW 220-240V 70W AWB CE	-	-
911401815880	BVP151 LED70/CW 220-240V 70W AWB CE	-	-

Order Code	Full Product Name	Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp ngang	Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp đứng
911401815980	BVP151 LED100/WW 220-240V 100W AWB CE	-	-
911401816080	BVP151 LED100/NW 220-240V 100W AWB CE	-	-
911401816180	BVP151 LED100/CW 220-240V 100W AWB CE	-	-
911401816280	BVP151 LED150/WW 220-240V 150W AWB CE	-	-
911401816380	BVP151 LED150/NW 220-240V 150W AWB CE	-	-
911401816480	BVP151 LED150/CW 220-240V 150W AWB CE	-	-
911401816580	BVP151 LED200/WW 220-240V 200W AWB CE	-	-
911401816680	BVP151 LED200/NW 220-240V 200W AWB CE	-	-
911401816780	BVP151 LED200/CW 220-240V 200W AWB CE	-	-

Đèn pha LED SmartBright G2

