



卓越品质，辉灿生活每一天

SmartBright G2 LED 泛光灯

SmartBright G2 LED 泛光灯提供出色的光效、极长的使用寿命和可靠的设计。非对称光分布改进了照明效果。该产品是适用于大部分泛光灯应用的理想解决方案。

优点

- 高系统效能
- 使用寿命长
- 可靠的设计

特点

- 前玻璃
- 多个相关色温选项：3000K/4000K/5700K
- 在 25 °C 的环境温度下使用寿命长达 50,000 小时
- 工作温度：-25 °C 至 +40 °C
- 光效高达 100 lm/W

应用

- 建筑照明
- 景观照明
- 布告牌照明
- 停车场照明
- 娱乐设施
- 安保

SmartBright G2 LED 泛光灯

Versions



应用	
机械冲击保护代码	IK07
控制调光	
可调光	否
基本信息	
CE 标志	无
光罩/透镜类型	否
包含的驱动器	是
初始性能	
初始显色指数	>80
机械和壳体	
颜色	深 灰色

基本信息

Order Code	Full Product Name	光源颜色
911401813680	BVP151 LED50/NW 220-240V 50W AWB CQC	840 中性白色
911401813880	BVP151 LED70/WW 220-240V 70W AWB CQC	830 暖白色

Order Code	Full Product Name	光源颜色
911401814080	BVP151 LED70/CW 220-240V 70W AWB CQC	857 日光

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始校正色温	初始光通量
911401813680	BVP151 LED50/NW 220-240V 50W AWB CQC	4000 K	5000 lm
911401813880	BVP151 LED70/WW 220-240V 70W AWB CQC	3000 K	6650 lm

Order Code	Full Product Name	初始校正色温	初始光通量
911401814080	BVP151 LED70/CW 220-240V 70W AWB CQC	5700 K	7000 lm

