



UniEdge: Sınırlarınızın Öne Çıkmasını Sağlayın

UniEdge

UniEdge bina cephesi ve dış mekan dekoratif aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı ve kompakt boyutlu mimari LED kenar aydınlatma armatürüdür. Sağlam mekanik ve benzersiz optik tasarımlar UniEdge'i pencereler ve kapıların iç çerçeveleri, bina cepheleri, kent simgeleri ve anıtlarda kenar aydınlatması için ideal hale getirir. Beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde sunulur. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için kullanılabilen DMX kontrol seçeneğine sahip benzersiz dağılık lens mevcuttur.

Faydaları

- Pencereler, balkonlar ve kapıların iç çerçevelerini veya dış kenarlarını vurgulamak için Benzersiz 3x90° Optik Dağılım.
- Kompakt Boyut, Hafif ve Eğilebilen Destekler.
- Güç ve DMX512 Sinyali İçin Dahili Kablolama.

Özellikler

- Dış mekan uygulamaları için sağlam tasarım ve IP66
- Mimari kenarları aydınlatmak için benzersiz 3x90° optik dağılım
- Toz ve su birikmesini azaltmak için tahliye tasarımı
- Ayarlanabilir -5° - +85° devirme açısı
- IP67 konnektörler aracılığıyla güç ve DMX verileri için dahili kablolama

Uygulama

- Köprüler, Anıtlar ve Bina Cepheleri
- Manzara
- Parklar ve meydanlar

Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için

Versions



UniEdge 3LED




UniEdge 4LED



UniEdge 4LED

Boyutlu çizim



Genel Bilgiler

CE işareti	-
Tertibat dahildir	Hayır
Alev alabilirlik işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için

Işık Teknik Ayrıntıları

İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	-
Optik kapak/lens türü	Temperlenmiş cam

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Koyu gri
----------------	----------

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	Renk oluşturma dizini (CRI)	Işık Akısı
92349299	BCP390 3LED RGB 24V 3x90 DMX D3	Kırmızı, yeşil ve mavi	-	67 lm
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Sıcak beyaz	80	118 lm
92351599	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX D3	Sıcak beyaz	80	115 lm
92353999	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Sıcak beyaz	80	124 lm
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Nötr beyaz	80	144 lm
92355399	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Nötr beyaz	80	142 lm
92356099	BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX D3	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	-	102 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
92349299	BCP390 3LED RGB 24V 3x90 DMX D3	7 W
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	10 W
92351599	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX D3	10 W
92353999	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	10 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	10 W
92355399	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	10 W
92356099	BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX D3	10 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
92349299	BCP390 3LED RGB 24V 3x90 DMX D3	Evet
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Hayır
92351599	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX D3	Evet
92353999	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Evet

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Hayır
92355399	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Evet
92356099	BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX D3	Evet

