PHILIPS

Lighting



UniEdge – Cho mọi đường viền, góc cạnh trở nên nổi bật

UniEdge

UniEdge là bộ đèn LED chiếu sáng góc cạnh công trình kiến trúc có kích cỡ nhỏ gọn, dùng ngoài trời và lắp nổi, được thiết kế cho các ứng dụng chiếu sáng trang trí mặt tiền và ngoài trời. Thiết kế quang học độc đáo cùng với thiết kế cơ học chắc chắn giúp UniEdge trở nên lý tưởng để chiếu sáng góc cạnh trên cửa sổ, các khung bên trong cửa ra vào, mặt tiền tòa nhà, công trình nổi bật và tượng đài. Có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và trắng có thể điều chỉnh. Thấu kính tán quang độc đáo với tùy chọn điều khiển DMX để giúp các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng và kiểu dáng thiết kế bất tận.

Lợi ích

- Khả năng phân tán ánh sáng độc đáo 3x90° để làm nổi bật các khung bên trong hay góc cạnh bên ngoài của cửa sổ, ban công hay cửa ra vào.
- Kích cỡ nhỏ gọn, Trọng lượng nhẹ và Giá lắp nghiêng được.
- Đi dây qua đèn cho nguồn điện và Tín hiệu DMX512.

Tính năng

- Thiết kế chắc chắn & IP66 cho các ứng dụng chiếu sáng ngoài trời
- Khả năng phân tán ánh sáng độc đáo 3x90° để chiếu sáng các góc cạnh của công trình kiến trúc
- Thiết kế rãnh thoát nước giúp giảm tích tụ bụi bẩn và nước
- Góc nghiêng có thể điều chỉnh -5° đến +85°
- Đi dây qua đèn cho nguồn điện và dữ liệu DMX thông qua đầu nối IP67

Ứng dụng

- Cầu, Tượng đài, Mặt tiền
- Cảnh quan
- Công viên và Quảng trường

UniEdge

Cảnh báo và An toàn

- Chỉ sử dụng ngoài trời

Phiên bản




UniEdge 3LED



UniEdge 4LED

Bản vẽ kích thước



Thông tin chung	
Nhãn CE	-
Bao gồm bộ điều khiển	Không
Nhãn dễ cháy	Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	-
Loại thấu kính/nắp quang học	Kính cường lực
Cơ khí và vỏ đèn	
Màu vỏ đèn	Ghi sẫm
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Màu sắc nguồn sáng	Chỉ số hoàn màu (CRI)	Quang thông
911401737273	BCP390 3LED RGB 24V 3x90 DMX D3	Đỏ, xanh lục và xanh lam	-	67 lm
911401737283	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Ánh sáng trắng ấm	80	118 lm
911401737293	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX D3	Ánh sáng trắng ấm	80	115 lm
911401737313	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Ánh sáng trắng ấm	80	124 lm
911401737323	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Trắng trung tính	80	144 lm
911401737333	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Trắng trung tính	80	142 lm
911401737343	BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX D3	Đỏ, xanh lục, xanh lam và trắng	-	102 lm

Vận hành và điện

UniEdge

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401737273	BCP390 3LED RGB 24V 3x90 DMX D3	7 W
911401737283	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	10 W
911401737293	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX D3	10 W
911401737313	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	10 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401737323	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	10 W
911401737333	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	10 W
911401737343	BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX D3	10 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401737273	BCP390 3LED RGB 24V 3x90 DMX D3	Có
911401737283	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Không
911401737293	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX D3	Có
911401737313	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Có

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401737323	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Không
911401737333	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Có
911401737343	BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX D3	Có

© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Tất cả các thương hiệu đều thuộc sở hữu của Signify Holding hoặc các chủ sở hữu tương ứng.