



UniEdge - 讓您的每個點線面，都具獨特魅力

UniEdge

UniEdge 是一款表面安裝建築 LED 周邊照明燈具，外型精心設計輕巧，特別適用於大樓外牆和室外裝飾照明應用。堅固機械性能，加上獨特的光學設計，使得 UniEdge 成為窗戶、門框內緣、大樓外牆、地標和古蹟周邊照明的最佳燈具選擇。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色。獨一無二的擴展透鏡，並且提供 DMX 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

优点

- 3x90° 光學分佈，獨一無二，適合陽台或門窗的內框或外緣使用。
- 外型輕巧、重量輕盈，可斜式支架。
- 電源及 DMX512 信號用直通佈線

特点

- 設計達到 IP66 堅固標準，符合室外應用需求
- 獨一無二 3x90° 光學分佈，適合各種建築照明
- 排水功能設計，減少灰塵與水堆積
- -5° 到 +85° 可斜式角度
- 搭載 IP67 接頭的電源及 DMX 數據用直通佈線

应用

- 橋樑、古蹟和建築立面
- 景觀
- 公園和廣場


安全提示

- 僅適合室外使用

Versions



产品详细



UniEdge Photo

UniEdge Photo



UniEdge Photo



應用	
機械衝擊保護規範	IK06
基本資訊	
燈具光束角度	3° x 90°
CE 標誌	CE
光學護蓋/鏡頭類型	CLFT
內附驅動器	否
易燃性標誌	F
光源可更換	否
照明科技	
柱頂標準傾斜角	-
機械和殼體	
色彩	DGR

適用條件

Order Code	Full Product Name	最高調光等級
911401739742	BCP390 3LED RGB 24V 3x90 DMX	13%
911401739752	BCP390 4LED 27K 24V 3x90	-
911401739762	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX	13%
911401739772	BCP390 4LED 30K 24V 3x90	-
911401739782	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX	13%
911401739792	BCP390 4LED 40K 24V 3x90	-
911401739802	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX	13%
911401739812	BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX	13%

控制調光

Order Code	Full Product Name	可調光
911401739742	BCP390 3LED RGB 24V 3x90 DMX	是
911401739752	BCP390 4LED 27K 24V 3x90	否
911401739762	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX	是
911401739772	BCP390 4LED 30K 24V 3x90	否

Order Code	Full Product Name	可調光
911401739782	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX	是
911401739792	BCP390 4LED 40K 24V 3x90	否
911401739802	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX	是
911401739812	BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX	是

基本資訊

Order Code	Full Product Name	光源色彩
911401739742	BCP390 3LED RGB 24V 3x90 DMX	紅色、綠色與藍色
911401739752	BCP390 4LED 27K 24V 3x90	WW
911401739762	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX	WW
911401739772	BCP390 4LED 30K 24V 3x90	WW

Order Code	Full Product Name	光源色彩
911401739782	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX	WW
911401739792	BCP390 4LED 40K 24V 3x90	NW
911401739802	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX	NW
911401739812	BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX	紅色、綠色、藍色與白色

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始顯色指		
		初始相關色溫	數	初始光通量
911401739742	BCP390 3LED RGB 24V 3x90 DMX	- K	-	67 lm
911401739752	BCP390 4LED 27K 24V 3x90	2700 K	80	118 lm
911401739762	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX	2700 K	80	115 lm
911401739772	BCP390 4LED 30K 24V 3x90	3000 K	80	127 lm
911401739782	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX	3000 K	80	124 lm

Order Code	Full Product Name	初始顯色指		
		初始相關色溫	數	初始光通量
911401739792	BCP390 4LED 40K 24V 3x90	4000 K	80	144 lm
911401739802	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX	4000 K	80	142 lm
911401739812	BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX	- K	-	102 lm

