



Giải pháp mang tính cạnh tranh trong ngành với kiểu dáng và thiết kế được ưa chuộng

GreenPerform Highbay G4

Tiếp nối thành công của dòng sản phẩm GreenPerform Highbay, GreenPerform Highbay G4 không ngừng tìm kiếm mức giá tốt hơn trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất hoạt động. Dòng sản phẩm này có đa dạng các loại bóng, THÔNG SỐ đủ sức cạnh tranh, cùng chất lượng và độ tin cậy lâu dài, phù hợp với hầu hết các ứng dụng tiềm năng trong ngành.

Lợi ích

- Khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội
- Hiệu chuẩn tại chỗ tốt hơn và dễ dàng hơn
- Chắc chắn & đáng tin cậy, cùng tuổi thọ bóng cao
- Dòng sản phẩm hoàn thiện đáp ứng nhiều yêu cầu sử dụng

Tính năng

- Hiệu suất hệ thống 135lm/W $\pm 10\%$
- Cửa thoát ánh sáng tròn để tạo độ hiệu chuẩn tại chỗ tốt hơn và dễ dàng hơn
- Tuổi thọ bóng cao 50Khrs L70B50 @Ta 35°C
- Cung cấp gói quang thông toàn diện
- Có nhiều loại chóa quang học: WB & NB
- Phù hợp để lắp trên móc, cột trụ và giá đỡ

GreenPerform Highbay G4

Ứng dụng

- Sản xuất đại trà
- Nhà kho và trung tâm logistic
- Phòng triển lãm và các sảnh có trần cao

